



小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形

BHA Series

●動作ストローク：5、9、11、15mm


複動形



単動形(常時開)



単動形(常時閉)



RoHS

CAD


仕様

項 目		BHA			
サイズ		01CS1	03CS1	04CS1	05CS1
チューブ内径	mm	φ 12	φ 16	φ 20	φ 25
作動方式		複動形・単動形			
使用流体		圧縮空気			
最高使用圧力		0.7			
MPa		0.1			
最低使用圧力	複動形	0.3			
	ノーマルオープン				
	ノーマルクローズ				
MPa					
周囲温度		5～60			
℃					
接続口径		M3	M5		
動作ストローク	mm	5	9	11	15
ロッド径	mm	φ 6	φ 8	φ 10	φ 12
往復の内容積	cm ³	0.32	1.58	2.89	6.32
繰返し精度	mm	±0.01			
製品質量	kg	0.100	0.145	0.253	0.420
給油		不可			

把持力性能データ


供給圧力0.3、0.5、0.7MPa時においてハンドの爪の長さ ℓ における開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

- 開方向 (◀) ----- (破線表示)
- 閉方向 (▶) ——— (実線表示)




(注) Oタイプ把持力は複動タイプに対して閉方向で約20~30%低下します。
Cタイプ把持力は複動タイプに対して開方向で約10~20%低下します。


● BHA-01CS1




● BHA-04CS1



● BHA-03CS1



● BHA-05CS1



詳細については



CKD 機器商品サイト (<https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/>) → 「形番」をご覧ください。