

〈(空気・窒素ガス・アルゴン・炭酸ガス・混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)用)ラピフロー® FSM3 シリーズ〉

ラピフロー FSM3/機種シリーズ体系					
バー表示タイプ	LCD表示タイプ		IO-Linkタイプ	ボディ材質	
アナログ出力1点 表示器取付可(別売) FSM3-B□シリーズ	アナログ出力1点 NPN出力1点/2点 FSM3-L□シリーズ	アナログ出力1点 PNP出力1点/2点 FSM3-L□シリーズ	IO-Link通信		
				樹脂ボディ	ステンレスボディ
FSM3-B005	FSM3-L005-A/B/E/F	FSM3-L005-C/D/G/H	FSM3-C005-L	●	●
FSM3-B010	FSM3-L010	FSM3-L010	FSM3-C010-L	●	●
FSM3-B020	FSM3-L020	FSM3-L020	FSM3-C020-L	●	●
FSM3-B050	FSM3-L050	FSM3-L050	FSM3-C050-L	●	●
FSM3-B100	FSM3-L100	FSM3-L100	FSM3-C100-L	●	●
FSM3-B200	FSM3-L200	FSM3-L200	FSM3-C200-L	●	●
FSM3-B500	FSM3-L500	FSM3-L500	FSM3-C500-L	●	●
FSM3-B101	FSM3-L101	FSM3-L101	FSM3-C101-L	●	●
FSM3-B201	FSM3-L201	FSM3-L201	FSM3-C201-L	●	●
FSM3-B501	FSM3-L501	FSM3-L501	FSM3-C501-L	●	●
FSM3-B102	FSM3-L102	FSM3-L102	FSM3-C102-L	●	●

注) ボディ材質と接続口径の組合せについては、「形番表示方法」でご確認ください。
※流量レンジ10~100ℓ/minタイプは空気、窒素ガス用のみとなります。

〈(空気・窒素ガス)超小形流量スイッチラピフロー® FSM-X シリーズ〉

ラピフロー　FSM-X/機種シリーズ体系		ボディ材質		
アナログ出力1点 センサヘッド単品	アナログ出力1点 流路ブロック体			
		樹脂ボディ	ステンレスボディ	
FSM-X-AF005	FSM-X-AF005-□	●		
FSM-X-AF010	FSM-X-AF010-□	●		
FSM-X-AF050	FSM-X-AF050-□	●		
FSM-X-AF100	FSM-X-AF100-□	●		
FSM-X-AR005	FSM-X-AR005-□	●		
FSM-X-AR010	FSM-X-AR010-□	●		
FSM-X-AR050	FSM-X-AR050-□	●		
FSM-X-AR100	FSM-X-AR100-□	●		

注) ボディ材質と接続口径の組合せについては、「形番表示方法」でご確認ください。

ラピフロー　FSM-V/機種シリーズ体系			ボディ材質		
アナログ出力タイプ	スイッチ出力タイプ				
アナログ出力1点 表示器取付可（別売） FSM-V-A□3-□シリーズ	NPN出力2点 FSM-V-N□3-□シリーズ	PNP出力2点 FSM-V-P□3-□シリーズ			
			樹脂ボディ	ステンレスボディ	
FSM-V-A□3-R0005	FSM-V-N□3-R0005	FSM-V-P□3-R0005	●		
FSM-V-A□3-R0010	FSM-V-N□3-R0010	FSM-V-P□3-R0010	●		
FSM-V-A□3-R0050	FSM-V-N□3-R0050	FSM-V-P□3-R0050	●		
FSM-V-A□3-R0100	FSM-V-N□3-R0100	FSM-V-P□3-R0100	●		
FSM-V-A□3-R0500	FSM-V-N□3-R0500	FSM-V-P□3-R0500	●		
FSM-V-A□3-R1000	FSM-V-N□3-R1000	FSM-V-P□3-R1000	●		

小形流量センサ

体系表


接続口径	流量レンジ L/min	使用圧力範囲 MPa (ゲージ圧)	記載ページ
φ4 (BH) φ6 (CH) φ8 (DH) φ10 (EH) φ1/4 (HH) φ3/8 (JH) Rc1/8 (AA) Rc1/4 (BA) Rc1/2 (CA)	-1000 100 10 1 0 1 10 100 1000 	-0.1 n 1.0 真空域 SUSボディ 樹脂ボディ	1367

接続口径	流量レンジ L/min	使用圧力範囲 MPa (ゲージ圧)	記載ページ
(センサヘッド単品) 継手なし φ4 M5	双方向流れ検出可能 -100 -10 -1 -0.1 -0.01 0 0.01 0.1 1 10 100 	-0.1 n 1.0 真空域	1454

接続口径	流量レンジ L/min	使用圧力範囲 MPa (ゲージ圧)	記載ページ
φ1.8 φ4 φ4 (L字形) M5 Rc1/8 (6A) Rc1/4 (8A)	双方向流れ検出可能 -100 -10 -1 -0.1 -0.01 0 0.01 0.1 1 10 100 	-0.1 n 1.0 真空域	1460

F.R.L
F.R
F
R
L
ドレンセパレータ
機械式圧力SW
残圧排出弁
スロースタートバルブ
抗菌除菌F
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンパブルFRL
屋外FRL
アダプタジョイナ
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアスタ
スピードコントローラ
サイレンサ
逆止弁・チェック弁他
継手・チューブ
ノズル
エアユニット
精密機器
電子式圧力SW
流量・密度確認SW
エアセンサ
クーラント用圧力SW
気体流量センサ・コントローラ
水用流量センサ
全空圧システム (トータルエア)
全空圧システム (ガソマ)
気体発生装置
冷凍式ドライヤ
乾燥剤式ドライヤ
高分子膜式ドライヤ
メインラインフィルタ
ドレン排出器他
巻末

〈圧縮空気用 フルレックス PF シリーズ〉

フルレックスPF/機種シリーズ体系		
表示分離形		
PFD	持ち運び測定テストキット	
		
PFD-501	PFK-501	
PFD-102	PFK-102	
PFD-202	PFK-202	
PFD-402	PFK-402	
PFD-802	PFK-802	
PFD-163		

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- ドレンセパレータ
- 機械式圧力SW
- 残圧排出弁
- スロースタートバルブ
- 抗菌除菌F
- 難燃FR
- 禁油R
- 中圧FR
- ノンバブルFRL
- 屋外FRL
- アダプタジョイナ
- 圧力計
- 小形FRL
- 大形FRL
- 精密R
- 真空F・R
- クリーンFR
- 電空R
- エアースタ
- スピードコントローラ
- サイレンサ
- 逆止弁・チェック弁他
- 継手・チューブ
- ノズル
- エアユニット
- 精密機器
- 電子式圧力SW
- 音圧・密着確認SW
- エアセンサ
- クーラント用圧力SW
- 気体温度センサ・コントローラ
- 水用流量センサ
- 全空圧システム(トータルエア)
- 全空圧システム(ガンマ)
- 気体発生装置
- 冷凍式ドライヤ
- 乾燥剤式ドライヤ
- 高分子膜式ドライヤ
- メインラインフィルタ
- ドレン排出器他
- 巻末

体系表

F.R.L
F.R
F
R
L
ドレン
セパレータ
機械式
圧力SW
残圧排出弁
スロースタート
バルブ
抗菌
除菌F
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンバブル
FRL
屋外FRL
アダプタ
ジョイント
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアースタ
スピード
コントローラ
サイレンサ
逆止弁・
チェック弁他
継手・
チューブ
ノズル
エアユニット
精密機器
電子式
圧力SW
着座・
密着確認SW
エアセンサ
クランプ用
圧力SW
気体流量センサ・
コントローラ
水用流量センサ
全空圧システム
(トータルエア)
全空圧システム
(ガンマ)
気体
発生装置
冷凍式
ドライヤー
乾燥剤式
ドライヤー
高分子膜式
ドライヤー
メインライン
フィルタ
ドレン
排出器他
巻末

	形番	接続口径						記載 ページ
		10A	15A	20A	25A	40A	50A	
表示分離形	PFD-501	●						1534
	PFD-102		●					
	PFD-202			●				
	PFD-402				●			
	PFD-802					●		
	PFD-163						●	
テストキット	PFK-501		●					1540
	PFK-102		●					
	PFK-202				●			
	PFK-402				●			
	PFK-802					●		