

販売終了



ファインレギュレータ

PMM10 Series

ボディにPTFEを採用した
空気・N₂ガス・純水用減圧弁

仕様


項目	PMM10-6	PMM10-8
使用流体	薬液・純水・N ₂ ガス・空気	
流体温度	5 ~ 60	
耐圧 MPa	0.75	
最高使用圧力 MPa	0.5	
設定圧力範囲 MPa	0.02 ~ 0.2 (注2)	
周囲温度	0 ~ 60	
取付姿勢	自在	
接続口径	Rc1/8	Rc1/4

注1：接液部材質...PTFE、SUS316、ノンリリーフタイプ


注2：設定圧力範囲0.02 ~ 0.4MPaも対応しています。別途お問い合わせください。

注3：腐食性流体には使用できません。

内部構造および部品リスト




形番表示方法




品番	部品名称	材質	数量
1	ボディ	PTFE	1
2	ダイヤフラム	PTFE	1
3	アクチュエータ組立	CPVC	1
4	バルブ	SUS316	1
5	スプリング	SUS316	1

流量特性・圧力特性


流量特性（水）



流量特性（空気）




圧力特性



外形寸法図

PMM10-6 (Rc1/8)

PMM10-8 (Rc1/4)



AMID2
AMID0
AMID3
2/AMID4
2/AMID5
2/AMG00
AMGZ0
AMG00
AMG
02/GAMID
2
高圧仕様
AMID
AMB
流量特性
MMID
02/GMMID
02/MMID
0/TMID
02/AMS
AMIDS
TQAS
PYM
PMM
KML
その他
電磁弁