

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3-JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
ハンド
チャック
メカニカル
ハンド・チャック
ジョッキークラ
FJ
FK
3ビード
ソフトローラ
巻末



小爪

● 材質：鉄、エンジニアリングプラスチック



おもな特長

お客様のワークに合せ、加工して使用する小爪（生爪）をあらゆる機種ごとに揃えました。

● インロー部が加工済み

わずらわしい基準部（インロー部）が加工済みです。


ワーク形状・寸法に合わせて選択できるように、シリーズで揃えました。

● 小爪の材質は2種類


ワークの材質、使用条件により選択できるよう、鉄（S50C）とエンジニアリングプラスチック（MCナイロン）を揃えました。

標準小爪が対応できる機種

CKタイプ




CKA・CKGタイプ




小爪利用例

チャックタイプ利用例


生爪




小形ワーク用




大形ワーク用



大小兼用ワーク用



内張り大小兼用ワーク用



形番表示方法 （注：部品手配時は、1個扱いとなります。）

CKA - **Y1** - **610**


① 機種名 ② 材質 ③ 小爪番号

① 機種名		② 材質		③ 小爪番号	
記号	内 容	記号	内 容	記号	対応機種
CKG	三方爪ベアリングチャック	Y1	材質S50C	510	CKG-16CS,CKA-15CS,CKF-15CS
CK	三方爪ロングストロークチャック	Y2	材質MCナイロン	520	CKG-25CS,CKA-20CS,CKF-20CS
CKA	三方爪薄形チャック			530	CKG-32CS,CKA-25CS,CKF-25CS
CKF	中空チャック			540	CKG-40CS,CKA-30CS,CKF-30CS
				610	CKG-25CS,CKA-20CS,CKF-20CS
				620	CKG-32CS,CKA-25CS,CKF-25CS
				630	CKG-40CS,CKA-30CS,CKF-30CS
				710	CKG-50CS,CKA-40CS,CKF-40CS
				720	CK-1CS
				730	CK-1.5CS
				740	CK-2CS
				750	CKA-50CS
				760	CKA-60CS
				770	CKA-70CS


外形寸法図




● 510～540 (外径チャック用)



● 610～630 (内径チャック用)



● 710～770



※1 Y1 : 材質S50C
※2 Y2 : 材質MCナイロン

記号		A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	質量 (g)	
小爪番号	対応機種														Y1 ※1	Y2 ※2
510	CKA-15CS CKG-16CS CKF-15CS	17.5	25	3.5	2.5	2	20	6	8	6	3.5	7	3.5	1	17	5
520	CKA-20CS CKG-25CS CKF-20CS	24	30	4.5	3.5	2	24.5	8	12	8	4.5	9	4.5	1.5	45	11
530	CKA-25CS CKG-32CS CKF-25CS	31	40	4.5	3.5	3	34.5	8	14	10	4.5	10	4.5	1.5	103	21
540	CKA-30CS CKG-40CS CKF-30CS	37	50	6	4.5	4	43	9.5	14	10	6	13	5.5	2	136	30

※1 Y1 : 材質S50C
※2 Y2 : 材質MCナイロン

記号		A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	N	質量 (g)	
小爪番号	対応機種															Y1 ※1	Y2 ※2
610	CKA-20CS CKG-25CS CKF-20CS	30	30	4.5	3.5	2	24.5	8	12	8	4.5	9	4.5	1.5	8	65	10
620	CKA-25CS CKG-32CS CKF-25CS	35	40	4.5	3.5	3	34.5	8	14	10	4.5	10	4.5	1.5	8	126	19
630	CKA-30CS CKG-40CS CKF-30CS	45	50	6	4.5	4	43	9.5	14	10	6	13	5.5	2	10.5	188	28

※1 Y1 : 材質S50C
※2 Y2 : 材質MCナイロン

記号		A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	質量 (g)	
小爪番号	対応機種														Y1 ※1	Y2 ※2
710	CKA-40CS CKG-50CS CKF-40CS	44.5	60	6	5	4	52	11	18	14	6	14	6.5	2	285	43
720	CK-1CS	33.5	50	6	5	4	43	9.5	14	10	6	14	5.5	2	128	19
730	CK-1.5CS	43.5	65	7	6.5	5	56	11	18	14	7	18	6.5	2	302	45
740	CK-2CS	55.5	80	8	7	6	71	14	19	14	8	20	8.5	2	471	70
750	CKA-50CS	51.5	70	6	5	5	58	11	18	14	6	15	6.5	2	402	62
760	CKA-60CS	64	80	8	6	6	68	14	20	16	8	18	9	2	608	94
770	CKA-70CS	74	100	8	7	6	88	14	20	16	8	20	9	2	913	140

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
ハンド
チャック
マニカル
ハンド・チャック
ジョックキラ
FJ
FK
スピード
ゴットローラ
巻末

CKL2
CKLG2
CKL2-HC
CKH2
CKLB2
CKG
CK
CKA
CKS
CKS-F
CKF
CKJ
CHC

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3-JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
ハンド
チャック
メカニカル ハンド・チャック
ショックキア
FJ
FK
スリッド ソフトローラ
巻末
CKL2
CKLG2
CKL2-HC
CKH2
CKLB2
CKG
CK
CKA
CKS
CKS-F
CKF
CKJ
CHC

小爪形番表示方法及び外形寸法図

形番表示方法（注：部品手配時は、1個扱いとなります。）


CKL2 - Y1 - 810

①材質

②小爪番号

記号	内 容
① 材質	
Y1	材質S50C
Y2	材質MCナイロン
記号	対応機種
② 小爪番号	
810	CKL2-20CS,CKLG2-20CS,CKLB2-20CS
820	CKL2-25CS,CKLG2-25CS,CKLB2-25CS
830	CKL2-32CS,CKLG2-32CS,CKLB2-32CS
840	CKL2-40CS,CKLG2-40CS,CKLB2-40CS
850	CKL2-50CS,CKLG2-50CS,CKH2-50CS,CKLB2-50CS
860	CKL2-63CS,CKLG2-63CS,CKH2-63CS,CKLB2-63CS
870	CKL2-80CS,CKLG2-80CS,CKH2-80CS,CKLB2-80CS
880	CKL2-100CS,CKLG2-100CS,CKH2-100CS,CKLB2-100CS


外形寸法図



記号 小爪番号	A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	N	質量(g)	
															Y1	Y2
810	29.5	29	3.5	2.5	2	23	6.5	10	6	12	7	3.5	1	13	64	10
820	34.5	33.5	4.5	3.5	2	24	8	10	7	12.5	9	4.5	1.5	16.5	86	13
830	39.5	33.5	4.5	3.5	3	24	8	12	8	14	10	4.5	1.5	19	118	18
840	49.5	39	6	4.5	3	31	9	12	8	18.5	12	5.5	2	23.5	171	26
850	54.5	44	6	5	4	33	11	14	10	18.5	14	6.5	2	27	250	37
860	69.5	49	8	5.5	5	38	11	16	12	24.5	16	6.5	2	34.5	408	61
870	84.5	59	10	6	6	47	14	18	14	28	18	9	2	44.5	676	101
880	99.5	64	10	7	6	52	14	20	16	31.5	20	9	2	55	962	144


小爪形番表示方法および外形寸法図

形番表示方法 (注：部品手配時は、1個扱いとなります。)



記号	内 容
① 材質	
Y1	材質S50C
Y2	材質MCナイロン
記号	対象機種
② 小爪番号	
910	CKS-08CS
920	CKS-12CS
930	CKS-16CS,CKS-F-16CS
940	CKS-20CS,CKS-F-20CS
950	CKS-25CS,CKS-F-25CS
960	CKS-32CS,CKS-F-32CS

外形寸法図



記号		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S	質量 (g)	
小爪番号	対象機種																		Y1	Y2
910	CKS-08CS	42.5	30	6.5	15	20	27.5	23	6.5	10	6	10.5	7	14	1.7	2	3.5	1	74	12
920	CKS-12CS	48	35	7.5	19	25	34	27	8	11	7	12.5	9	17	2.7	2	4.5	1	108	17
930	CKS-16CS,CKS-F-16CS	56.5	35	9.5	21	25	40.5	27	8	12	8	15	10	20	2.7	3	4.5	1	145	23
940	CKS-20CS,CKS-F-20CS	66.5	40	11	25	30	48	32	9.5	12	8	17.5	12	23.5	2.7	3	5.5	1.5	192	31
950	CKS-25CS,CKS-F-25CS	85.5	45	16	28	35	60	33	11	14	10	23	14	30	2.7	4	6.5	1.5	335	53
960	CKS-32CS,CKS-F-32CS	97	50	18	31	40	67	38	11	16	12	25.5	16	33.5	2.7	5	6.5	1.5	500	79