

体系表

直動式2・3ポート電磁弁
マルチフィット

ポート数	機種名		構成	作動方式		使用流体					接続口径 Rc・G・NPT				記載 ページ
						圧縮空気	水	油	中真空	乾燥エア	1/8	1/4	3/8	1/2	
2ポート		FFB-21	バルブ単体	NC (通電時開)形		●	●	●	●	●	●				1
		FFB-31				●	●	●	●	●	●	●			
		FFB-41				●	●	●	●	●		●	●		
		FFB-51				●	●	●	●	●		●	●	●	
		FFB-32	バルブ単体	NO (通電時閉)形		●	●	●		●	●	●			
		FFB-42				●	●	●		●		●	●		
		FFB-52				●	●	●		●		●	●		
		FFBM-21	マニホールド	NC (通電時開)形 集中給気		●	●	●	●	●	●				15
		FFBM-31				●	●	●	●	●		●			
		FFBM-41				●	●	●	●	●		●			
		FFBM-51				●	●	●	●	●		●			
		FFBM-25		NC (通電時開)形 個別給気		●	●	●	●	●	●				
		FFBM-35				●	●	●	●	●		●			
		FFBM-45				●	●	●	●	●		●			
		FFBM-55				●	●	●	●	●		●			
3ポート		FFG-21	バルブ単体	ユニバーサル形		●	●	●		●	●				27
		FFG-31				●	●	●		●	●	●			
		FFG-41				●	●	●		●		●	●		
		FFG-51				●	●	●		●		●	●		
		FFG-33	NC 加圧形			●	●	●		●	●	●			
		FFG-43				●	●	●		●		●	●		
		FFGM-31	マニホールド	ユニバーサル形 集中給気 集中排気		●	●	●		●		●			35
		FFGM-41				●	●	●		●		●			
		FFGM-51				●	●	●		●		●			

電線接続回路図

コイルオプション		電圧			
		DC		AC	
A	リード線(300mm)	●		●	
B	DIN端子箱付(G1/2)	●		●	
C	DIN端子箱付(Pg9,Pg11)	●		●	
E	コンジット(G1/2)	●		●	
F	コンジット(CTC19)	●		●	
G	HP端子箱付	●		●	
S	DINコイル・端子箱なし	●		●	
J	リード線(300mm)・サージキラー付	●注1	製品添付	注2	
M	コンジット(G1/2)・サージキラー付	●			
P	コンジット(CTC19)・サージキラー付	●			
Q	HP端子箱・サージキラー付	●			
K	DIN端子箱・サージキラー付	●			
D	DIN端子箱ランプ付(Pg11)	注3		●注4	
H	HP端子箱ランプ付	●		●	
L	DIN端子箱ランプ・サージキラー付	●			
R	HP端子箱ランプ・サージキラー付	●			

注1：DC電圧のコイルオプション“J”のサージキラーは製品添付です。
注2：AC電圧は全て全波整流回路がついており、このダイオードの作用によりコイルで発生する著しいサージは、ほぼなくなります。
このためサージキラー付の設定はありません。
注3：“L” DIN端子箱ランプ・サージキラー付をご使用ください。
注4：AC230Vの設定はありません。

コイルオプション記号		
A(DC) J		グロメットリード線300mm グロメットリード線300mm・サージキラー付
A(AC)		グロメットリード線300mm
B C K		DIN端子箱 DIN端子箱・サージキラー付
D L		DIN端子箱・ランプ付 DIN端子箱・ランプ・サージキラー付
G Q		HP端子箱 HP端子箱・サージキラー付
H R		HP端子箱・ランプ付 HP端子箱・ランプ・サージキラー付
E F M P		コンジット(G1/2) コンジット(CTC19) コンジット(G1/2)・サージキラー付 コンジット(CTC19)・サージキラー付
S		DINコイル・端子箱なし