

マニホールド仕様書の作り方

● マニホールド形番（例）


TVG1M- X B 99CX 3 JA3C - 06 BH -HP1

① 切換位置区分 ③ 接続口径 ④ 電圧 ⑤ 省配線接続 ⑥ 連数 ⑦ オプション

記載ページ	記号	形番	設置位置																								使用数				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	33	34	35	36	37	38	39	40							
37ページ	【D側】配線ブロック	注1 TVG1P-TB-08CS-JA3C	○																												1
39ページ	電磁弁付 バルブブロック	TVG1P-1B04CS3-H-HP1		○	○																										2
		TVG1P-2B06CS3-HP1				○																									1
		TVG1P-2B06CS3-T-HP1					○																								1
		TVG1P-3B06CS3-HP1						○																							1
		TVG1P-																													
		TVG1P-																													
39ページ	ブランキングプレート付 バルブブロック スペーサは選択できません。	TVG1P-ZB06CS3							○																						1
19～22 ページ	スペーサ 1つの連に対して1種類だけ 選択できます。	TVG1P-																													
49ページ	中間給排気ブロック	TVG1P-QB-																													
48ページ	【U側】エンドブロック	注1 TVG1P-EB-08CS								○																					1

注1：KZを選択した場合、U側、D側共KZを選択してください。また中間給排気ブロックは、ZまたはKZを選択してください。

- ・配管ポートを手前にして左端から順番に記入します。
（ブロック部品構成（35ページ～36ページ）から選定したブロック形番と配置の指示をご記入ください。）
- ・表右端の数量欄に指定したブロックの合計数量を記入します。
- ・必要な添付部品に○を記入してください。
- ・各機種形番毎にマニホールド仕様書がございますので該当する仕様書へご記入ください。



● DINレールマウントタイプの取付レールの長さ(L₅)について


- ①レールの長さは、下記に示す計算方法で求めてください。
求めた長さが標準長さとなります。
- ②標準長さの場合は、仕様書に長さ(L₅)を記入する必要はありません。
標準以外の長さを必要とされる場合にご記入ください。

● 取付レールの長さの求め方
マニホールド長さ(L₄)=(A × $\frac{\text{バルブブロック}}{\text{数量}}$)+(B × $\frac{\text{中間給排気ブロック}}{\text{数量}}$)+ C + D
取付レール長さ(L₅)=L₅' × 12.5 A・B・C・Dは、各ブロックの長さ(幅)を示します。
L₅' : $\frac{L_4+40}{12.5}$ → 小数点以下切上げ
レール取付ピッチ(L₆)=L₅－12.5

● 取付レール長さ早見表

L ₄ ・マニホールド長さ	47.5以下	47.5を超え60以下	60	72.5	85	97.5	110	122.5	135	147.5	160	172.5	185	197.5	210	222.5	235	247.5	260	272.5	285	297.5	310	322.5	335	347.5
L ₅ ・レール長さ	87.5	100	112.5	125	137.5	150	162.5	175	187.5	200	212.5	225	237.5	250	262.5	275	287.5	300	312.5	325	337.5	350	362.5	375	387.5	400
ピッチL ₆	75	87.5	100	112.5	125	137.5	150	162.5	175	187.5	200	212.5	225	237.5	250	262.5	275	287.5	300	312.5	325	337.5	350	362.5	375	387.5

注1：L1が本表を超える場合は、“取付レールの長さの計算方法”にて算出してください。



TVG1M(省配線)ブロックマニホール仕様書

形番

TVG1M- B - -HP1

① 切換位置区分 **③ 接続口径** **④ 電圧** **⑤ 省配線接続** **⑥ 連数** **⑦ オプション**

ご記入の際は、ブロック部品構成(35ページ～36ページ)より形番をお選びください。

[illegible]

注1：KZを選択した場合、U側、D側共KZを選択してください。また中間給排気ブロックは、ZまたはKZを選択してください。

51ページ	取付レール	$L_5 =$ ※12.5の整数倍の値を 記入してください。 (長さの求め方 108ページ)
-------	-------	---

添付部品	ブランクプラグ				サイレンサ		タグ銘板(添付)
	PG-P2-B		GWP4-B		SLW-H8		
	GWP6-B		GWP8-B				

必要数を指定してください。

集中端子台 ケーブルクランプ		マルチコネクタ付ケーブル		マルチコネクタのみ		Dサブコネクタ付ケーブル		チューブ抜き具	
TVGP-SCL-18A		TVGP-RMC-[]		TVGP-RM21WTP-[]		TVGP-CABLE-DO-[] []			
TVGP-SCL-18B									

TVG2M(省配線)ブロックマニホールド仕様書

形番

TVG2M- B -HP1

① 切換位置区分 ③ 接続口径 ④ 電圧 ⑤ 省配線接続 ⑥ 連数 ⑦ オプション

ご記入の際は、ブロック部品構成(35ページ～36ページ)より形番をお選びください。

[illegible]

注1：KZを選択した場合、U側、D側共KZを選択してください。また中間給排気ブロックは、ZまたはKZを選択してください。

51ページ	取付レール	$L_5 =$ ※12.5の整数倍の値を 記入してください。 (長さの求め方 108ページ)
-------	-------	---

添付部品	ブランクプラグ				サイレンサ		タグ銘板(添付)
	GWP4-B		GWP6-B		SLW-H10		
	GWP8-B		GWP10-B				

必要数を指定してください。

集中端子台 ケーブルクランプ		マルチコネクタ付ケーブル		マルチコネクタのみ		Dサブコネクタ付ケーブル		チューブ抜き具	
TVGP-SCL-18A		TVGP-RMC-[]		TVGP-RM21WTP-[]		TVGP-CABLE-DO-[] []			
TVGP-SCL-18B									

TVG2M(シリアル伝送子局)ブロックマニホールド仕様書

形番

TVG2M- B 3 - -HP1

① 切換位置区分 ③ 接続口径 ⑤ シリアル伝送 ⑥ 連数 ⑦ オプション

ご記入の際は、ブロック部品構成(35ページ～36ページ)より形番をお選びください。

[illegible]

注1：KZを選択した場合、U側、D側共KZを選択してください。また中間給排気ブロックは、ZまたはKZを選択してください。

51ページ	取付レール	$L_5 =$ ※12.5の整数倍の値を 記入してください。 (長さの求め方 108ページ)
-------	-------	---

添付部品	ブランクプラグ			サイレンサ		タグ銘板(添付)
	GWP4-B		GWP6-B		SLW-H10	
	GWP8-B		GWP10-B			

必要数を指定してください。

防水キャップ		防水プラグ		チューブ抜き工具
TVGP-XSZ-11		TVGP-XSZ-12		

TVG1M(リモートI/O 接続用)ブロックマニホールド仕様書

形番

TVG1M- B - -HP1

① 切換位置区分 ③ 接続口径 ⑤ 電線接続 ⑥ 連数 ⑦ オプション

ご記入の際は、ブロック部品構成(35ページ～36ページ)より形番をお選びください。

[illegible]

注1：KZを選択した場合、U側、D側共KZを選択してください。また中間給排気ブロックは、ZまたはKZを選択してください。

添付部品	ブラנקプラグ				サイレンサ		タグ銘板(添付)	チューブ抜き工具
	PG-P2-B		GWP4-B		SLW-H8			
	GWP6-B		GWP8-B					

必要数を指定してください。

● 担当

● 数量

セット

● 納期

月 日

発行年 月 日

伝票No.

受注No.

貴社名

ご担当 様

注文書 No.

TVG2M(リモートI/O 接続用)ブロックマニホールド仕様書

形番

TVG2M-**B****-****-HP1**

① 切換位置区分 ③ 接続口径 ⑤ 電線接続 ⑥ 連数 ⑦ オプション

ご記入の際は、ブロック部品構成(35ページ～36ページ)より形番をお選びください。

[illegible]

注1：KZを選択した場合、U側、D側共KZを選択してください。また中間給排気ブロックは、ZまたはKZを選択してください。

添付部品	ブラנקプラグ				サイレンサ		タグ銘板(添付)	チューブ抜き工具
	GWP4-B		GWP6-B		SLW-H10			
	GWP8-B		GWP10-B					

必要数を指定してください。

● 担当

● 数量

セット

● 納期

月 日

発行 年 月 日

伝票No.

受注No.

貴社名

ご担当

100

注文書 No.

TVG-P4
— 汽油制造工程对策 —

スニホールズ仕様書

TVG1M(省配線)ブロックマニホールド仕様書

形番

TVG1M- B - -P4 -HP1

① 切換位置区分 ③ 接続口径 ④ 電圧 ⑤ 省配線接続 ⑥ 連数 ⑦ オプション

ご記入の際は、ブロック部品構成(35ページ～36ページ)より形番をお選びください。

[illegible]

注1：KZを選択した場合、U側、D側共KZを選択してください。また中間給排気ブロックは、ZまたはKZを選択してください。

添付部品	ブランクプラグ						サイレンサ		タグ銘板(添付)
	PG-P2-B		GWP4-B		GWP6-B		SLW-H8		

必要数を指定してください。

ケーブルクランプ				チューブ抜き工具
TVGP-SCL-18A		TVGP-SCL-18B		

TVG1M(シリアル伝送子局)ブロックマニホールド仕様書

形番

TVG1M- B 3 - -P4 -HP1

① 切換位置区分 ③ 接続口径 ⑤ シリアル伝送 ⑥ 連数 ⑦ オプション

ご記入の際は、ブロック部品構成(35ページ～36ページ)より形番をお選びください。

[illegible]

注1：KZを選択した場合、U側、D側共KZを選択してください。また中間給排気ブロックは、ZまたはKZを選択してください。

添付部品	ブランクプラグ					サイレンサ		タグ銘板(添付)
	PG-P2-B		GWP4-B		GWP6-B		SLW-H8	

必要数を指定してください。

● 担当	● 数量	セット	● 納期	月	日	発行	年	月	日
伝票No.			受注No.			貴社名			
						ご担当様			
						注文書 No.			

防水キャップ		防水プラグ		チューブ抜き工具
TVGP-XSZ-11		TVGP-XSZ-12		

TVG2M(省配線)ブロックマニホールド仕様書

形番

TVG2M- B - -P4 -HP1

① 切換位置区分 ③ 接続口径 ④ 電圧 ⑤ 省配線接続 ⑥ 連数 ⑦ オプション

ご記入の際は、ブロック部品構成(35ページ～36ページ)より形番をお選びください。

[illegible]

注1：KZを選択した場合、U側、D側共KZを選択してください。また中間給排気ブロックは、ZまたはKZを選択してください。

添付部品	ブランクプラグ					サイレンサ		タグ銘板(添付)
	GWP4-B		GWP6-B		GWP8-B		SLW-H10	

必要数を指定してください。

ケーブルクランプ				チューブ抜き工具
TVGP-SCL-18A		TVGP-SCL-18B		

TVG2M(シリアル伝送子局)ブロックマニホールド仕様書

形番

TVG2M- B 3 - -P4-HP1

① 切換位置区分 ③ 接続口径 ⑤ シリアル伝送 ⑥ 連数 ⑦ オプション

ご記入の際は、ブロック部品構成(35ページ～36ページ)より形番をお選びください。

[illegible]

注1：KZを選択した場合、U側、D側共KZを選択してください。また中間給排気ブロックは、ZまたはKZを選択してください。

添付部品	ブランクプラグ						サイレンサ		タグ銘板(添付)
	GWP4-B		GWP6-B		GWP8-B		SLW-H10		

必要数を指定してください。

● 担当	● 数量	セット	● 納期	月	日	発 行	年	月	日
伝票No.			受注No.			貴社名			
						ご担当			
						注文書 No.			

防水キャップ		防水プラグ		チューブ抜き工具
TVGP-XSZ-11		TVGP-XSZ-12		