




Oil Mist Filter


M1000 Series

M2000-Wシリーズ
部品展開図



部品名		部品形番	番号	数量
消耗部品キット	Mタイプ	M2000-KIT	①	各 1
	Sタイプ	M2000-KIT-S	②	
	Xタイプ	M2000-KIT-X	③	
マントル組立	Mタイプ	M2000-MANTLE-ASSY	①	各 1
	Sタイプ	M2000-MANTLE-ASSY-S	②	
	Xタイプ	M2000-MANTLE-ASSY-X		
マントル組立		M2000-MANTLE-ASSY-25	① ②	各 1
※25個単位の場合				
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動コック付		F2000-W-BOWL	③ ④	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付		F2000-W-BOWL-Z	③ ④	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック		F2000-W-BOWL-M1	③ ⑪	各 1
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M2000-W-BOWL-F1	③ ⑦	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M2000-W-BOWL-F1Z	③ ⑧	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック NCタイプ		M2000-W-BOWL-F1M1	③ ⑪	各 1
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用	F2000-W-BOWL-GUARD	⑤	1
	ナイロンボウル用	F2000-W-BOWL-GUARD-Z		
Oリング		F2000-ORING	③	5
※1セット5本入りです。				
包装箱・ラベル		F2000-PAC-BOX-KIT	-	1


M3000-Wシリーズ
部品展開図



M3000 Series

部品名		部品形番	番号	数量
消耗部品キット	Mタイプ	M3000-KIT	①	各 1
	Sタイプ	M3000-KIT-S	②	
	Xタイプ	M3000-KIT-X	③	
マントル組立	Mタイプ	M3000-MANTLE-ASSY	①	各 1
	Sタイプ	M3000-MANTLE-ASSY-S	②	
	Xタイプ	M3000-MANTLE-ASSY-X		
マントル組立		M3000-MANTLE-ASSY-25	① ②	各 1
※25個単位の場合				
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動コック付		F3000-W-BOWL	③ ④	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付		F3000-W-BOWL-Z	③ ⑥	各 1
ボウル組立 メタルボウルコック付		F3000-W-BOWL-M	③ ⑨	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック		F3000-W-BOWL-M1	③ ⑪	各 1
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M3000-W-BOWL-F1	③ ⑦	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M3000-W-BOWL-F1Z	③ ⑧	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M3000-W-BOWL-F1M	③ ⑩	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック NCタイプ		M3000-W-BOWL-F1M1	③ ⑪	各 1
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用	F3000-W-BOWL-GUARD	⑤	1
	ナイロンボウル用	F3000-W-BOWL-GUARD-Z		
Oリング		F3000-ORING	③	5
※1セット5本入りです。				
包装箱・ラベル		F3000-PAC-BOX-KIT	-	1

■M4000-Wシリーズ 部品展開図





Oil Mist Filter

M4000 Series


部品名		部品形番	番号	数量
消耗部品キット		Mタイプ	M4000-KIT	各 1
		Sタイプ	M4000-KIT-S	
		Xタイプ	M4000-KIT-X	
マントル組立		Mタイプ	M4000-MANTLE-ASSY	各 1
		Sタイプ	M4000-MANTLE-ASSY-S	
		Xタイプ	M4000-MANTLE-ASSY-X	
マントル組立		M4000-MANTLE-ASSY-25	① ②	各 1
※25個単位の場合				
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動コック付		F4000-W-BOWL	③ ④	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付		F4000-W-BOWL-Z	③ ⑥	各 1
ボウル組立 メタルボウルコック付		F4000-W-BOWL-M	③ ⑨	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック		F4000-W-BOWL-M1	③ ⑪	各 1
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1	③ ⑦	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1Z	③ ⑧	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1M	③ ⑩	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1M1	③ ⑪	各 1
ボウルガード	 ポリカーボネイト ボウル用 ナイロンボウル用	F4000-W-BOWL-GUARD F4000-W-BOWL-GUARD-Z	⑤	1
Oリング ※1セット5本入りです。		F4000-ORING	③	5
包装箱・ラベル		F4000-PAC-BOX-KIT	—	1

■M6000-Wシリーズ
部品展開図



部品名		部品形番	番号	数量
消耗部品キット		Mタイプ M6000-KIT	①	各 1
		Sタイプ M6000-KIT-S	②	
		Xタイプ M6000-KIT-X	③	
マントル組立		Mタイプ M6000-MANTLE-ASSY	①	各 1
		Sタイプ M6000-MANTLE-ASSY-S	②	
		Xタイプ M6000-MANTLE-ASSY-X		
マントル組立		M6000-MANTLE-ASSY-25	① ②	各 1
※25個単位の場合				
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動コック付		F4000-W-BOWL	③ ④	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付		F4000-W-BOWL-Z	③ ⑥	各 1
ボウル組立 メタルボウルコック付		F4000-W-BOWL-M	③ ⑨	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック		F4000-W-BOWL-M1	③ ⑪	各 1
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1	③ ⑦	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1Z	③ ⑧	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1M	③ ⑩	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1M1	③ ⑪	各 1
ボウルガード		ポリカーボネイト ボウル用 F4000-W-BOWL-GUARD	⑤	1
		ナイロンボウル用 F4000-W-BOWL-GUARD-Z		
Oリング		F4000-ORING	③	5
※1セット5本入りです。				
包装箱・ラベル		F6000-PAC-BOX-KIT	—	1

■M8000-Wシリーズ
部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット	Mタイプ	M8000-KIT	①
	Sタイプ	M8000-KIT-S	②
	Xタイプ	M8000-KIT-X	③
マントル組立	Mタイプ	M8000-MANTLE-ASSY	①
	Sタイプ	M8000-MANTLE-ASSY-S	②
	Xタイプ	M8000-MANTLE-ASSY-X	③
マントル組立		M8000-MANTLE-ASSY-25	①
※25個単位の場合			②
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動コック付		F4000-W-BOWL	③
			④
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付		F4000-W-BOWL-Z	③
			⑥
ボウル組立 メタルボウルコック付		F4000-W-BOWL-M	③
			⑨
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック		F4000-W-BOWL-M1	③
			⑪
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1	③
			⑦
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1Z	③
			⑧
ボウル組立 メタルボウル 手動付オートドレン NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1M	③
			⑩
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック NCタイプ		M4000-W-BOWL-F1M1	③
			⑪
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用	F4000-W-BOWL-GUARD	⑤
	ナイロンボウル用	F4000-W-BOWL-GUARD-Z	⑤
⑤			1
Oリング		F4000-ORING	③
※1セット5本入りです。			5
包装箱・ラベル		M8000-PAC-BOX-KIT	—
			1