

製品名		形番	フィンガの動き	チューブ内径 (mm)	把持力* (N)	ストローク (mm)	記載 ページ
平行ハンド	リニアスライドハンド (高耐久機器HPシリーズ)	LSH-HP1 LSHL-HP1		φ6~φ32	3.3~158	4~22	12
	測長機能付 リニアスライドハンド (高耐久機器HPシリーズ)	LSHM-HP2		φ10~φ25	11~65	4~14	48
	リニアスライドハンド (標準タイプ)	LSH		φ10~φ25	11~65	4~14	86
	フェザーハンド (ミニ平行ハンド)	FH100		φ10~φ25	6~30	8~20	98
	超小形クロスローラ 平行ハンド	BSA2		φ6	3.5	4	106
	小形クロスローラ 平行ハンド	BHA		φ12~φ25	15~80	5~15	110
	ゴムカバー付 小形クロスローラ 平行ハンド	BHG		φ12~φ25	15~80	5~15	118
	センタリングハンド	BHE		φ12~φ32	15~125	7~22	126
	リニアガイドハンド	LHA		φ6~φ32	5.5~145	4~20	136
	ゴムカバー付 リニアガイドハンド	LHAG		φ12~φ32	18~145	5~20	146
	平行ハンド	HAP-1C		φ15	18	8	154
	平行ハンド	HAP		φ20~φ40	20~100	16~41	158
	クロスローラ平行ハンド	HKP		φ32~φ80	160~1480	24~60	164
	横形平行ハンド	HCP		φ12~φ32	12~75	20~40	172
	ロングストローク 平行ハンド	HGP		φ25	17	56	178

※把持力はエア圧力0.5MPa、閉側の値です。実際の把持力は把持点までの距離、爪の角度によって変わりますので、選定の際は各製品毎のページをご確認ください。

製品名		形番	フィンガの動き	チューブ内径 (mm)	把持力* (N)	ストローク (mm)	記載 ページ
薄形平行ハンド	薄形ロングストロークハンド (高耐久機器HPシリーズ)	LST-HP1		φ8×2~ φ20×2	19~141	8~80	186
	測長機能付薄形 ロングストロークハンド (高耐久機器HPシリーズ)	LSTM-HP2		φ12×2~ φ20×2	48~141	12~20	202
	ロングストローク 薄形ハンド	HLF2		φ8×2~ φ20×2	20~135	12~96	216
	薄形平行ハンド	HLA・HLB		φ12~φ20	21~70	13~25	224
	ゴムカバー付 薄形平行ハンド	HLAG・HLBG		φ12~φ20	21~70	13~25	232
	薄形ロングストローク 平行ハンド	HLC		φ8×2~ φ30×2	18~310	20~140	240
	超薄形平行ハンド	HLD		φ8×4~ φ20×4	35~250	12~30	248
幅広形平行ハンド	幅広平行ハンド (HPシリーズ)	HMC-HP1		φ10×2~ φ40×2	14~396	20~200	254
	小形幅広平行ハンド	HMF		φ12×2~ φ40×2	32~430	20~200	266
	耐切削油仕様 小形幅広平行ハンド	HMF-G		φ16×2~ φ25×2	66~170	30~120	276
	リニアガイド付 大形幅広平行ハンド	HMFB		φ25×2~ φ40×2	120~310	100~200	282
	幅広平行ハンド	HFP		φ16×2~ φ40×2	20~255	20~60	288
支点ハンド	フェザーハンド (ミニ支点ハンド)	FH500		φ10~φ20	2~15	開角度20°	294
	支点ハンド	HBL		φ15~φ40	10~125	開角度20°	300
	トグルハンド	HJL		φ32~φ63	250~1800	開角度28°	306
	180度開閉 薄形広角ハンド	HMD		φ12~φ25	16~120	開角度184°	314
	180度開閉広角ハンド	HDL		φ25~φ40	10~50	開角度180°	322
	180度開閉 高把持形広角ハンド	HJD		φ32~φ63	200~1250	開角度184°	328

※把持力はエア圧力0.5MPa、閉側の値です。実際の把持力は把持点までの距離、爪の角度によって変わりますので、選定の際は各製品毎のページをご確認ください。