


ガイド付シリンダ 複動・片ロッド形 STS・STL-^M_B Series

●チューブ内径：φ8・φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・
φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立	φ8~φ25 STS : STS-□-◆-PST-ROD-ASSY	1 7 8 9 10 11 19 20	各1
	φ32~φ100 STL : STL-□-◆-PST-ROD-ASSY	1 8 9 10 11 19 20	各1
ロッドメタル組立	φ8~φ25 STS-□-ROD-MTL-SET-ASSY	3 4 6	各1
	φ32~φ100	3 4 6 7	各1
底板組立	STS-□-COVER-ASSY	12 13	各1
パッキンキット	STS-□K	4 6 7 9 11 12 19	各1


□：チューブ内径(φ8・φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)

◆：ストローク(STSシリーズ)

φ8・φ12・φ16 : 10~50(5mm毎)
φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63 : 25~50(5mm毎)
φ80・φ100 : 25~100(5mm毎)

◆：ストローク(STLシリーズ)


φ8・φ12・φ16 : 50~200(5mm毎)
φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63 : 50~400(5mm毎)
φ80 : 75~400(5mm毎)
100 : 75~200(5mm毎)



ガイド付シリンダ 複動・ストローク調整形 STS・STL-^M_BP Series

●チューブ内径：φ8・φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・
φ50・φ63・φ80

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立	φ8~φ25 STS : STS-□-◆-PST-ROD-ASSY	9 15 16 17 18 19 25 26	各1
	φ20~φ80 STL : STL-□-◆-PST-ROD-ASSY	9 16 17 18 19 25 26	各1
ロッドメタル組立	φ8~φ25 STS-□-ROD-MTL-SET-ASSY	11 12 14	各1
	φ32~φ80	11 12 14 15	各1
底板組立	STS-□-COVER-ASSY	20 21	各1
パッキンキット	STS-□K	12 14 15 17 19 20 25	各1


□：チューブ内径(φ8・φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80)

◆：ストローク(STSシリーズ)

φ8・φ12・φ16 : 10~50
φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63 : 25~50
φ80 : 25~100

◆：ストローク(STLシリーズ)

φ8・φ12・φ16 : 50~200
φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63 : 50~400
φ80 : 75~400




ガイド付シリンダ 複動・耐熱形

STS・STL-MT Series


●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立	STS : STS-T-□-◆-PST-ROD-ASSY STL : STL-T-□-◆-PST-ROD-ASSY	3 8 9 13 14	各1
ロッドメタル組立	STS-T-□-ROD-MTL-SET-ASSY	1 2 11	各1
底板組立	STS-T-□-COVER-ASSY	4 15	各1
パッキンキット	STS-T-□K	1 2 3 4 8	各1

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80)
◆：ストローク(STSシリーズ)
φ12・φ16 : 10～50(5mm毎)
φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63 : 25～50(5mm毎)
φ80 : 25～100(5mm毎)
◆：ストローク(STLシリーズ)
φ12・φ16 : 50～200(5mm毎)
φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63 : 50～400(5mm毎)
φ80 : 75～400(5mm毎)




ガイド付シリンダ 複動・パッキン材質フッ素ゴム

STS・STL-MT2 Series


●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80

■部品展開図




部品名		部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立	φ8～φ25	STS : STS-T2-□-◆-PST-ROD-ASSY	① ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑰ ⑳	各1
	φ32～φ100	STL : STL-T2-□-◆-PST-ROD-ASSY	① ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑰ ⑳	各1
ロッドメタル組立	φ8～φ25	STS-T-□-ROD-MTL-SET-ASSY	③ ④ ⑥	各1
	φ32～φ100		③ ④ ⑥ ⑦	各1
底板組立		STS-T-□-COVER-ASSY	⑫ ⑬	各1
パッキンキット		STS-T2-□K	④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑪ ⑫ ⑰	各1

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80)
◆：ストローク(STSシリーズ)
φ12・φ16 : 10～50(5mm毎)
φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63 : 25～50(5mm毎)
φ80 : 25～100(5mm毎)
◆：ストローク(STLシリーズ)
φ12・φ16 : 50～200(5mm毎)
φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63 : 50～400(5mm毎)
φ80 : 75～400(5mm毎)




ガイド付シリンダ 複動・ゴムエアクッション付
STS・STL-M_B※C Series
 ●チューブ内径：φ32・φ40・φ50・φ63・φ80

■部品展開図




部品名	部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立	STS : STS-□C-◆-PST-ROD-ASSY STL : STL-□C-◆-PST-ROD-ASSY	① ⑧ ⑨ ⑩ ⑬ ⑭ ⑮	各1
ロッドメタル組立	STS-□C-ROD-MTL-SET-ASSY	③ ④ ⑥ ⑦	各1
底板組立	STS-□C-COVER-ASSY	⑬ ⑭	各1
パッキンキット	STS-□CK	④ ⑥ ⑦ ⑩ ⑬ ⑭ ⑮	各1

□：チューブ内径(φ32・φ40・φ50・φ63・φ80)
 ◆：ストローク(STSシリーズ)
 φ32・φ40・φ50・φ63：25～50(5mm毎)
 φ80：25～100(5mm毎)
 ◆：ストローク(STLシリーズ)
 φ32・φ40・φ50・φ63：50～400(5mm毎)
 φ80：75～400(5mm毎)




ガイド付シリンダ 複動・エアクッション付
STS・STL-M C Series
 ●チューブ内径：φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立	STS : STS-C-□-◆-PST-ROD-ASSY STL : STL-C-□-◆-PST-ROD-ASSY	⑤ ⑧ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑥	各1 各2
ロッドメタル組立	STS-C-□-ROD-MTL-SET-ASSY	① ② ③ ④	各1
底板組立	STS-C-□-COVER-ASSY	④ ⑨ ⑩	各1
パッキンキット	STS-C-□K	② ③ ⑦ ⑩ ⑬ ④ ⑥ ⑪ ⑮	各1 各2

□：チューブ内径(φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80)
 ◆：ストローク(STSシリーズ)
 φ25・φ32・φ40・φ50・φ63：25～50(1mm毎)
 φ80：25～100(1mm毎)
 ◆：ストローク(STLシリーズ)
 φ25・φ32・φ40・φ50・φ63：50～400(1mm毎)
 φ80：75～375(1mm毎)




ガイド付シリンダ 複動・落下防止形

STS-STL-MBQ Series


●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80

■部品展開図

●STS-STL-MBQ-H(ヘッド側落下防止機構)



●STS-STL-MBQ-R(ロッド側落下防止機構)



部品名			部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立	φ20・φ25	ヘッド側落下防止機構(H)	STS : STS-Q-H-□-◆-PST-ROD-ASSY	3 4 8 17 21 22 28	各1
	φ32～φ80		STL : STL-Q-H-□-◆-PST-ROD-ASSY	4 8 17 21 22 28	各1
	φ20・φ25	ロッド側落下防止機構(R)	STS : STS-Q-R-□-◆-PST-ROD-ASSY	3 4 5 16 19 20 27 28	各1
	φ32～φ80		STL : STL-Q-R-□-◆-PST-ROD-ASSY	4 5 16 19 20 27 28	各1
ロッドメタル組立	φ20・φ25	ヘッド側落下防止機構(H)	STS-□-ROD-MTL-SET-ASSY	1 2 19	各1
	φ32～φ80			1 2 3 19	各1
	φ20・φ25	ロッド側落下防止機構(R)	STS-Q-R-□-ROD-MTL-SET-ASSY	1 2 15	各1
	φ32～φ80			1 2 3 15	各1
底板組立		ヘッド側落下防止機構(H)	STS-Q-H-□-COVER-ASSY	5 6 7	各1
		ロッド側落下防止機構(R)	STS-□-COVER-ASSY	6 21	各1
パッキンキット	φ20・φ25	ヘッド側落下防止機構(H)	STS-Q-H-□K	1 2 3 4 5 6	各1
	φ32～φ80		STS-Q-□K	11 14 15	
	φ20・φ25	ロッド側落下防止機構(R)	STS-Q-R-□K	1 2 3 4 5 6 9	各1
	φ32～φ80		STS-Q-□K	12 13 27	


□：チューブ内径(φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80)

◆：ストローク(STSシリーズ)

φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63：25～50(5mm毎)
φ80：25～100(5mm毎)

◆：ストローク(STLシリーズ)

φ20・φ25・φ32：50～400(5mm毎)
φ40・φ50・φ63：50～375(5mm毎)
φ80：75～350(5mm毎)




ガイド付シリンダ 複動・低速形

STS・STL-MO Series

●チューブ内径：φ8・φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立	φ8～φ25 STS : STS-O-□-◆-PST-ROD-ASSY	1 7 8 9 10 11 19 20	各1
	φ32～φ100 STL : STL-O-□-◆-PST-ROD-ASSY	1 8 9 10 11 19 20	各1
ロッドメタル組立	φ8～φ25 STS-□-ROD-MTL-SET-ASSY	3 4 6	各1
	φ32～φ100	3 4 6 7	各1
底板組立	STS-□-COVER-ASSY	12 13	各1
パッキンキット	STS-O-□K	4 6 7 9 11 12 19	各1

□：チューブ内径(φ8・φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80)


◆：ストローク(STSシリーズ)

φ8・φ12・φ16 : 10～50(5mm毎)
φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63 : 25～50(5mm毎)
φ80 : 25～100(5mm毎)

◆：ストローク(STLシリーズ)

φ8・φ12・φ16 : 50～150(5mm毎)
φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63 : 50～300(5mm毎)
φ80 : 75～300(5mm毎)

MEMO



ガイド付シリンダ 複動・強力スクレーパ形

STS・STL-M_B G Series

複動・コイルスクレーパ形


STS・STL-M_B G1 Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80


STS・STL-M_B G STS・STL-M_B G1 Series

■部品展開図

●STS・STL-M_B G



●STS・STL-M_B G1



部品名	部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立	φ20・φ25	STS : STS-G-□-◆-PST-ROD-ASSY	3 4 5 7 12 16 17 24
	φ32~φ80	STL : STL-G-□-◆-PST-ROD-ASSY	4 5 7 12 16 17 24
ロッドメタル組立	φ20・φ25	STS-□-ROD-MTL-SET-ASSY	1 2 14
	φ32~φ80		1 2 3 14
底板組立		STS-□-COVER-ASSY	6 18
パッキンキット	G	STS-MG-□K	1 2 3 4 5 6 7
		STS-BG-□K	10
	G1	STS-MG1-□K	1 2 3 4 5 6 7
		STS-BG1-□K	25

□：チューブ内径(φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80)

◆：ストローク(STSシリーズ)

φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63：25~50(5mm毎)
φ80：25~100(5mm毎)

◆：ストローク(STLシリーズ)

φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63：50~400(5mm毎)
φ80：75~400(5mm毎)




ガイド付シリンダ 複動・耐切削油形

STS・STL-MG²/₃ Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80

■部品展開図



部品名		部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立	φ20・φ25	STS : STS-G2-□-◆-PST-ROD-ASSY	③ ④ ⑤ ⑦ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮	各1
	φ32～φ80	STL : STL-G2-□-◆-PST-ROD-ASSY	④ ⑤ ⑦ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯	各1
ロッドメタル組立	φ20・φ25	STS-□-ROD-MTL-SET-ASSY	① ② ⑬	各1
	φ32～φ80		① ② ③ ⑬	各1
底板組立		STS-□-COVER-ASSY	⑥ ⑮	各1
パッキンキット	G2	STS-MG2-□K	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	各1
		STS-BG2-□K	⑩	3
	G3	STS-MG3-□K	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	各1
		STS-BG3-□K	⑮	3


□：チューブ内径(φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80)

◆：ストローク(STSシリーズ)

φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63：25~50(5mm毎)
φ80：25~100(5mm毎)

◆：ストローク(STLシリーズ)

φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63：50~400(5mm毎)
φ80：75~400(5mm毎)




ガイド付シリンダ 複動・スパッタ付着防止形

STS・STL-G4 Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80

■部品展開図



部品名		部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立		STS : STS-G-□-◆-PST-ROD-ASSY STL : STL-G-□-◆-PST-ROD-ASSY	① ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑮	各1
ロッドメタル組立		STS-□C-ROD-MTL-SET-ASSY	③ ④ ⑥ ⑦	各1
底板組立		STS-□-COVER-ASSY	⑫ ⑭	各1
パッキンキット	G4	STS-MG1-□K STS-BG1-□K	④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑪ ⑫ ⑬	各1
			⑮	3

注：パッキンキットに⑮のルブキーパは含まれません。


□：チューブ内径(φ40・φ50・φ63・φ80)

◆：ストローク(STSシリーズ)

φ40・φ50・φ63：25~50(5mm毎)
φ80：25~100(5mm毎)

◆：ストローク(STLシリーズ)

φ40・φ50・φ63：50~400(5mm毎)
φ80：75~400(5mm毎)




ガイド付シリンダ 複動・バルブ搭載形

STS・STL-M_BV Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ピストンロッド組立	φ20・φ25 STS : STS-□-◆-PST-ROD-ASSY	8 14 15 16 17 18 26 27	各1
	φ32～φ63 STL : STL-□-◆-PST-ROD-ASSY	8 15 16 17 18 26 27	各1
ロッドメタル組立	φ20・φ25 STS-□-ROD-MTL-SET-ASSY	10 11 13	各1
	φ32～φ63	10 11 13 14	各1
底板組立	STS-□-COVER-ASSY	19 20	各1
パッキンキット	STS-□K	11 13 14 16 18 19 26	各1
サブベースキット	STS-V1-□	1	3
	STS-V1S-□	2	7
	STS-V2-□	3	1
	STS-V2S-□	7	2

□：チューブ内径(φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63)

◆：ストローク(STSシリーズ)：25～50(5mm毎)

◆：ストローク(STLシリーズ)：50～100(5mm毎)

MEMO