

よりコンパクト・省スペースへ。

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・

COVP/N2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・

MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

ショック

FJ

FK

スピード

コントローラ

巻末

シリンダ軸方向の全長を短縮。
今までにない、よりコンパクト・省スペースの小形真空吸着付シリンダ・MVCシリーズ。
電子部品、精密部品等の吸着・搬送工程に最適です。

高精度回り止め機構

回り止め用のガイドロッドを備えています。
優れた不回転精度でロッド(吸着物)の回転を防止します。

省スペース設計

ワーク吸着部と真空通路をガイドロッドに設けたため
シリンダ全長が極めて短く
省スペース化を実現しました。

ダイレクト2面取付

角形ボディの採用で、
ダイレクトに2方向から取付けできます。

吸着パッドの選択多彩



ロッド先端への取付けもレンチ1本で簡単にできます。
さらに、ソケット式の吸着パッドは、
外径でφ2～φ10と幅広く揃い、
用途により合計24種類を用意しています(オプション)。

超小形スイッチ搭載可能

本体溝部にF形スイッチを一体収納できます。

バッファ機能付

Push時に吸着部とワークがぶつかっても、バッファ(緩衝)機能が作動し、ワークやシリンダを保護します。



φ6・φ10で超コンパクト実現!
精密部品等の吸着・搬送工程に最適!