

体系表

チャックシリーズ

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3-JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
ハンド
チャック
メカニカル
ハンドチャック
ショックキ
FJ
FK
スリッド
ジョイント
巻末

製品名	形番	フィンガの動き	チューブ内径 (mm)	把持力* (N)	ストローク (mm)	記載 ページ
パワフルチャック	CKL2		φ16~φ100	17~680	5~40	1774
ゴムカバー付 パワフルチャック	CKLG2		φ20~φ100	28~680	5~23	1786
落下防止形 パワフルチャック	CKL2-HC		φ32~φ80	75~510	8~20	1794
高把持力 パワフルチャック	CKH2		φ50~φ100	290~1250	6~12	1800
2方向パワフルチャック (平行ハンド)	CKLB2		φ20~φ100	35~1050	5~23	1806
三方爪 ベアリングチャック	CKG		φ16~φ50	13~160	6~16	1814
三方爪ロングストローク チャック	CK		φ25・φ44	15~65	20~40	1820
三方向薄形チャック	CKA		φ16~φ100	4~600	6~38	1826
薄形チャック	CKS		φ8×3~ φ32×3	17~320	10~32	1834
薄形チャック (中空タイプ)	CKS-F		φ16×3~ φ50×3	75~800	16~50	1844
中空チャック	CKF		φ30~φ80	12~112	5~16	1852
超ロング ストロークチャック	CKJ		φ12×6~ φ50×6	86~1550	40~130	1858

* 把持力はエア圧力0.5MPa、閉側の値です。実際の把持力は把持点までの距離、爪の角度によって変わりますので、選定の際は各製品毎のページをご確認ください。