
CKD

取扱説明書

シリンダバルブ SAB※S シリーズ SVB※S シリーズ



- ●製品をお使いになる前に、 この取扱説明書を必ずお読みください。
- ●特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。
- ●この取扱説明書は必要な時にすぐに取り出して 読めるように大切に保管してください。

第2版 **CKD株式会社**

はじめに

このたびは、CKDのシリンダバルブ『SAB·SVB形』をご採用いただきまして、ありがとうございます。

1. 使用目的

一般産業機械・設備に使用する外部パイロット式2ポート切換え弁です。

2. 使用用途

蒸気, 空気, 水の供給・停止の切換えを目的とした、外部パイロット式2ポート弁です。

3. 全般的な注意事項

- この取扱説明書は、開梱・施工・使用・保守にいたる製品の取扱いに関する基本事項が記述されています。
- この取扱説明書の施工に関する内容は、機械および電気の専門技術者を対象 にして記述されています。

設計・施工前に良く読み、機械・設備の安全の確保および本製品の適切な取扱いに 配慮してください。

4. 安全上の注意

● 人身事故および火災などの財産上の拡大被害を回避するために、適所に警告 文が記載してあります。

絶対に遵守してください。

● 警告表示は、リスク査定により『危険』・『警告』・『注意』とすべきでありますが、本製品は機械・設備に使用する構成部品であるため、全て『注意』で記述してあります。

表示例



注意 : 警告文書

【目次】

1. 開梱		3
2. 施工		3~8
2. 1	据付け条件	3
2. 2	配管工事	·····4~5
2. 3	配線工事	·····6~8
3. 使用前(の確認(施工後の確認)	9
3. 1	外観の確認	9
3. 2	漏れの確認	9
3. 3	電気の確認	9
4. 適切な(吏用方法	10
5. 分解•維	拉	11~14
5. 1	パイロット電磁弁の取り換え	11
5. 2	主弁体・パッキンの取り換え	12~14
6. 保守		15
6. 1	保守•点検	15
6. 2	保守部品	15
7. トラブル	対応	15
8. 内部構治	告図	16~17
8. 1	8A・10Aの内部構造図	16
8. 2	15A~50Aの内部構造図	17
9. 作動説	明	18
9. 1	ノーマルクローズ形	18
9. 2	ノーマルオープン形	18
9. 3	複動作動形	18
10. 製品の	2仕様	19~20
10. 1	形番表示	19
10. 2	製品の仕様	20

1. 開梱

- ご注文の製品形番と製品銘板の形番が同一であることを、確認してください。
- 定格電圧・定格周波数が合致していることを、確認してください。
- 外観に損傷を受けていないことを、確認してください。
- 保管時は、弁の内部に異物が入らないように、シール栓を付けて保管してください。 そして、配管時にシール栓を除去してください。

2. 施工


2.1 据付け条件

2.1.1 据付け姿勢

- 据付け姿勢は、自由です。
- 振動5G以上での使用はできませんので、据付け場所を避けてください。

2.1.2 保守スペース

● 保守およびトラブルシュート時の安全作業を考慮して、充分なスペースを確保してください。



2.1.3 製品の保護

- 寒冷地使用の場合、適切な凍結対策を実施してください。
- 水滴などが直接バルブにかからないようカバーやパネル内に設置するなどで保護してください。
- このバルブは、屋外では使用できません。カバーやパネル内に設置するなどで保護してください。

2. 2 配管工事

● 配管材の清掃

配管材には異物・切り粉・バリの付着がないことを確認してから配管してください。

清掃方法は、0.3MPa以上の空気圧を吹き付けて、配管内の異物・切り粉・バリを除去してください。

● 異物の除去

流体中のゴミ・異物などは、作動不良や弁座漏れの原因となります。

バルブの直前には、フィルタもしくは、ストレーナを取り付けてください。

流体:蒸気・水の場合……80~100メッシュのストレーナ

流体:空気の場合……ろ過精度40μm程度のフィルタ

また、パイロットエア回路には、 $5 \mu m$ 以下のフィルタを設置してください。

●配管


配管時には、ボディ側およびパイロット側の供給ポートが、表2-1のように配管してください。 表2-1 供給ポート

作動区分	ボディ側供給ポート	パイロットエア供給ポート		
下划正力	ハ・ノ・1 医10人型はハ・・・・	SAB	SVB	
ノーマルクローズ形	В	Х	Р	
ノーマルオープン形	Α	Y	Р	
複動作動形	AまたはB	ΧおよびΥ		

※1 複動作動形にて、A,B両ポート加圧の場合、常時加圧側をAポートに接続してください。

●スチームトラップ


蒸気で使用される場合、流体の質によっては外部漏れを発生させる恐れがありますので、配管に傾斜をつけスチームトラップの設置をするなど、ドレンを除去して配管内の発錆を防ぐようにしてください。



(図2-2)

● シール剤

シール剤の使用については、配管内に入り込まないよう充分注意するとともに、外部漏れのないよう にしてください。ねじ部にシールテープを巻く時は、ねじの先端を1~2山残して巻き付けてください。 (図 2-3) 液状シール剤を使用する時も、ねじの先端を 1 ~ 2 山残して多すぎないよう塗布してくださ い。機器のめねじ側へは、塗布しないでください。



配管時の締め付けトルクは、表2-2、表2-3を参考にしてください。

表2-2パイロットポート配管締付けトルクの推奨値

配管の呼び径	配管締付けトルクの推奨値
R c 1/8	7∼ 9 [N·m]

配管は必ず、ボディをスパナなどで固定しねじ込んで ください。

SVB形の場合は、パイロット電磁弁部を利用して 配管しないでください。破損する恐れがあります。

配管の呼び径	配管締付けトルクの推奨値
R c 1 / 4	23~ 25 [N·m]
Rc3/8	31~ 33 [N·m]
R c 1 / 2	41~ 43 [N·m]
Rc3/4	62~ 65 [N·m]

表2-3メインポート配管締付けトルクの推奨値

R c 1 83~ 86 [N·m] R c 1 1/₄ 97~100 [N·m] $Rc1^{1}/_{2}$ 104~108 [N·m] R c 2 132~136 [N·m]

● 塵埃

周囲に塵埃などが多い場合は、作動不良や漏れの原因となります。呼吸穴側にサイレンサまたは フィルタを取り付けてください。

● 給油・無給油

このバルブのパイロットエアは、無給油が可能です。

ルブリケータは不要ですが、給油される場合は、タービン油 1種・ISO VG32(無添加)をご使

また、給油を途中で中止された場合、初期潤滑剤の消失によって作動不良を招く場合がありますので給 油は、必ず続けて行うようにしてください。

● ドレン対策

アフタクーラ・ドライヤによる除湿、フィルタによる異物除去、タール除去フィルタによるタール除 去などによりパイロットエア質の改良をおこなってください。

● 保温材

蒸気等の高温流体で使用する際のバルブへの保温材の使用は、シリンダカバー側は避けて、ボディ側 のみとしてください。


2.3 配線工事 (SVB形のみ適用)

● 漏洩電流の制限

プログラマブルコントローラなどで電磁弁を作動させる場合には、プログラマブルコントローラの出力の漏洩電流が下記の仕様に入っていることを確認してください。

誤作動の原因となります。(図 2-3)

定格電圧AC100Vの場合、漏洩電流3.0mA以下 定格電圧AC200Vの場合、漏洩電流1.5mA以下 定格電圧DC24Vの場合、漏洩電流1.0mA以下



● ソレノイドの極性

このバルブは、定格電圧がDC電圧でありましても、(+)(-)の極性はありません。 また、ランプ・サージキラーが付きましても、極性はありません。

● 連続通電

制御盤の中に取り付けたり、通電時間が長い場合には、ソレノイドが40~60°Cの高温状態になりますので、通風などの放熱をしてください。

● 電気結線方向

コイルの向きは、180°変更できます。

電気結線方向を逆にしたい場合は、コイルのみ回転させてください。

● 電気回路のサージ

電気回路系がソレノイドのサージを嫌う場合は、サージキラー付き(オプション)をご使用いただくか、サージアブソーバなどをソレノイドに並列に入れてください。

● 電気設備の保全

電気設備の保全のために、制御回路側にはヒューズなどの、遮断器をご使用ください。

2.3.1DIN端子箱の結線方法

この項は、コイルオプション記号『2G』、『2H』のDIN端子箱付きの製品に適用します。


- キャブタイヤコードは、公称断面積 $0.75 \, \text{mm}^2$ 以上をご使用ください。 また、コードの外径は $\phi 4.5 \sim \phi 7$ のものをご使用ください。
- キャブタイヤコードに、キャップ、ワッシャ、ガスケットおよびケースを通してください。
- キャブタイヤコードのリード線に、銅線用圧着端子を挿入して、端子カシメをしてください。
- ●端子台に、圧着端子を固定し、端子ねじを締め付けトルクO.5N・mで締め付けてください。



注意 : ● 端子台への結線を間違えないでください。

● 端子台の表示記号①② …導線接続用 ● 端子台のアース記号 …アース端子用

- 端子台に、ケースをかぶせてください。
- ●キャップを締め付けて、キャブタイヤコードが抜けないよう固定してください。
- ●コイルのアース端子と端子台のアース端子を合せて、コイルへDIN端子箱を差し込んでください。
- ビスを締め付けトルク0.5N・mで締め付けてください。
- コード取出し向きを変更したい場合は、端子箱をケースから出し180°回転してケースに押し込んでください。




(図2-5) DIN端子箱の結線方法

2.3.2T型端子箱の結線方法

この項は、コイルオプション記号『3T』、『3R』のT型端子箱付きの製品に適用します。

- キャブタイヤコードは、公称断面積 0.75~1.5mm²のものをご使用ください。
- キャブタイヤコードを、端子箱本体に通してください。
- キャブタイヤコードのリード線に、銅線用圧着端子を挿入して、端子カシメをしてください。
- フリー端子ねじを締め付けトルク O. 5 N・mで締め付けて、コイルリード線、固定金具、圧着端子 の順で固定してください。
- ガスケットおよび、キャップ組立をかぶせて取付ねじを締め付けトルク 0.5 N・mで締め付けてください。



(図2-6) T型端子箱の結線方法

T型端子箱の向きの変更

出荷時のT型端子箱の向きを変更される場合は、下記の手順に従ってください。

- ① T型端子箱の二面幅(25幅)を工具(モンキーレンチ、スパナ等)ではさみ、反時計方向に回してゆるめる。
- ② ロックナットをゆるめる。
- ③ T型端子箱を希望する位置の約15°手前まで、締め付ける方向(時計方向)に回転させる。
- 4 ロックナットを手で軽く締まるまで、コイル側に締め付ける。
- ⑤ T型端子箱の二面幅を工具ではさみ、希望する位置まで回転させて(約15°)締め付ける。

注:出荷時の位置から端子箱をさらに締め付けて向きを変更する場合は、1/2回転以内に してください。

3. 使用前の確認(施工後の確認)

3.1 外観の確認



注意 : ● 流体の流れを止めてください。(元栓を閉じる)

● バルブ内の流体を排気してください。

● 電源を切ってください。

- バルブが配管に確実に固定されていることを、手で押して確認してください。
- 六角穴付きボルトなどのねじ部品がゆるんでいないことを、確認してください。


3.2 漏れの確認

● 流体を加圧状態にして、接続部の漏れを確認してください。 漏れの確認は、圧縮空気(0.3~0.5MPa)を供給して、石鹸液を塗布し、気泡発生の有無で確認することをおすすめします。

(SVB形の時)

- 手動操作(ノンロック式手動装置)
 - ①パイロットポートへ圧縮空気 (0.25~0.7MPa) を供給してください。
 - ②手動操作は、手動軸が突き当たるまで 押してください。 手動軸を押している間、バルブは通電

時と同じ状態になり、離すと弁は復帰 します。(図3-1)



押している間作動します。 (図3-1)

3.3 電気の確認



注意 :● 電源を切ってください。

● 絶縁抵抗の確認

電磁弁のねじ部品などの金属部とリード線などの充電部間の絶縁抵抗を測定してください。 DC1000Vメガーにて、100MΩ以上。

● 電源電圧を確認してください。

電圧変動は、定格電圧の±10%の範囲内でご使用ください。 許容電圧範囲外でのご使用は作動不良やコイル損傷の原因となります。

- バルブへの通電時間が短い場合はバルブの作動が追従できないことがあります。『4. 適切な使用方法』の作動頻度を確認してください。
- S V B 形で電源電圧を変更する場合 A C電圧から D C電圧の変更、又 D C電圧から A C電圧への変更はコイルのみの変更で行えます。

4. 適切な使用方法



注意 : ● 連続通電で使用の場合、コイル部は40~60℃の高温状態になり ます。

通電中は、直接手や体を触れないようにしてください。

- 通電時、電気配線部(裸充電部)に手や体を触れないでください。 感電の恐れがあります
- 電線ケーブルが作業者の足下を引っかけるような恐れがある場合、 事故につながります。

電線管配管などで、電線ケーブルを保護してください。

- 緊急遮断弁などには使用できません。
- 使用圧力範囲内でご使用ください。
- バルブを足場にしたり、重量物を載せたりしないでください。
- ●電圧変動は、定格電圧の±10%の範囲を守ってください。
- 流体の使用圧力、使用温度範囲・使用周囲温度範囲を守ってください。
- NO形および複動作動形のパイロットエア圧力は、『10.製品の仕様』を確認し設定してください。
- S V B シリーズは、爆発性ガスの雰囲気で使用できません。 爆発性ガス雰囲気中でご使用になる場合は、SABシリーズに機種変更の上、別途防爆形電磁弁をパ イロットエア回路に備え付けてください。
- S V B シリーズでパイロット電磁弁からの排気音を消音したい場合は、パイロット電磁弁の排気ポー トにサイレンサ(配管径M5)を取り付けてください。
- ●作動頻度を守ってください。最大作動頻度は、表4-1を参照してください。

表4-1 最大作動頻度

口径	最大作動頻度
8A~25A	30回∕min
32A(F), 40A(F)	20 回∕min
50A (F)	15 回∕min

- ■電磁弁への通電時間が短い場合は、電磁弁の作動が追従できないことがあります。
- なお、3 日以上未使用の場合は、初回の作動時間が 1 秒程度長くなることがあります。始業前に試運 転をしてください。
- 異常に気付いたら、『7. トラブル対応』 を参照ください。

5.分解・組立


5.1 パイロット電磁弁の取り換え(SVB形のみ適用)

5.1.1 分解手順



注意:● 元栓を閉じて流体を止めてください。


- バルブ内の流体を排気してください。
- 電源を切ってください。
- 結線をはずしてください。
- 十字穴付きなべ小ねじを、2 本ゆるめてください。
- パイロット電磁弁を上へ持ち上げてください。



(図5-1)パイロット用電磁弁の分解図

5.1.2 組立手順

- パイロット電磁弁のガスケットには方向性があります。向きを確認してください。(図5-2)
- 十字穴付きなべ小ねじを、2 本、締め付けトルク 0.46~0.75N・mで締め付けてください。
- 電気の結線をしてください。
- 電源を入れ、流体回路を使用状態にしてください。



(図5-2) 電磁弁ガスケット取付方向

5.2 主弁体・パッキンの取り換え

5.2.1 分解手順



注意:● 元栓を閉じて流体を止めてください。

- バルブ内の流体を排気してください。
- 電源を切ってください。
- 蒸気などの高温流体で使用の場合は、バルブ自体も高温状態になります。

バルブが冷えるまで待ってから作業してください。



注意 : 分解・交換された製品及び部品、作業により発生した不具合について は、保証の対象範囲から除外させていただきます。

- 分解作業は、『8. 内部構造図』を参照して作業を行ってください。
- パイロットエアの配管を取はずしてください。

NC形の時

口径により分解手順が異なりますので、それぞれの該当する項を参照ください。

口径:8A~10A



注意:シリンダカバーにはスプリングが内蔵されています。 分解する時は反力に注意してください。

- シリンダカバーの六角穴付きボルトをゆるめてはずしてください。 この時、シリンダカバーの中のスプリングが反力により飛び出す恐れがありますので、シリンダカバーを手で押えるか、固定する治具を利用してください。
- シリンダカバーを上へ持ち上げてはずしてください。
- ピストンロッドとピストンを固定しているロックナットを緩めるときは、ピストンロッドがかじる可能性がありますので、以下の内容に注意してください。
- ①ねじ部の汚れや、付着した異物は除去してください。
- ②ナットとロッドねじ部のすき間に潤滑油を塗布してください。 主弁体を再利用する場合は、主弁体に潤滑油が付着しないように注意してください。
- ③ピストンロッドを固定して、ロックナットにスパナを垂直にかけてゆっくりと丁寧に回してください。 ピストンロッドおねじ部を、破損させてしまった場合は再使用できませんので、ピストンロッドを含 んだキットにて交換してください。
- アダプタをピストンロッドから抜いてはずしてください。※ 8 A, 1 O A は、主弁組立が一体となります。

口径:15A~50A(F)





注意 : C形止め輪は分解禁止です。分解すると、反力により スプリングが飛び出しケガをする恐れがあります。

- シリンダカバーの六角穴付きボルトをゆるめてはずしてください。
- ピストン組立と一体で、シリンダカバーを上へ持ち上げてはずしてください。
- ピストンロッドと主弁体を固定しているロックナットを緩めるときは、ピストンロッドがかじる可能性がありますので、以下の内容に注意してください。
- ①ねじ部の汚れや、付着した異物は除去してください。
- ②ナットとロッドねじ部のすき間に潤滑油を塗布してください。 主弁体を再利用する場合は、主弁体に潤滑油が付着しないように注意してください。
- ③ピストンロッドを固定して、ロックナットにスパナを垂直にかけてゆっくりと丁寧に回してください。 ピストンロッドおねじ部を、破損させてしまった場合は再使用できませんので、ピストンロッドを含 んだキットにて交換してください。
- ●主弁体、アダプタをピストンロッドから抜いてはずしてください。
- シリンダカバーから C 形止め輪をはずさないでください。 シリンダカバーからピストン組立を取出すことは、スプリングの反力があり危険ですのでできません。

NO 形の時

- シリンダカバーの六角穴付きボルトをゆるめてはずしてください。
- シリンダカバーを上へ持ち上げてはずしてください。



注意 : ピストンの下側にはスプリングが内蔵されています。 分解する時は反力に注意してください。

- ピストンロッドと主弁体を固定しているロックナットを緩めるときは、ピストンロッドがかじる可能性がありますので、以下の内容に注意してください。
- ①ねじ部の汚れや、付着した異物は除去してください。
- ②ナットとロッドねじ部のすき間に潤滑油を塗布してください。 主弁体を再利用する場合は、主弁体に潤滑油が付着しないように注意してください。
- ③ピストンロッドを固定して、ロックナットにスパナを垂直にかけてゆっくりと丁寧に回してください。 ピストンロッドおねじ部を、破損させてしまった場合は再使用できませんので、ピストンロッドを含 んだキットにて交換してください。
- ●主弁体、アダプタをピストンロッドから抜いてはずしてください。※ 8 A. 1 O A は、主弁組立が一体となります。

5.2.2 組立手順

- 組立作業は、『8. 内部構造図』を参照して作業を行ってください。
- パッキンやOリングには、グリースを塗布してください。※当社推奨グリース:シリコーングリース
- パッキンが摺動する面にもグリースを塗布してください。
- パッキンの向きを間違えないようアダプタに装着してください。
- ロッドパッキン, 主弁体は、樹脂製で傷がつきやすいので十分注意して組み付けてください。
- 主弁体を、ピストンロッドにはめ、分解した時と同様にロックナットを締め付けてください。 ロックナットは締め付けすぎると、ピストンロッドを損傷させる恐れがありますので表5-1を参考 にして締め付けてください。

表5-1 ロックナット締め付けトルクの推奨値

口径	ねじのサイズ	推奨締め付けトルク
8 A ~ 2 5 A	M 4	1. 3~1. 7 [N·m]
32A (F)	M 5	2. 7~3. 3 [N·m]
40A (F) ~50A (F)	M 6	4. 6~5. 8 [N·m]

- アダプタをボディに固定してください。
- シリンダカバーをはめて、六角穴付きボルトを、表 5 2 を参考にして 4 本を均一に締め付けてください。ヨークが樹脂製のため、締め付けすぎると破損する恐れがあります。

表5-2 六角穴付きボルト締め付けトルクの推奨値

口径	ねじのサイズ	推奨締め付けトルク
8 A · 1 0 A	М 3	2. 3~2. 7 [N·m]
15A·20A	M 4	3~4 [N·m]
2 5 A	M 5	6~8 [N·m]
32A (F)	M 6	10~14 [N·m]
40A (F) ~50A (F)	M 8	26~33 [N·m]

- パイロットエア配管を接続してください。
- 流体圧力を加え、流体が外部へ漏れていないことを確認してください。
- 電源を入れ、流体回路を使用状態にしてください。

6.保守

6. 1 保守·点検

- 本製品を最適状態でご使用いただくために、定期点検を通常、半年に1回おこなってください。
- 点検内容は『3. 使用前の確認』を参照ください。

6.2 保守部品



注意:分解・交換された製品及び部品、作業により発生した不具合については、保証の対象範囲から除外させていただきます。

● パッキン, 主弁体

使用中に、漏れまたは弁部の固着現象・遅れなどの異常が認められた時に、交換してください。 目安として、作動回数100万回です。

7.トラブル対応


● バルブが目的通りに作動しない場合は、下表に従い点検をおこなってください。


故障の状態	原因	処置
弁が作動しない。	パイロット電磁弁に、電気が通電されて	配線・ヒューズなどを確認し、電源を
	いない。	入れてください。
	定格電圧以下。	電源を確認して、定格電圧を入力して
		ください。
	パイロット電磁弁が作動しない。	パイロット電磁弁の交換。
	パイロットエア圧力が低い。	パイロットエア圧力の調整。
	ピストンロッドに異物の噛み込み。	バルブ内を分解・清掃。
弁が復帰しない。	ボディの加圧ポートが逆。	2-2 項を参照し、加圧ポートを正常に
		する。
	パイロット電磁弁の、電気が切れてい	漏洩電流などを確認し、電源を確実に
	ない。	切る回路に修正してください。
	パイロット電磁弁が復帰していない。	パイロット電磁弁の交換。
	ピストンロッドに異物の噛み込み。	バルブ内を分解・清掃。
	パッキンのグリース切れ。	バルブ内を分解・清掃。グリース塗布。
外部への漏れ。	パッキン・Oリングの摩耗・キズ。	バルブ内を分解して、パッキン・Oリン
		グを交換してください。
	ビス・ボルトのゆるみ。	ビス・ボルトを締め付ける。
内部の漏れ。	ボディの弁座の摩耗・キズ。	製品の交換。
	主弁体シール面の摩耗・キズ。	主弁体の交換。
	主弁体に異物の噛み込み。	バルブ内を分解・清掃。

● その他、不明な点は、当社または代理店へご相談ください。

8.内部構造図

8.1 8A, 10Aの内部構造図







No.	部品名	数量
1	シリンダカバー組立	1
2	スプリング	1
3	ピストン	1
4	PSDパッキン	1
5	ロッドカバー	1
6	ヨーク	1
7	ロッドパッキン	1
8	ボディ	1
9	ロックナット	1
10	Ο リング	1
11	PDU パッキン	2
12	アダプタ	1
13	Oリング	1
14	主弁組立	1
15	六角穴付きボルト	4

- ※1 図は、SAB1S 形 (NC) を示します。 SAB2S 形 (NO) の時は、②スプリング が③ピストンの下側に装着され、 ⑤ロッドカバーはありません。
- ※2 SAB3S 形の時は、スプリングはありません。

8.2 15A~50Aの内部構造図






No.	部品名	数量
1	シリンダカバー組立	1
2	スプリング	1
3	ピストン	1
4	PSDパッキン	1
5	ロッドカバー	1
6	ヨーク	1
7	ロッドパッキン	1
8	アダプタ	1
9	Ο リング	1
10	ボディ	1
11	C形止め輪	1
12	0 リング	1
13	PDU パッキン	2
14	シートアダプタ	1
15	Oリング	1
16	主弁体	1
17	シートスペーサ	1
18	ロックナット	1
19	六角穴付きボルト	4

- ※1 図は、SAB1S 形 (NC) を示します。 SAB2S 形 (NO) の時は、②スプリング が③ピストン組立の下側に装着され ます。
- ※2 SAB3S 形の時は、スプリングはありません。

9.作動説明


9.1 ノーマルクローズ形

開作動



- Zパイロットエアを Xポートより供給 します。
- パイロットエアは ピストン下部室へ 供給されます。
- ピストンは上方へ 上がりピストンに 連結された主弁体 も同時に上昇し ボディの弁座を開 いて流体が流れます。


閉作動



- Xポートよりピストンの下部室にあったパイロットエアを大気へ排気します。
- スプリングの反力に よりピストンががいた 下げられピストネイントン 連結された主弁体 下方へ下がりて の弁座を閉じて流体 をシールします。


9.2 ノーマルオープン形

開作動



- Yポートよりパイ ロットエアを排気 します。
- スプリングにより ピストンは上方へ 押し上げられ、ピ ストンに連結された 主弁体がボディの 弁座を開いて流体 が流れます。


閉作動



- パイロットエアを □ Yポ- ト Yポートより供給 します。
 - パイロットエアは ピストン上部室へ 供給されます。
 - ストンは下方へ 下がり、ピストンに 連結された主弁体も 同時に下降しボディ の弁座を閉じて流体 をシールします。


9.3 複動作動形

開作動



- パイロットエアを Xポートより供給 しYポートからエア を排気します。
- ♪ パイロットエアは ピストン下部室へ 供給されます。
- ピストンは上方へ 上がりピストンに 連結された主弁体 も同時に上昇し ボディの弁座を開 いて流体が流れます。

閉作動



- パイロットエアを Yポートより供給 □ Yホート しXポートからエア を排気します。
 - パイロットエアは ピストン上部室へ 供給されます。
 - ピストンは押し下げられピストンに連結された主弁体も下方へ下がりボディの弁座を閉じて流体をシールします。

※ 上記の動作説明はエアオペレイト形のSABシリーズを示します。

10.製品の仕様

10.1 形番表示

<u>SAB 1 S-15A- C B</u>

1 2 3 4 5 6

SVB 2 S-20A-F 2H S-AC100V

1	2 3	4	5 7 6	8

①機種名	
記号	内容
SAB	エアオペレイト形
SVB	電磁弁搭載形

② 作動区分	
記号	内容
1	ノーマルクローズ(NC)形
2	ノーマルオープン(NO)形
3	複動作動形

③ 流体区分	
記号	内容
S	蒸気, 空気, 水,腐食性のない液体

④ 接続口径	
記号	内容
8A	Rc1/4
10A	Rc3/8
15A	Rc1/2
20A	Rc3/4
25A	Rc1
32A	RC1 ¹ / ₄
32F	32フランジ
40A	RC1 ¹ / ₂
40F	40フランジ
50A	Rc2
50F	50フランジ

⑤ ボディ・シール材質		
記号	ボディ	シール
С	青銅	四フッ化エチレン樹脂
E(※1)	ステンレス	四フッ化エチレン樹脂
F(※1)	ステンレス	四フッ化エチレン樹脂

⑥その他オプ	ション
記 号	内容
無記号	オプションなし
В	取付板(※2)
S	サージキラー付き
L	インジケータ付き(※3)

※2 8A~32A まで

※3 NC 形のみ

⑦⊐イル	
記 号	内容
2C	グロメットリード線
2G	DIN 端子箱付
2H	DIN 端子箱付,ランプ付
3T	T 型端子箱付
3R	T 型端子箱付,ランプ付

8定格電圧	
記号	内容
AC100V	AC100V 50/60Hz,110V 60Hz
AC200V	AC200V 50/60Hz,220V 60Hz
DC24V	DC24V

- ●詳しくは専用カタログを参照ください。
- ※1 ステンレスボディで流体が蒸気の 場合は、オプション記号「E」を 選定してください。「8. 内部構造 図」の⑨Oリングの材質が違います。

10.2 製品の仕様

形式	SAB%S-8A~50F SVB%S-8A~50F
耐 圧	2MPa
流体圧力	0∼1MPa
流体温度	−10 ~ 184°C
周囲温度	−10 ~ 90°C
周囲湿度	95%以下
パイロット	0.35∼0.7MPa ※1
エア圧力	0.55~0.7MPa %1
パイロット	-10∼60°C
エア温度	-10~60 C
取付姿勢	自在
電圧変動	定格電圧の−10%~+10%
消費電力	AC:1.9/1.5W(50/60Hz) DC:2W

注)電圧変動と消費電力は、SVB形のみ適用。

※1 ノーマルオープン形, 複動作動形のパイロットエア圧力

