

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3-JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
ハンド
チャック
メカニカル
ハンド・チャック
ジョッキークラ
FJ
FK
スリッド
ジョイント
巻末
LSH-HP
LSH
FH100
BSA2
BHA・BHG
LHA
LHAG
HAP
HKP
HCP
HGP
HLF2
HLA・HLB
HLAG・HLBG
HLC
HLD
HMF
HMF-G
HMFB
HFP
FH500
HBL
HJL
HMD
HDL
HJD
BHE

製品名	形番	フィンガの動き	チューブ内径 (mm)	把持力* (N)	ストローク (mm)	記載ページ
リニアスライドハンド (HPシリーズ)	LSH-HP1 LSHL-HP1		φ6～φ32	3.3～158	4～22	1506
測長機能付 リニアスライドハンド (HPシリーズ)	LSHM-HP2		φ10～φ25	11～65	4～14	1508
リニアスライドハンド (標準タイプ)	LSH		φ10～φ25	11～65	4～14	1581
フェザーハンド (ミニ平行ハンド)	FH100		φ10～φ25	6～30	8～20	1590
超小形クロスローラ 平行ハンド	BSA2		φ6	3.5	4	1596
小形クロスローラ 平行ハンド	BHA		φ12～φ25	15～80	5～15	1600
ゴムカバー付 小形クロスローラ 平行ハンド	BHG		φ12～φ25	15～80	5～15	1606
リニアガイドハンド	LHA		φ6～φ32	5.5～145	4～20	1612
ゴムカバー付 リニアガイドハンド	LHAG		φ12～φ32	18～145	5～20	1620
平行ハンド	HAP-1C		φ15	18	8	1628
平行ハンド	HAP		φ20～φ40	20～100	16～41	1630
クロスローラ平行ハンド	HKP		φ32～φ80	160～1480	24～60	1636
横形平行ハンド	HCP		φ12～φ32	12～75	20～40	1642
ロングストローク 平行ハンド	HGP		φ25	17	56	1648

* 把持力はエア圧力0.5MPa、閉側の値です。実際の把持力は把持点までの距離、爪の角度によって変わりますので、選定の際は各製品毎のページをご確認ください。

ハンド(平行ハンド)

体系表

製品名		形番	フィンガの動き	チューブ内径 (mm)	把持力* (N)	ストローク (mm)	記載 ページ
薄形平行ハンド	ロングストローク 薄形ハンド	HLF2		φ8×2~ φ20×2	20~135	12~96	1652
	薄形平行ハンド	HLA・ HLB		φ12~φ20	21~70	13~25	1662
	ゴムカバー付 薄形平行ハンド	HLAG・ HLBG		φ12~φ20	21~70	13~25	1670
	薄形ロングストローク 平行ハンド	HLC		φ8×2~ φ30×2	18~310	20~140	1678
	超薄形平行ハンド	HLD		φ8×4~ φ20×4	35~250	12~30	1686
カニ形平行ハンド	小形カニ形平行ハンド	HMF		φ12×2~ φ40×2	32~430	20~200	1690
	耐切削油仕様 小形カニ形平行ハンド	HMF-G		φ16×2~ φ25×2	66~170	30~120	1700
	リニアガイド付 大形カニ形平行ハンド	HMFB		φ25×2~ φ40×2	120~310	100~200	1708
	カニ形平行ハンド	HFP		φ16×2~ φ40×2	20~255	20~60	1714
支点ハンド	フェザーハンド (ミニ支点ハンド)	FH500		φ10~φ20	2~15	開角度20°	1720
	支点ハンド	HBL		φ15~φ40	10~125	開角度20°	1726
	トグルハンド	HJL		φ32~φ63	250~1800	開角度28°	1732
	180度開閉 薄形広角ハンド	HMD		φ12~φ25	16~120	開角度184°	1738
	180度開閉広角ハンド	HDL		φ25~φ40	10~50	開角度180°	1744
	180度開閉 高把持形広角ハンド	HJD		φ32~φ63	200~1250	開角度184°	1748
センタリング ハンド	センタリングハンド	BHE		φ12~φ32	15~125	7~22	1752

* 把持力はエア圧力0.5MPa、閉側の値です。実際の把持力は把持点までの距離、爪の角度によって変わりますので、選定の際は各製品毎のページをご確認ください。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
ハンド
チャック
マニピュ ハンド・チャック
ジョッキラ
FJ
FK
スピン ゴンドラ
巻末
LSH-HP
LSH
FH100
BSA2
BHA・BHG
LHA
LHAG
HAP
HKP
HCP
HGP
HLF2
HLA・HLB
HLAG・HLBG
HLC
HLD
HMF
HMF-G
HMFB
HFP
FH500
HBL
HJL
HMD
HDL
HJD
BHE