

## 取扱説明書

マイクロエレッサ

{ マイクロノート形(油分除去用) }  
{ オーダノート形(臭い除去用) }

1238

- 製品をお使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
- 特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。
- この取扱説明書は、必要な時にすぐ取り出して読めるように大切に保管しておいてください。

## 本製品を安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくためには材料、配管、電気、機構などを含めた空気圧機器に関する基礎的な知識(日本工業規格 JIS B 8370 空気圧システム通則に準じたレベル)を必要とします。

知識を持たない人や誤った取扱いが原因で引き起こされた事故に関して、当社は責任を負いかねます。

お客様によって使用される用途は多岐にわたるため、当社ではそれらすべてを把握することができません。ご使用条件によっては、性能が発揮できない場合や事故につながる場合がありますので、お客様が用途、用法に合わせて製品の仕様の確認および使用法をよく理解してから決定してください。

本製品には、さまざまな安全策を実施していますが、お客様の誤った取扱いによって、事故につながる場合があります。そのようなことがないためにも、**必ず取扱説明書を熟読し内容を十分にご理解いただいたうえでご使用ください。**

本文中に記載してある取り扱い注意事項とあわせて下記項目についてもご注意ください。

### 注意

- フィルタ、ルブリケータはプラスチックボウルを使用していますので、有機溶剤等の雰囲気では絶対に使用しないでください。ボウル破損の危険があります。有機溶剤の雰囲気ではメタルボウルをご使用ください。

# 目 次

1238

マイクロエレッサ

取扱説明書No. SM-197963

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. 注意事項 .....      | 1 |
| 2. 取付 .....        | 2 |
| 3. 操作方法 .....      | 3 |
| 4. 保守              |   |
| 4.1 定期点検 .....     | 4 |
| 4.2 故障と対策 .....    | 5 |
| 5. 消耗及び交換部品 .....  | 6 |
| 6. ボウルの脱着方法 .....  | 7 |
| 7. マントルの交換方法 ..... | 7 |

注：各頁、頁番号横のゴシックブラケットに入った記号番号及びイラスト近傍の記号番号(例 [C2-4PP07]・[V2-503-B] など)は本文と関係のない編集記号です。

作成 1995.01.26  
改定 2000.02.07

## 1. 注意事項

- 1) 製品仕様・形番表示については、カタログを参照ください。
- 2) 直射日光が当たる場所での使用は避けてください。
- 3) 使用圧縮空気の圧力は、1.0MPa以上にならないようにしてください。
- 4) 周囲温度がマイクロノート形54°C、オーダノート形30°C以上になる所での使用は避けてください。
- 5) 次のようなガス物質が圧縮空気中に含まれていますとマントルが侵されたり、膨潤したりしますのでこのようなガス物質が圧縮空気中に入り込むところには使用しないでください。
  - 亜硫酸ガス
  - 塩素ガス
  - 高濃度オゾン
  - 芳香族炭化水素化合物類(例.ベンゼン、トルエン、フェノール、シクロヘキサン等)
  - 塩素化炭化水素化合物類(例.トリクロルエチレン、クロロホルム等)
  - ケトン類(例.アセトン等)
  - アルデヒド類(例.ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等)
  - アミン類(例.エチルアミン、メチルアミン等)
- 6) ポリカーボネート樹脂を使用していますので、有機溶剤等の雰囲気中では絶対に使用しないでください。なお、ボウル材質により耐薬品性能が変わりますが詳しくはカタログ参照ください。
- 7) オートドレン取付けの場合は、N.C.タイプ【オプション”F1”】を選定してください。N.O.タイプを選定取付けすると、マイクロエレッサの2次側空気の汚染をまねくことがあります。


※ オーダノート形には、オートドレン付はオプション選定できません。
- 8) オートドレン形はドレン濃度が濃い場所での使用は避けてください。

別途ヘビーデューティードレン形又は、スナップドレン形をお使いください。
- 9) マイクロエレッサオーダノート形は、必ずマイクロエレッサマイクロノート形又は、オイルミストフィルタと合わせてください。


## 2. 取付

- 1) 使用される空気圧機器の出来るだけ近くに取付けてください。
- 2) マイクロエレサの前には、必ずプレフィルタをご使用ください。プレフィルタとしては、エアフィルタ(5 $\mu$ m)か又は、サブミクロンフィルタ(0.3 $\mu$ m)をご使用ください。
- 3) エアーの流れが製品に表示されている矢印の方向になる様に取付けてください。
- 4) マイクロエレサのボウルが下向きになる様に取付けてください。
- 5) 配管にはシールテープ又はシール剤をしますが、ネジ先端から2山程控えて使用し、管内や機器内部にテープ屑やシール剤の残材が入りこまないように気を付けてください。


### ●シールテープ



### ●固形・シール剤



- 6) 配管の際、切削油や防錆油を必ず取り除いてください。
- 7) パイプブラケット (別途販売部品: 6132) を使用して取付ける場合、製品に配管材を組付けた状態 (下図参照) でパイプブラケットにのせて固定してください。又、パイプブラケットは、壁などに取付けてください。



## 8) ドレン配管について

プラスチックボウル : 内径 $\phi$ 5.7~ $\phi$ 6mmソフトナイロンチューブを直接差し込み取付けできます。

メタルボウル : オートドレン付の場合、Rc1/4があります。  
手動コックの場合、コックをはずすとRc1/8ですので止め弁等を使って配管できます。

※ オートドレン付の場合は、チューブ長さ5m以内で立上がり配管はさけてください。


- 9) 操作・保守の為ボウル下側には240mm以上のスペースをとっておいてください。

### 3. 操作方法

#### 1) ドレンの排出

(マイクロエッセサ・オーダノート形には、オートドレン付はありません。)


手動コック付、オートドレン付  
プラスチックボウル



コックをO方向に回すとドレンが排出され、S方向に回すとドレン排出が止まります。


オートドレン付の場合、ドレンがたまると自動で排出しますが手動での排出もできます。

フレキシブルドレン付  
プラスチックボウル



コックを全周どの位置からでも  
PUSH 方向に押すとドレン  
が排出され解除すると止まりま  
す。

オートドレン付メタルボウル




ドレンがたまると自動で排出しま  
すが手動での排出もできます。

操作方法はプラスチックボウルと  
同じです。

締付ジョイントを配管される時  
は、手動操作が出来なくなること  
があります。

手動排出メタルボウル



コックをO方向に回すとドレンが  
排出され、S方向に回すとドレン  
排出が止まります。

## 4. 保守

圧縮空気を止めて、手動コックなどで残圧排出をし、製品内に圧力がないことを必ず確認してからボウルの取り外しを行ってください。

### 4.1 定期点検

- 1) ドレン上限以上にドレンがたまらない様に定期的にドレンを抜いてください。  
ドレン排出方法については、前項を参照ください。
- 2) マントルは、圧力損失が生じない様定期的に洗浄又は交換してください。
  - マントル {マイクロノート形 (油分除去用)}  
差圧が、0.07MPaとなった時が寿命です。この場合新品のマントルと交換してください。  
(マントル形番:1238-マントルクミツケ又は、1238-15-441B)
  - マントルX: {オーダノート形 (臭い除去用)}  
マイクロエレッサ・オーダノート形は製品単体では、寿命測定できません。  
マイクロエレッサ・マイクロノート形又は、オイルミストフィルタと組合わせて使用し、合成差圧が0.07MPaとなった時が寿命です。  
この場合、新品のマントルと交換し合わせて、マイクロエレッサ・マイクロノート形又は、オイルミストフィルタのマントルを新品と交換してください。  
(マントル形番:1238-マントルクミツケX又は、1238-15-441X)  
※ マイクロエレッサ・マイクロノート形又は、オイルミストフィルタのマントル形番については、取付機種取扱説明書又は、カタログ等を参照にご指定ください。
- 3) オートドレン "F1" は固形物が堆積しない様に定期的に洗浄 (エアーで吹くか、水道水) するか、交換してください。

オートドレン付ボウル組付形番

|               |            |                               |
|---------------|------------|-------------------------------|
| ポリカーボネイトボウル   | N.C.オートドレン | 1238-ボウル-F1 又は 1238-15-7182   |
| メタルボウル        | N.C.オートドレン | 1238-ボウル-F1M 又は 1238-15-7188  |
| サイトゲージ付メタルボウル | N.C.オートドレン | 1238-ボウル-F1MG 又は 1238-15-7193 |

## 4.2 故障と対策

| 現 象                                            | 主 要 原 因               | 対 策                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| マイクロエレッサ・マイクロノート形の直後にドレンがでる。                   | ドレンがドレン上限位置をオーバーしている。 | ドレンを排出する。<br>(3項操作に関する事項参照)                                                                         |
| 流量が流れない。圧力低下が大きい。                              | マントルの目詰まり。            | 圧縮空気を止めてボウルをはずし、マントルをはずし、マントルを新品と交換する。                                                              |
| ドレンコックを開いてもドレンを排出しない。                          | 異物の排出ポートへのつまり。        | 圧縮空気を止めて、ボウル組立をはずし、ボウル組立を清掃又は新品と交換する。                                                               |
| オートドレン付で、ドレンを自動排出しない。又は、エアーがドレンポートより漏れる。       | オートドレンの故障又は、ゴミのつまり。   | 圧縮空気を止めて、ボウル組立をはずし、ボウル内部を清掃する。<br>清掃してダメな場合ボウル組立で交換する。                                              |
| ボウル取付部より空気が漏れる。                                | Ｏリングにキズがある。又は異物の附着。   | 圧縮空気を止めてボウルをはずしＯリングを清掃又は新品と交換する。                                                                    |
|                                                | ボウルの破損。               | 圧縮空気を止めて、ボウルをはずしボウルを新品と交換する。                                                                        |
| マイクロエレッサ・オーダノート形の直後にオイルの臭いがする。又は、ボウル底部にオイルがでる。 | マントルの寿命               | 圧縮空気を止めて、ボウルをはずし、マントルを新品と交換する。<br>※ オーダノート形用マントルと合わせ、マイクロエレッサマイクロノート形又は、オイルミストフィルタのマントルも同時に新品と交換する。 |



### 警告

ボウルにクラック、キズ、その他劣化が認められた場合は、新品と交換してください。  
そのまま使用すると破損し事故になる場合があります。



### 警告

透明樹脂ボウルの汚れを定期的に点検し、汚れが認められたり透明度が落ちた場合は、新品と交換してください。  
そのまま使用すると破損し事故になる場合があります。



### 警告

透明樹脂ボウルを洗浄する場合は、家庭用中性潜在で洗浄後、水洗いしてください。  
それ以外の洗剤は、破損の原因になり事故になる場合があります。

## 5. 消耗及び交換部品


部品発注時は"1238-部品形番"にて指定下さい。

"O" リング: 部品形番 - 78-061

マントル (マントルの交換は、7項を参照ください)

| マントルタイプ                 | オプション<br>記号 | 部品形番                     |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| マイクロノート形マントル<br>(油分除去用) | 無記号         | マントルクミツケ<br>又は 15-441B   |
| オーダノート形マントル<br>(臭い除去用)  | X           | マントルクミツケ<br>X 又は 15-441X |

※ マントルクミツケにはマントル専用のOリング又は  
バックインが添付されます。



ボウル組付 (ボウル組付の脱着は6項を参照下さい)

| ドレン排出                   | ボウル材質      | オプション記号 | 部品形番                |
|-------------------------|------------|---------|---------------------|
| 手動コック                   | ポリカーボネイト   | 無記号     | ボウル 又は 15-7163      |
| フレキシブルドレン               | ポリカーボネイト   | E       | ボウル-E 又は 15-5094    |
| ベットコック                  | メタル        | M       | ボウル-M 又は 15-5450    |
|                         | サイドゲージ付メタル | MG      | ボウル-MG 又は 15-5924   |
| 手動コック付<br>N.C.オートドレン    | ポリカーボネイト   | F1      | ボウル-F1 又は 15-7183   |
| メタル手動コック付<br>N.C.オートドレン | メタル        | F1M     | ボウル-F1M 又は 15-7187  |
|                         | サイドゲージ付メタル | F1MG    | ボウル-F1MG 又は 15-7193 |

注意1 マイクロエレッサ・オーダノート形(臭い除去用)には、オートドレン付きボウル組付を選定取  
付けしないでください。

2 マイクロエレッサには、N.O.オートドレンは選定できません。

## 6. ボウルの脱着方法

圧縮空気を止めて手動コックなどで残圧排出をし、製品内に圧力がないことを必ず確認してからボウルの取り外しを行ってください。

- 1) クランプリング組付のラッチを指で押しながら、クランプリング組付を30°(ラッチの  マークがボディのLOCK  からIN  マークに合うところまで)回します。
- 2) そのまま下方に引き抜けば、ボールとボールガードが一緒に外せます。
- 3) 組付ける時は、外す時の逆の要領で行います。
- 4) 圧縮空気を入れる前に、ラッチが”LOCK”状態(ラッチの  マークがボディのLOCK  マーク位置に合うところ)になっていることを確認してから入れてください。

## 7. マントルの交換方式

- 1) 6項によりボールを外します。
- 2) マントルを反時計方向(左回転)に回し取外す。

注意 1 マントルの脱着には、下部エンドプレートの六角穴を利用するか下部エンドプレートの側面を使って実施してください。

- 2) マントルの脱着時、マントルのプラスチックオーム層(スポンジ状)には、絶対に触れないでください。性能低下します。
- 3) 新しいエレメントを取付ける。
- 4) マントル・ボールを組付ける時は、外す時の逆の要領で行います。
- 5) 圧縮空気を入れる前に6-4項を必ず実施してください。