

アタッチメント対応表

T形ブラケットセット

形番	標準シリーズ	難燃シリーズ	禁油シリーズ	屋外シリーズ
B110-W	●			
B310-W	●	●		
B410-W	●	●		
B810-W	●	●		
BW410-W				●
BW810-W				●

C形ブラケット

形番	標準シリーズ	難燃シリーズ	禁油シリーズ	屋外シリーズ
B120	●			
B220	●			
B320	●	●	●	
B420	●	●	●	●
B620	●			
B820	●	●	●	●

L形ブラケット

形番	標準シリーズ	難燃シリーズ	禁油シリーズ	屋外シリーズ
B130	●			
B230	●			
B330	●	●	●	
B430	●	●	●	

ジョイナセット

形番	標準シリーズ	難燃シリーズ	禁油シリーズ	屋外シリーズ
C1000-J100-W	●			
C4000-J400-W	●	●		
C8000-J800-W	●	●		
C4000-JW400-W				●
C8000-JW800-W				●

ディストリビュータ

形番	標準シリーズ	難燃シリーズ	禁油シリーズ	屋外シリーズ
D101-00-W	●			
D401-00-W	●	●		
D801-00-W	●	●		
D300-W	●			

配管アダプタセット

形番	標準シリーズ	難燃シリーズ	禁油シリーズ	屋外シリーズ
A100-W	●			
A400-W	●	●		
A800-W	●	●		
AW400-W				●
AW800-W				●

T形ブラケット付配管アダプタセット

形番	標準シリーズ	難燃シリーズ	禁油シリーズ	屋外シリーズ
A100-W-B11W	●			
A400-W-B31W	●	●		
A400-W-B41W	●	●		
A800-W-B81W	●	●		
AW400-W-B41W				●
AW800-W-B81W				●

L形配管アダプタセット

形番	標準シリーズ	難燃シリーズ	禁油シリーズ	屋外シリーズ
A101-W	●			
A401-W	●	●		
A801-W	●	●		

F.R.L

F.R

F

R

L

ドレン

セパレータ

機械式

圧力SW

残圧排出弁

スロースタート

バルブ

抗菌

除菌F

難燃FR

禁油R

中圧FR

ノンバーブル

FRL

屋外FRL

アダプタ

ジョイナ

圧力計

小形FRL

大形FRL

精密R

真空F・R

クリーンFR

電空R

I7ブスタ

スピード

コントローラ

サイレンサ

逆止弁・

チェック弁他

継手・

チューブ

ノズル

I7ユニット

精密機器

電子式

圧力SW

着座・

密着確認SW

エアセンサ

クーラント用

圧力SW

気体流量センサ

コントローラ

水用流量センサ

全空圧システム

(トータルエア)

全空圧システム

(ガンマ)

気体

発生装置

冷凍式

ドライヤ

乾燥剤式

ドライヤ

高分子膜式

ドライヤ


メインライン

フィルタ

ドレン

排出器他

巻末



ブラケット 標準白色シリーズ

B-W/B Series

ジョイナ 標準白色シリーズ

J-W Series



外形寸法および使用例


T形ブラケットセット

● 形番：B110-W・B310-W・B410-W・B810-W

● 使用例



注：3000-Wシリーズと4000-Wシリーズを組み合わせる場合、B410-Wを使用してください。




・材質：ポリアミド樹脂 (B110-W)
アルミ合金ダイカスト (B310～B810-W)
塗装処理 (B310～B810-W)

形番	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	質量(kg)
B110-W	1000シリーズ	45	35	10	100	5.5	7.5	16	25	7.5	JASO-2013	40	0.024
B310-W	2000シリーズ	60	45	10	125	7	14	22	27	7	JISB2401-P21	45	0.086
	3000シリーズ												
B410-W	4000シリーズ	60	45	10	125	7	14	22	37	7	JISB2401-P21	55	0.094
B810-W	6000シリーズ	70	50	15	150	9	14	27	37	8	AS568-127	65	0.169
	8000シリーズ												

C形ブラケット

● 形番：B120・B220・B320・B420・B620・B820

● アタッチメント：BW



・材質：鋼
亜鉛めっき処理

● 使用例



形番	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	質量(kg)
B120	1000シリーズ	44	68	40	t2.0	10	6.5	35	8.5	61.5	40	60	φ19.5	0.1
B220	2000シリーズ	28	54	50	t2.3	10	7	33	8	63	45	69	17.3	0.15
B320	3000シリーズ	34.5	67	63	t2.3	16.5	7	45	8.5	75.5	45	69	φ21.7	0.17
B420	4000シリーズ	55	84	80	t2.3	14.0	7	45	8.5	75.5	55	79	φ21.7	0.21
B620	6000シリーズ	68	104	90	t2.3	16	9	54	11	97.5	60	97	φ35	0.34
B820	8000シリーズ	68	104	100	t2.3	16	9	50	11	93.5	65	102	φ35	0.36


L形ブラケット

● 形番：B130・B230・B330・B430

● アタッチメント：B3W

マウンティングナットをゆるめるとノブがはずれます。L形ブラケットを挿入後、マウンティングナットで固定します。ノブは最後に上から手で圧入してください。

詳細については357ページをご参照ください。



・材質：鋼
亜鉛めっき処理

● 使用例




形番	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	その他	質量(kg)
B130	1000シリーズ	44	68	10	6.5	16	24.5	45	40	59	φ26.5		0.04
B230	2000シリーズ	28	54	10	7	18	26	52	45	69	38		0.06
B330	3000シリーズ	34.5	67	16.5	7	17.5	26	58 (63.5)	45	76	φ40	() 内数は W3000・3100	0.07
B430	4000シリーズ 6000シリーズ	55	84	14	7	17.5	26	58	55	94	φ47		0.11

ジョイナセット

● 形番：C1000-J100-W

C4000-J400-W

C8000-J800-W




・材質：ポリアミド樹脂 (J100-W)
アルミ合金ダイカスト (J400～J800-W)
塗装処理 (J400、J800-W)

● 使用例



形番	適用機種	A	B	C	D	E	質量(kg)
C1000-J100-W	1000シリーズ	10	36	26	M3.5	JASO-2013	0.011
C4000-J400-W	2000シリーズ	21	44	32	M5	JIS B2401-P21	0.036
	3000シリーズ						
	4000シリーズ						
C8000-J800-W	6000シリーズ 8000シリーズ	26	65	50	M6	AS568-127	0.094



ブラケット 屋外シリーズ

BW Series

ジョイナ 屋外シリーズ


JW Series

RoHS

CAD


外形寸法

T形ブラケットセット




形番	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	質量(kg)
BW410-W	4000シリーズ	60	45	10	125	7	14	22	37	7	JISB2401-P21	55	0.094
BW810-W	8000シリーズ	70	50	15	150	9	14	27	37	8	AS568-127	65	0.169

ジョイナセット



形番	適用機種	A	B	C	D	E	質量(kg)
C4000-JW400-W	4000シリーズ	21	44	32	M5	JIS B2401-P21	0.036
C8000-JW800-W	8000シリーズ	26	65	50	M6	AS568-127	0.094



付属機器
配管アダプタ

AW400・AW800 Series


接続口径：Rc1/4～Rc1 1/4

RoHS

CAD


外形寸法

配管アダプタセット



形番	接続口径	適用機種	A	B	C	D	E (Oリング)	F (ガスケット)	その他
AW400-8-W	Rc1/4	4000シリーズ	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1本	1本	()内数字 はRc3/4 { }内数字 はRc1 の時
AW400-10-W	Rc3/8								
AW400-15-W	Rc1/2								
AW400-20-W	Rc3/4								
AW400-25-W	Rc1	8000シリーズ	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568- 127 1本	1本	()内数字 はRc1 1/4 の時
AW800-20-W	Rc3/4								
AW800-25-W	Rc1								
AW800-32-W	Rc1 1/4								

配管用アダプタセット




形番	接続口径	適用機種	A	B	C	D	E (Oリング)	F (ガスケット)	その他
AW400-8-W-B41W	Rc1/4	4000シリーズ	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1本	1本	()内数字 はRc3/4 { }内数字 はRc1 の時
AW400-10-W-B41W	Rc3/8								
AW400-15-W-B41W	Rc1/2								
AW400-20-W-B41W	Rc3/4								
AW400-25-W-B41W	Rc1	8000シリーズ	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1本	1本	()内数字 はRc1 1/4 の時
AW800-20-W-B81W	Rc3/4								
AW800-25-W-B81W	Rc1								
AW800-32-W-B81W	Rc1 1/4								

CKD

347

F.R.L
F.R
F
R
L
ドレン
セパレータ
機械式
圧力SW
残圧排出弁
スロースタート
バルブ
抗菌
除菌F
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンバブル
FRL
屋外FRL
アダプタ
ジョイナ
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
I7ブスタ
スピード
コントローラ
サイレンサ
逆止弁・
チェック弁他
継手・
チューブ
ノズル
I7ユニット
精密機器
電子式
圧力SW
着座・
密着確認SW
エアセンサ
クーラント用
圧力SW
流体流量センサ
コントローラ
水流流量センサ
全空圧システム
(トータルエア)
全空圧システム
(ガソマ)
気体
発生装置
冷凍式
ドライヤ
乾燥剤式
ドライヤ
高分子膜式
ドライヤ
メインライン
フィルタ
ドレン
排出器他
巻末

F.R.L
F.R
F
R
L
ドレン
セパレータ
機械式
圧力SW
残圧排出弁
スロースタート
バルブ
抗菌
除菌F
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンバブル
FRL
屋外FRL
アダプタ
ジョイナ
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアスタ
スピード
コントローラ
サイレンサ
逆止弁・
チェック弁他
継手・
チューブ
ノズル
エアユニット
精密機器
電子式
圧力SW
音価・
密着確認SW
エアセンサ
クーラント用
圧力SW
気体流量センサ・
コントローラ
水用流量センサ
全空圧システム
(トータルエア)
全空圧システム
(ガンマ)
気体
発生装置
冷凍式
ドライヤ
乾燥剤式
ドライヤ
高分子膜式
ドライヤ
メインライン
フィルタ
ドレン
排出器他
巻末



ディストリビュータ 標準白色シリーズ

D101・D401・D801・D300-W Series

配管分岐用に使用。
● 接続口径：1/8～1

JIS 記号
Rc1/4 Rc3/8
1/4 Rc1/4 3/8
(Rc3/8) Rc
Rc1/4 Rc3/8



仕様

項目	D101-00-W	D401-00-W	D801-00-W	D300-W
使用流体	圧縮空気			
最高使用圧力 MPa	1.0			
耐圧力 MPa	1.5			
分岐ポート数	1			4
接続口径 Rc、NPT、G	1/8、1/4	1/4、3/8、1/2	3/4、1	1/4、3/8
使用温度 ℃	5～60			
質量(ジョイナは含まない) kg	0.045	0.13	0.35	0.26

オプション質量表

※標準装備品の質量に加算ください。 単位：kg

記号	T形ブラケット				
	無記号	B11W	B31W	B41W	B81W
D101	0.011	0.024			
D401	0.036		0.086	0.094	
D801	0.094				0.17

無記号時にはジョイナ分を加算しております。

形番表示方法



記号	内容
イ 形番	D101 1000シリーズ用 D401 2000,3000,4000シリーズ用 D801 6000,8000シリーズ用
ロ 接続口径	
	D101 D401 D801
6	1/8 ● ● ●
8	1/4 ● ● ●
10	3/8 ● ● ●
15	1/2 ● ● ●
20	3/4 ● ● ●
25	1 ● ● ●
ハ 配管ねじ種類	
無記号	Rcねじ
N	NPTねじ
G	Gねじ
ニ T形ブラケット	
無記号	なし ● ● ●
B11W	1000シリーズ用 ● ● ●
B31W	2000シリーズ用 ● ● ●
B41W	4000シリーズ用 ● ● ●
B81W	6000シリーズ用 ● ● ●



形番選定にあたっての注意事項

注1：標準は、ジョイナセット（ジョイナ・ボルト・Oリング）とガスケット1本が添付されます。
注2：2方向への分岐をご相談ください。
注3：D401-Wは、3000-Wシリーズ・4000-Wシリーズどちらにも接続できます。

形番選定にあたっての注意事項


注1：C3000-W・C4000-Wといっしょに使用する場合は、ジョイナセットC4000-J400-Wまたは、T形ブラケットセットB310-W・B410-Wで接続してお使いください。
注2：ジョイナセットC4000-J400-Wまたは、T形ブラケットセットは、別途ご発注ください（350ページ参照）

外形寸法図




● D101-00-W

・材質：ポリアミド樹脂




● D801-00-W

・材質：アルミ合金ダイカスト
塗装処理




● D401-00-W

・材質：アルミ合金ダイカスト
塗装処理




● D300-W

・材質：アルミ合金ダイカスト
塗装処理



組付方法 (D101-00-W, D401-00-W, D801-00-W)




注1：空気の流れに対し、1次側へ取付ける場合は、Oリングを挿入、2次側へ取付ける場合は、ガスケットを挿入してご利用ください。

注2：Oリングやガスケットを挿入して組立てる時は、Oリングやガスケットが、折れ曲がったりしないようにご注意ください。

使用例 (D101-00-W, D401-00-W, D801-00-W)



F.R.L
F.R
F
R
L
ドレンセパレータ
機械式圧力SW
残圧排出弁
スロースタートバルブ
抗菌除菌F
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンパブルFRL
屋外FRL
アダプタジョイナ
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
I77-スタ
スピードコントローラ
サイレンサ
逆止弁・チェック弁他
継手・チューブ
ノズル
Iユニット
精密機器
電子式圧力SW
漏洩・密着確認SW
エアセンサ
クーラント用圧力SW
気体流量センサコントローラ
水用流量センサ
全空圧システム(トータルエア)
全空圧システム(ガンマ)
気体発生装置
冷凍式ドライヤ
乾燥剤式ドライヤ
高分子膜式ドライヤ
メインラインフィルタ
ドレン排出器他
巻末



配管アダプタ 標準白色シリーズ

A100・A400・A800-W Series


● 接続口径：1/8～1



外形寸法および使用例

配管アダプタセット

- 形番：A100-6、8、10-W
A400-8、10、15、20-W
A800-20、25、32-W



・材質：アルミ合金ダイカスト
塗装処理

● 使用例




形番	接続口径	適用機種	A	B	C	D	E(リング)	F(ガスケット)	その他	質量(kg)
A100-6※-W	1/8	1000シリーズ	21.5	13.5	40	36	JASO-2013 1本	1本	—	0.09
A100-8※-W	1/4									
A100-10※-W	3/8									
A400-8※-W	1/4	2000 3000 4000 シリーズ	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1本	1本	()内数字 は3/4 { }内数字 は1 の時	0.16
A400-10※-W	3/8									
A400-15※-W	1/2									
A400-20※-W	3/4									
A400-25※-W	1									
A800-20※-W	3/4	6000 8000シリーズ	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1本	1本	()内数字 は1 1/4 の時	0.53
A800-25※-W	1									
A800-32※-W	1 1/4									

※無記号：Rcねじ/N：NPTねじ/G：Gねじ

T形ブラケット付配管アダプタセット

- 形番：A100-6、8、10-W-B11W
A400-8、10、15-W-B31W
A400-8、10、15、20-W-B41W
A800-20、25、32-W-B81W
(T形ブラケットセット付)




・材質：アルミ合金ダイカスト
塗装処理

● 使用例



形番	接続口径	適用機種	A	B	C	D	E(リング)	F(ガスケット)	その他	質量(kg)
A100-6※-W-B11W	1/8	1000シリーズ	21.5	13.5	40	36	JASO-2013 1本	1本	—	0.11
A100-8※-W-B11W	1/4									
A100-10※-W-B11W	3/8									
A400-8※-W-B31W	1/4	2000 3000シリーズ	20	6	50	45	JISB2401 P21 1本	1本	—	0.21
A400-10※-W-B31W	3/8									
A400-15※-W-B31W	1/2									
A400-8※-W-B41W	1/4	4000シリーズ	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1本	1本	()内数字 は3/4 { }内数字 は1 の時	0.21
A400-10※-W-B41W	3/8									
A400-15※-W-B41W	1/2									
A400-20※-W-B41W	3/4									
A400-25※-W-B41W	1									
A800-20※-W-B81W	3/4	6000 8000シリーズ	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1本	1本	()内数字 は1 1/4 の時	0.61
A800-25※-W-B81W	1									
A800-32※-W-B81W	1 1/4									

※無記号：Rcねじ/N：NPTねじ/G：Gねじ



L形配管アダプタ 標準白色シリーズ

A101・A401・A801-W Series

● 接続口径：1/8～1



仕様

項目	A101-W	A401-W 注1	A801-W
使用流体	圧縮空気		
最高使用圧力 MPa	1.0		
耐圧力 MPa	1.5		
接続口径 Rc、NPT、G	1/8、1/4	1/4、3/8、1/2	3/4、1
周囲温度・流体温度 ℃	5～60		
質量(ジョイナは含まない) kg	0.045	0.13	0.4

注1：A401-Wは、3000-Wシリーズ・4000-Wシリーズのどちらにも接続できます。

オプション質量表

※標準装備品の質量に加算ください。

単位：kg

記号	T形ブラケット				
	無記号	B11W	B31W	B41W	B81W
A101	0.011	0.024			
A401	0.036		0.086	0.094	
A801	0.094				0.169

無記号時にはジョイナ分を加算しております。

形番表示方法



⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：標準はジョイナセット（ジョイナ・ボルト・オリング）とガスケット1本が添付されます。

記号	内 容
① 形番	
A101	L形配管アダプタ
A401	L形配管アダプタ
A801	L形配管アダプタ
② 接続口径	
	A101 A401 A801
6 1/8	● ● ●
8 1/4	● ● ●
10 3/8	● ● ●
15 1/2	● ● ●
20 3/4	● ● ●
25 1	● ● ●
③ 配管ねじ種類	
無記号	Rcねじ
N	NPTねじ
G	Gねじ
④ T形ブラケット 注1	
無記号	なし ● ● ●
B11W	1000シリーズ用 ● ● ●
B31W	2000シリーズ用 3000シリーズ用 ● ● ●
B41W	4000シリーズ用 ● ● ●
B81W	6000シリーズ用 8000シリーズ用 ● ● ●

・適応機種

- ・ A101-6、8-W
……1000-Wシリーズ
- ・ A401-8、10、15-W
……2000、3000、4000-W
シリーズ
- ・ A801-20、25-W
……6000、8000-Wシリーズ

注：外形寸法図につきましては、次ページをご覧ください。

F.R.L
F.R
F
R
L
ドレン
セパレータ
機械式
圧力SW
残圧排出弁
スロースタート
バルブ
抗菌
除菌F
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンバーブル
FRL
屋外FRL
アダプタ
ジョイナ
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアースタ
スピード
コントローラ
サイレンサ
逆止弁・
チェック弁他
継手・
チューブ
ノズル
エアユニット
精密機器
電子式
圧力SW
着座・
密着確認SW
エアセンサ
クーラント用
圧力SW
気体流量センサ
コントローラ
水流量センサ
全空圧システム
(トータルエア)
全空圧システム
(ガソマ)
気体
発生装置
冷凍式
ドライヤ
乾燥剤式
ドライヤ
高分子膜式
ドライヤ
メインライン
フィルタ
ドレン
排出器他
巻末




Piping adaptor



外形寸法図




● A101-W

・材質：ポリアミド樹脂






● A401-W

・材質：アルミ合金ダイカスト
塗装処理




● A801-W

・材質：アルミ合金ダイカスト
塗装処理



L形配管アダプタ



● 使用例



注：空気の流れ方向に対し1次側へ取付ける場合は、Oリングを挿入、2次側へ取付ける場合は、ガスケットを挿入してご使用ください。