



减压阀：禁铜规格

R1000・R2000・R3000  
R4000・R6000・R8000-W-P6 Series

禁铜处理

● 配管口径：1/8~1

JIS符号



RoHS

CAD

## 型号表示方法

**R1000** - **6** - **W** - **T** **P6** - **A6W** **●**

※关于选择项的说明，请参阅第30页。

A 机种型号

(白色型)

禁铜规格

G 支撑件(附带)

F 配管适配器组件(附带)

B 配管口径

C 配管螺纹种类

D 选择项

E 表示单位

A 机种型号

R1000 R2000 R3000 R4000 R6000 R8000

| 符号     | 内容  |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----|---|---|---|---|---|---|
| B 配管口径 |     |   |   |   |   |   |   |
| 6      | 1/8 | ● |   |   |   |   |   |
| 8      | 1/4 | ● | ● | ● | ● |   |   |
| 10     | 3/8 |   | ● | ● | ● |   |   |
| 15     | 1/2 |   |   |   | ● |   |   |
| 20     | 3/4 |   |   |   |   | ● | ● |
| 25     | 1   |   |   |   |   | ● | ● |

|          |       |   |   |   |   |   |   |
|----------|-------|---|---|---|---|---|---|
| C 配管螺纹种类 |       |   |   |   |   |   |   |
| 无符号      | Rc螺纹  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N        | NPT螺纹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| G        | G螺纹   | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

|       |     |                                 |   |   |   |   |   |
|-------|-----|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| D 选择项 |     |                                 |   |   |   |   |   |
| 压力范围  | 无符号 | 0.05~0.85MPa                    | ● | ● | ● | ● | ● |
|       | L   | 0.05~0.35MPa                    | ● | ● | ● | ● | ● |
| 溢流    | 无符号 | 带溢流机构                           | ● | ● | ● | ● | ● |
|       | N   | 无溢流型                            | ● | ● | ● | ● | ● |
| 压力表   | T   | 无压力表(压力表安装口(1/4)为密封状态下组装)       | ● | ● | ● | ● | ● |
|       | T6  | 压力表附加用(压力表安装口(Rc1/8)为通气状态下组装)注6 | ● | ● | ● | ● | ● |
|       | T8  | 压力表附加用(压力表安装口(1/4)为通气状态下组装)注6   | ● | ● | ● | ● | ● |
| 流体方向  | 无符号 | 标准流向(左→右)、旋钮向下                  | ● | ● | ● | ● | ● |
|       | X1  | 逆流(右→左)、旋钮向下                    | ● | ● | ● | ● | ● |
|       | X2  | 标准流向(左→右)、旋钮向上                  | ● | ● | ● | ● | ● |
|       | X3  | 逆流(右→左)、旋钮向上                    | ● | ● | ● | ● | ● |

|        |                                     |   |   |   |   |   |   |
|--------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| E 表示单位 |                                     |   |   |   |   |   |   |
| 无符号    | MPa表示(Rc螺纹)、psi表示(NPT螺纹)、bar表示(G螺纹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| J1     | MPa表示(NPT、G螺纹)                      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

|               |              |   |   |   |   |   |   |
|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| F 配管适配器组件(附带) |              |   |   |   |   |   |   |
| 无符号           | 无附带          | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A6※W          | 1/8配管适配器组件   | ● |   |   |   |   |   |
| A8※W          | 1/4配管适配器组件   | ● | ● | ● | ● |   |   |
| A10※W         | 3/8配管适配器组件   | ● | ● | ● | ● |   |   |
| A15※W         | 1/2配管适配器组件   |   | ● | ● | ● |   |   |
| A20※W         | 3/4配管适配器组件   |   |   |   | ● | ● | ● |
| A25※W         | 1配管适配器组件     |   |   |   |   |   | ● |
| A32※W         | 1 1/4配管适配器组件 |   |   |   |   |   | ● |

|         |       |   |   |   |   |   |   |
|---------|-------|---|---|---|---|---|---|
| ※接头螺纹种类 |       |   |   |   |   |   |   |
| 无符号     | Rc螺纹  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N       | NPT螺纹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| G       | G螺纹   | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

|           |       |   |   |   |   |   |   |
|-----------|-------|---|---|---|---|---|---|
| G 支撑件(附带) |       |   |   |   |   |   |   |
| 无符号       | 无附带   | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BW        | C形支撑件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B3W       | L形支撑件 | ● | ● | ● | ● | ● |   |
| B4W       | B形支撑件 |   | ● |   |   |   |   |

## 型号选择时的注意事项

注1：关于规格、外形尺寸、流量特性，请参阅第136~142页。

注2：选择G螺纹、NPT螺纹时，对象为IN、OUT、压力表口。

注3：请选择任意一个选择项。

注4：配管适配器组件与C形支撑件无法同时使用。

注5：配管适配器组件附带连接件组件。

注6：压力表另行订购。

T6：G49D-6-P10-P6(L：G49D-6-P04-P6)

T8：G59D-8-P10-P6(L：G59D-8-P04-P6)

F.R.L

F.R

F

R

L

冷凝水分离器

机械式压力开关

残压排出阀

缓慢启动阀

抗菌除菌F

阻燃FR

禁油R

中压FR

防雾化FRL

室外FRL

适配器连接件

压力表

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F、R

洁净FR

电空R

空气增压器

调速阀

消音器

止回阀、单向阀等

接头、气管

喷嘴

气源处理单元

精密元件

电子式压力开关

到位、密合确认开关

空气传感器

冷却液用压力开关

气体用流量传感器、控制器

水用流量传感器

全气动系统(全空压)

全气动系统(Y)

气体发生装置

冷冻式干燥机

干燥剂式干燥机

高分子膜式干燥机

主管路过滤器

排水器等

卷末




可逆流减压阀：禁铜规格

R1100・R2100・R3100  
R4100・R6100・R8100-W-P6 Series

禁铜处理

● 配管口径：1/8~1

JIS符号



RoHS

CAD

## 型号表示方法

**R1100** - **6** - **W** - **T** **P6** - **A6** **●**

※关于选择项的说明，请参阅第30页。

**A** 机种型号  
(白色型)  
禁铜规格  
**G** 支撑件(附带)  
**F** 配管适配器组件(附带)

**B** 配管口径

**C** 配管螺纹种类

**D** 选择项

**E** 表示单位

| 符号            | 内容  |
|---------------|-----|
| <b>B 配管口径</b> |     |
| 6             | 1/8 |
| 8             | 1/4 |
| 10            | 3/8 |
| 15            | 1/2 |
| 20            | 3/4 |
| 25            | 1   |

|                 |       |    |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|----|---|---|---|---|---|
| <b>C 配管螺纹种类</b> |       | 注2 |   |   |   |   |   |
| 无符号             | Rc螺纹  | ●  | ● | ● | ● | ● | ● |
| N               | NPT螺纹 | ●  | ● | ● | ● | ● | ● |
| G               | G螺纹   | ●  | ● | ● | ● | ● | ● |

|              |     |                                 |   |   |   |   |   |
|--------------|-----|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>D 选择项</b> |     | 注3、注4                           |   |   |   |   |   |
| 压力范围         | 无符号 | 0.05~0.85MPa                    | ● | ● | ● | ● | ● |
|              | L   | 0.05~0.35MPa                    | ● | ● | ● | ● | ● |
| 溢流           | 无符号 | 带溢流机构                           | ● | ● | ● | ● | ● |
|              | N   | 无溢流型                            | ● | ● | ● | ● | ● |
| 压力表          | T   | 无压力表(压力表安装口(1/4)为密封状态下组装)       | ● | ● | ● | ● | ● |
|              | T6  | 压力表附加用(压力表安装口(Rc1/8)为通气状态下组装)注7 | ● | ● | ● | ● | ● |
|              | T8  | 压力表附加用(压力表安装口(1/4)为通气状态下组装)注7   | ● | ● | ● | ● | ● |
| 流体方向         | 无符号 | 标准流向(左→右)、旋钮向下                  | ● | ● | ● | ● | ● |
|              | X1  | 逆流(右→左)、旋钮向下                    | ● | ● | ● | ● | ● |
|              | X2  | 标准流向(左→右)、旋钮向上                  | ● | ● | ● | ● | ● |
|              | X3  | 逆流(右→左)、旋钮向上                    | ● | ● | ● | ● | ● |

|               |                                     |   |   |   |   |   |   |
|---------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>E 表示单位</b> |                                     |   |   |   |   |   |   |
| 无符号           | MPa表示(Rc螺纹)、psi表示(NPT螺纹)、bar表示(G螺纹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| J1            | MPa表示(NPT、G螺纹)                      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

|                      |              |             |   |   |   |   |   |
|----------------------|--------------|-------------|---|---|---|---|---|
| <b>F 配管适配器组件(附带)</b> |              | 第350页 注5、注6 |   |   |   |   |   |
| 无符号                  | 无附带          | ●           | ● | ● | ● | ● | ● |
| A6※W                 | 1/8配管适配器组件   | ●           |   |   |   |   |   |
| A8※W                 | 1/4配管适配器组件   | ●           | ● | ● | ● |   |   |
| A10※W                | 3/8配管适配器组件   | ●           | ● | ● | ● |   |   |
| A15※W                | 1/2配管适配器组件   |             | ● | ● | ● |   |   |
| A20※W                | 3/4配管适配器组件   |             |   |   | ● | ● | ● |
| A25※W                | 1配管适配器组件     |             |   |   |   | ● |   |
| A32※W                | 1 1/4配管适配器组件 |             |   |   |   | ● |   |

|                |       |   |   |   |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| <b>※接头螺纹种类</b> |       |   |   |   |   |   |   |
| 无符号            | Rc螺纹  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N              | NPT螺纹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| G              | G螺纹   | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

|                  |       |       |   |   |   |   |   |
|------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>G 支撑件(附带)</b> |       | 第346页 |   |   |   |   |   |
| 无符号              | 无附带   | ●     | ● | ● | ● | ● | ● |
| BW               | C形支撑件 | ●     | ● | ● | ● | ● | ● |
| B3W              | L形支撑件 | ●     | ● | ● | ● | ● |   |
| B4W              | B形支撑件 |       | ● |   |   |   |   |

## 型号选择时的注意事项

注1：关于规格、外形尺寸、流量特性，请参阅第144~150页。

注2：选择G螺纹、NPT螺纹时，对象为IN、OUT、压力表口。

注3：请选择任意一个选择项。

注4：无法变更单向阀和压力表的位置。若要使IN、OUT方向相反，请在选择项一栏的末尾输入“X1”进行指定。

注5：配管适配器组件与C形支撑件无法同时使用。

注6：配管适配器组件附带连接件组件。

注7：压力表另行订购。

T6：G49D-6-P10-P6(L：G49D-6-P04-P6)

T8：G59D-8-P10-P6(L：G59D-8-P04-P6)