CKD

圧縮空気の品質管理で設備の安定稼働に貢献

必要なのは

「確認」×「記録」×「継続」

CKDクリーンガスサポート

圧縮空気の**露点**、**油分**、**パーティクル**、**菌**、**オゾン**を
測定し、**報告書**を**作成**します。



最寄りの営業所をCheck！ CKD 営業所 検索

CKD株式会社

CC-1487 2

JIS B 8392-1：2012(ISO 8573-1：2010)による圧縮空気清浄等級

等級	固体粒子			湿度および水分	オイル
	粒子d(μm)に対応した1m³あたりの最大粒子数			圧力露点 ℃ ※注1	オイル総濃度 mg/m³
	0.1<d≦0.5	0.5<d≦1.0	1.0<d≦5.0		
0	等級1より厳しい条件で、使用者または納入業者が指定する。				
1	≦20,000	≦400	≦10	≦−70	≦0.01
2	≦400,000	≦6,000	≦100	≦−40	≦0.1
3	−	≦90,000	≦1,000	≦−20	≦1
4	−	−	≦10,000	≦+3	≦5
5	−	−	≦100,000	≦+7	−
6	−	−	−	≦+10	−
7	−	−	−	−	−
8	−	−	−	−	−
9	−	−	−	−	−
X	−	−	−	−	>5

：計測可能清浄度　　：0.3μm～計測可能

注1：0.5MPa時の計測可能な露点になります。大気圧露点で-25℃以下の露点計測はできません。

注2：粒子濃度(Cp)および含有水分量(Cw)は本サービスの測定対象外のため、本表には掲載していません。

調質機器

クリーンガスサポートにあわせて、調質機器のご提案も可能です。

各商品の詳細はこちらから Click!

高分子膜式エアドライヤ
SD・SU



エアフィルタ
F※000



オイルミストフィルタ
M※000



高性能オイルミストフィルタ
MX※000



抗菌・除菌・脱臭フィルタ
SFC-FP2



シロキサン・オゾンリムーバ
SFX




除菌フィルタ インラインタイプ
SFS10-FP2



インラインフィルタ
FSL



インライン形 クリーンフィルタ
FCS



本製品及び関連技術を輸出される場合は、兵器・武器関連用途に使用されるおそれのないよう、ご留意ください。
If the goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are to be exported from Japan, Japanese laws require the exporter makes sure that they will never be used for the development and/or manufacture of weapons for mass destruction.

CKD Corporation
＜Website＞
https://www.ckd.co.jp/

本社・工場　〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250　TEL(0568)77-1111　FAX(0568)77-1123
東京オフィス　〒105-0013 東京都港区浜松町 1-31-1 (文化放送メディアプラス4階)　TEL(03)5402-3620　FAX(03)5402-0120
大阪オフィス　〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目2-10 (PMO EX新大阪6階)　TEL(06)6396-9630　FAX(06)6396-9631

●このカタログに掲載の仕様および外観を、改善のため予告なく変更することがあります。
●Specifications are subject to change without notice.
© CKD Corporation 2026 All copy rights reserved.

お客様相談窓口　0120-771060　受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00 (土日、休日除く)

2026.9.ABC