



湿度计

6119-2C Series

干燥剂式空气干燥器的露点监视用。


● 配管口径：Rc 1/4

RoHS

规格

项目		6119-2C
最高使用压力	MPa	1.0
耐压	MPa	1.5
流体温度	℃	5~65
最高进气温度	℃	32
最大流量	ℓ/min (ANR)	50
配管口径	Rc	1/4
重量	kg	0.2

内部结构及部件一览表



No.	主要部件	6119
1	阀体	锌合金压铸件


No.	部件名称	材质	型号
2	O形圈	特殊丁腈橡胶	A1019-ORING
3	硅胶	硅胶	6119-SILICA-GEL (20g)
4	滤杯	聚碳酸酯	A3019-BOWL

动作原理


湿度计利用硅胶在吸附水份后颜色会从绿色变为橙色的化学性质，以监视超干燥空气的露点。
压缩空气的相对湿度达到50%时，硅胶变为橙色，方便了干燥剂式空气干燥器的维护保养。

外形尺寸图

6119-2C



● 墙面支撑件：6506



※附带自攻螺钉

使用注意事项

请避免在使用空气流量增减剧烈的场所，或超过最大流量的场所使用。
否则会导致硅胶流出至二次侧。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末