



压差表

GA400-8-P02 Series

空气过滤器的寿命管理用。
● 压差测量范围0~0.2MPa±2.5%F.S.
JIS符号



RoHS

规格

项目		GA400-8-P02
最高使用压力	MPa	1.0
耐压	MPa	1.5
流体温度(环境温度)	℃	5~65
压差测量范围	MPa	0~0.2
压力表精度		满量程±2.5%
配管口径(高压侧)	R	1/4
重量	kg	0.26

※压差表(GA400-8-P02)的标准附件有尼龙管(外径φ4×内径φ2.5)0.5m・单侧直管型半活接头(配管口径R1/4型号MJS4-8)1个。附带1个弯管接头(配管口径R1/4型号MJL4-8)。带1.5m长尼龙管时, 请指定GA400-8-P02-T1.5。



洁净规格 (样本编号: CB-033SC)

● 可在洁净室内使用的防发尘结构

GA400 ————— P90

外形尺寸图

GA400-8-P02



动作原理

应用了压力表的测量原理的压差表可测量安装在空压回路上的气动元件的压差。因为是在加压中的状态下测量压差, 因此能够得到正确且高精度的测量结果。
只需组建旁通回路即可轻松安装, 只需监视压力表即可, 维护保养非常方便。

注意事项

操作注意事项
在旁通回路上安装截止阀时, 请务必在打开截止阀的状态下进行空气加压。

使用注意事项 (GA400)
注1: 请避免阳光直射。
注2: 在压缩空气温度高于环境温度的状态下使用时, 压差表本体可能会因环境温度而冷却, 在内部积聚水滴。