

L形配管适配器 标准白色系列

A101・A401・A801-W Series

● 配管口径：1/8～1



规格

项 目	A101-W	A401-W 注1	A801-W
使用流体	压缩空气		
最高使用压力 MPa	1.0		
耐压 MPa	1.5		
配管口径 Rc、NPT、G	1/8、1/4	1/4、3/8、1/2	3/4、1
环境温度・流体温度 ℃	5～60		
重量(不含连接件) kg	0.045	0.13	0.4

注1：A401-W与3000-W系列・4000-W系列均可连接。

选择项重量表


※请加算到标配品的重量上。

单位：kg

符号	T形支撑件				
	无符号	B11W	B31W	B41W	B81W
A101	0.011	0.024			
A401	0.036		0.086	0.094	
A801	0.094				0.169

无符号时，包含连接件的重量。

型号表示方法



型号选择时的注意事项

注1：标准品附带连接件组件(连接件・螺栓・O形圈)和1个密封件。

符号		内 容		
A 型号				
A101		L形配管适配器		
A401		L形配管适配器		
A801		L形配管适配器		
B 配管口径				
		A101	A401	A801
6	1/8	●		
8	1/4	●	●	
10	3/8		●	
15	1/2		●	
20	3/4			●
25	1			●
C 配管螺纹种类				
无符号		Rc螺纹		
N		NPT螺纹		
G		G螺纹		
D T形支撑件 注1				
无符号	无	●	●	●
B11W	1000系列用	●		
B31W	2000系列用 3000系列用		●	
B41W	4000系列用		●	
B81W	6000系列用 8000系列用			●

适用机种

- ・A101-6、8-W
……1000-W系列
- ・A401-8、10、15-W
……2000、3000、4000-W系列
- ・A801-20、25-W
……6000、8000-W系列

注：关于外形尺寸图，请参阅下页。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末