

定制组合规格书


F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

概要

定制组合是面向定制市场的组合，可满足用户丰富多样的组合需求。
订购前请先发行下列规格书。

定制组合规格书的制作方法

- ①请在所需机种的型号栏中填写完整型号。
 - ②请在所填写的机种的设置位置填写“○”、方向填写“上”、“下”。
 - ③请在支撑件、连接件的栏中填写“○”。
- 关于各构成元件的型号表示方法和内容等，请参阅各系列对应的页码。
 - 模块化连接产品(3000和4000系列等)可实现组合。此时请填写空白处并使用数字较大系列的规格书。
 - 可选择的产品仅有FRL标准白色系列。
 - 包含气源处理单元元件(CXU)时，请使用CXU用规格书。



可对各元件的对边尺寸进行合计计算外形尺寸。此外，还可计算支撑件的安装位置。

C3000系列定制组合规格书

经办人 数量 套
订单传票号 交货期 月 日
发行 年 月 日
贵公司名
贵公司经办人
订单号

● 型号 C3000-UN-

请指定从正面看时的压缩空气的流向。
无符号时，请勿填写。

流体方向	
无符号	左→右
X1	右→左

技术确认No

通过本公司销售代表在工厂进行技术性确认且结果为OK的情况下，由本公司填写号码。

配管适配器1个。
并非2个一套，因此请在必要位置填写。

★ 标记的产品请填写上下的方向。
减压阀时请用·下·来表示旋钮的方向，其他情况下请用·上·下·来表示气口的方向。

请按从正面看时由左往右的顺序填写设置位置。

产品名称	对边尺寸	型号	方向	安装位置					技术使用栏
配管适配器	20	A400-UN-10-W							
空气过滤器	63	F3000-8-W							
过滤减压阀	63	W3000-W							
		W3100-W							
减压阀★	63	R3000-8-W	向上						
		R3100-W							
精密过滤器	63	M3000-8-W							
油雾器	63	L3000-W							
分配器★	31.5	D401-UN-00-8-W	下						
分配器	42	D300-W							
压力开关	31.5	P4100-UN-8-W							
	80	P4000-W							
残压排出阀	63	V3000-W							
		V3010-W							
L形配管适配器★	31.5	A401-UN-W							

上述产品的填写示例。

请以一定间隔使用T形支撑件。
T形支撑件在单侧安装时请控制在3连以下，在双侧安装时请控制在5连以下。
无法变更为记载以外的T形支撑件。

使用选择项、口径等不同的产品时，请在该栏中填写。

T形支撑件组件	*1	B310-UN-W							
连接件组件		C4000-J400-UN-W							

注意事项

型号中带“UN”的产品表示不含连接件组件等的单体。
T形支撑件组件及连接件组件的型号虽然也带“UN”，但这是定制组合专用的型号。
选择压力开关P4100-UN-W作为组合的一端时，请在该端追加配管适配器(A400-UN-W、A401-UN-W)。(因为水平方向的气口中没有螺纹。)
将残压排出阀V3000-W及带锁孔排出阀V3010-W安装在减压阀、过滤减压阀的1次侧时，请选择可逆流减压阀R3100-W、可逆流过滤减压阀W3100-W。
*1：从配管中心到安装面的距离为45mm。

技术确认No：

批准	查阅	经办人

通过本公司销售代表在工厂进行技术性确认且结果为OK的情况下，由本公司填写号码。

请勿填写。
本公司的确认章栏。

技术备注栏

C1000系列定制组合规格书

经办人
订单传票号

数量
交货期 月 日

发行 年 月 日
贵公司名
贵公司经办人
订单号

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

● 型号 C1000-UN- -

流体方向

无符号	左→右
X1	右→左

技术确认No

★标记的产品请填写上下的方向。
减压阀时请用上·下来表示旋钮的方向，其他情况下
请用上·下来表示气口的方向。

请按从正面看时由左往右的顺序填写设置位置。

产品名称	对边尺寸	型号	方向	安装位置	技术使用栏
配管适配器	21.5	A100-UN- -W			
空气过滤器	40	F1000- -W			
过滤减压阀	40	W1000- -W			
		W1100- -W			
减压阀★	40	R1000- -W			
		R1100- -W			
精密过滤器	40	M1000- -W			
油雾器	40	L1000- -W			
分配器★	28	D101-UN-00- -W			
压力开关	28	P1100-UN- -W			
残压排出阀	40	V1000- -W			
L形配管适配器★	28	A101-UN- -W			
T形支撑件组件	*1	B110-UN-W			
连接件组件		C1000-J100-UN-W			

注意事项

型号中带“UN”的产品表示不含连接件组件等的单体。
T形支撑件组件及连接件组件的型号虽然也带“UN”，但这是定制组合专用的型号。

选择压力开关P1100-UN-W作为组合的一端时，请在该端追加配管适配器(A100-UN-W、A101-UN-W)。(因为水平方向的气口中没有螺纹。)

将残压排出阀V1000-W安装在减压阀、过滤减压阀的1次侧时，请选择可逆流减压阀R1100-W、可逆流过滤减压阀W1100-W。

*1：从配管中心到安装面的距离为40mm。

技术确认No：

批准	查阅	经办人

技术备注栏		

C2000系列定制组合规格书

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

经办人

数量

套

发行

年

月

日

订单传票号

交货期

月

日

贵公司名

贵公司经办人

订单号

● 型号

C2000-UN-

-

流体方向

无符号

左→右

X1

右→左

技术确认No

★标记的产品请填写上下的方向。
减压阀时请用上・下来表示旋钮的方向，其他情况下
请用上・下来表示气口的方向。

请按从正面看时由左往右的顺序填写设置位置。

产品名称	对边尺寸	型号	方向	安装位置								技术使用栏
配管适配器	20	A400-UN- -W										
空气过滤器	50	F2000- -W										
	63	F3000- -W										
过滤减压阀	50	W2000- -W										
		W2100- -W										
减压阀★	50	R2000- -W										
		R2100- -W										
精密过滤器	50	M2000- -W										
	63	M3000- -W										
油雾器	63	L3000- -W										
分配器★	31.5	D401-UN-00- -W										
分配器	42	D300- -W										
压力开关	31.5	P4100-UN- -W										
	80	P4000- -W										
残压排出阀	63	V3000- -W										
		V3010- -W										
L形配管适配器★	31.5	A401-UN- -W										
T形支撑件组件		*1	B310-UN-W									
连接件组件			C4000-J400-UN-W									

注意事项

技术确认No：

型号中带“UN”的产品表示不含连接件组件等的单体。
T形支撑件组件及连接件组件的型号虽然也带“UN”，但这是定制组合专用的型号。

选择压力开关P4100-UN-W作为组合的一端时，请在该端追加配管适配器（A400-UN-W、A401-UN-W）。
（因为水平方向的气口中没有螺纹。）
将残压排出阀V3000-W及带锁孔排出阀V3010-W安装在减压阀、过滤减压阀的1次侧时，请选择可逆流减压阀R2100-W、可逆流过滤减压阀W2100-W。

*1：从配管中心到安装面的距离为45mm。

批准	查阅	经办人

技术备注栏		

C3000系列定制组合规格书

经办人
订单传票号

数量 套
交货期 月 日

发行 年 月 日
贵公司名
贵公司经办人
订单号

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

● 型号 C3000-UN- -

流体方向	
无符号	左→右
X1	右→左

技术确认No

★标记的产品请填写上下的方向。
减压阀时请用上·下来表示旋钮的方向，其他情况下
请用上·下来表示气口的方向。

请按从正面看时由左往右的顺序填写设置位置。

产品名称	对边尺寸	型号	方向	安装位置				技术使用栏			
配管适配器	20	A400-UN- -W									
空气过滤器	63	F3000- -W									
过滤减压阀	63	W3000- -W									
		W3100- -W									
减压阀★	63	R3000- -W									
		R3100- -W									
精密过滤器	63	M3000- -W									
油雾器	63	L3000- -W									
分配器★	31.5	D401-UN-00- -W									
分配器	42	D300- -W									
压力开关	31.5	P4100-UN- -W									
	80	P4000- -W									
残压排出阀	63	V3000- -W									
		V3010- -W									
L形配管适配器★	31.5	A401-UN- -W									
T形支撑件组件	*1	B310-UN-W									
连接件组件		C4000-J400-UN-W									

注意事项

型号中带“UN”的产品表示不含连接件组件等的单体。
T形支撑件组件及连接件组件的型号虽然也带“UN”，但这是定制组合专用的型号。

选择压力开关P4100-UN-W作为组合的一端时，请在该端追加配管适配器(A400-UN-W、A401-UN-W)。
(因为水平方向的气口中没有螺纹。)
将残压排出阀V3000-W及带锁孔排出阀V3010-W安装在减压阀、过滤减压阀的1次侧时，请选择可逆流减压阀R3100-W、可逆流过滤减压阀W3100-W。

*1：从配管中心到安装面的距离为45mm。

技术确认No：

批准	查阅	经办人

技术备注栏		

C4000系列定制组合规格书

F.R.L
F.R
F
R
L

经办人
订单传票号

数量
交货期

套
月
日

发行
年
月
日

贵公司名

贵公司经办人

订单号

● 型号 **C4000-UN-** -

*1：配管口径8、10、15为20mm，
配管口径20为25mm。
*2：从配管中心到安装面的距离
为55mm。

流体方向	
无符号	左→右
X1	右→左

技术确认No

★ 标记的产品请填写上下的方向。
减压阀时请用上・下来表示旋钮的方向,其他情况下
请用上・下来表示气口的方向。

请按从正面看时由左往右
的顺序填写设置位置。

产品名称	对边尺寸	型号	方向	安装位置								技术使用栏
配管适配器	*1	A400-UN- -W										
空气过滤器	63	F3000- -W										
	80	F4000- -W										
过滤减压阀	63	W3000- -W										
		W3100- -W										
	80	W4000- -W										
		W4100- -W										
减压阀★	63	R3000- -W										
		R3100- -W										
	80	R4000- -W										
		R4100- -W										
精密过滤器	63	M3000- -W										
	80	M4000- -W										
油雾器	63	L3000- -W										
	80	L4000- -W										
分配器★	31.5	D401-UN-00- -W										
分配器	42	D300- -W										
压力开关	31.5	P4100-UN- -W										
	80	P4000- -W										
残压排出阀	63	V3000- -W										
		V3010- -W										
L形配管适配器★	31.5	A401-UN- -W										
T形支撑件组件 *2		B410-UN-W										
连接件组件		C4000-J400-UN-W										

注意事项

型号中带“UN”的产品表示不含连接件组件等的单体。
T形支撑件组件及连接件组件的型号虽然也带“UN”，但这是定制组合专用的型号。
选择压力开关P4100-UN-W作为组合的一端时，请在该端追加配管适配器（A400-UN-W、A401-UN-W）。
（因为水平方向的气口中没有螺纹。）
将残压排出阀V3000-W及带锁孔排出阀V3010-W安装在减压阀、过滤减压阀的1次侧时，请选择可逆流减压阀R4100-W、可逆流过滤减压阀W4100-W。

技术确认No：

批准

查阅

经办人

技术备注栏		

C6000系列定制组合规格书

经办人
订单传票号

数量
交货期 月 日

套

发行 年 月 日
贵公司名
贵公司经办人
订单号

F.R.L

F.R

F

R

L

冷凝水分离器

机械式压力开关

残压排出阀

缓慢启动阀

抗菌除菌F

阻燃FR

禁油R

中压FR

防紫色化FRL

室外FRL

适配器连接件

压力表

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F、R

洁净FR

电空R

空气增压器

调速阀

消音器

止回阀、单向阀等

接头、气管

喷嘴

气源处理单元

精密元件

电子式压力开关

到位、密合确认开关

空气传感器

冷却液用压力开关

气体用流量传感器、控制器

水用流量传感器

全气动系统(全空压)

全气动系统(Y)

气体发生装置

冷冻式干燥机

干燥剂式干燥机

高分子膜式干燥机

主管路过滤器

排水器等

卷末

● 型号 C6000-UN- -

流体方向	
无符号	左→右
X1	右→左

技术确认No

★ 标记的产品请填写上下的方向。
减压阀时请用上・下来表示旋钮的方向,其他情况下请用上・下来表示气口的方向。

请按从正面看时由左往右的顺序填写设置位置。

产品名称	对边尺寸	型号	方向	安装位置				技术使用栏			
配管适配器	*1	A800-UN- -W									
空气过滤器	90	F6000- -W									
	100	F8000- -W									
过滤减压阀	100	W8000- -W									
		W8100- -W									
减压阀★	90	R6000- -W									
		R6100- -W									
	100	R8000- -W									
		R8100- -W									
精密过滤器	90	M6000- -W									
	100	M8000- -W									
油雾器	100	L8000- -W									
分配器★	50	D801-UN-00- -W									
压力开关	50	P8100-UN- -W									
残压排出阀	90	V6010- -W									
L形配管适配器★	50	A801-UN- -W									
T形支撑件组件	*2	B810-UN-W									
连接件组件		C8000-J800-UN-W									

注意事项

型号中带“UN”的产品表示不含连接件组件等的单体。
T形支撑件组件及连接件组件的型号虽然也带“UN”，但这是定制组合专用的型号。

选择压力开关P8100-UN-W作为组合的一端时,请在该端追加配管适配器(A800-UN-W、A801-UN-W)。(因为水平方向的气口中没有螺纹。)
将带锁孔残压排出阀V6010-W安装在减压阀、过滤减压阀的1次侧时,请选择可逆流减压阀R6100-W、R8100-W、可逆流过滤减压阀W8100-W。

*1：配管口径20、25为35mm,配管口径32为38mm。
*2：从配管中心到安装面的距离为65mm。

技术确认No：

批准	查阅	经办人

技术备注栏		

C8000系列定制组合规格书

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

经办人
订单传票号

数量
交货期

套
月
日

发行
贵公司名
贵公司经办人
订单号

● 型号

C8000-UN-

-

流体方向

无符号
X1

左→右
右→左

技术确认No

*1：配管口径20、25为35mm，
配管口径32为38mm。
*2：从配管中心到安装面的距离
为65mm。

★ 标记的产品请填写上下的方向。
减压阀时请用上・下来表示旋钮的方向,其他情况下请
用上・下来表示气口的方向。

请按从正面看时由左往右
的顺序填写设置位置。

产品名称	对边尺寸	型号	方向	安装位置								技术使用栏
配管适配器	*1	A800-UN- -W										
空气过滤器	100	F8000- -W										
过滤减压阀	100	W8000- -W										
		W8100- -W										
减压阀★	100	R8000- -W										
		R8100- -W										
精密过滤器	100	M8000- -W										
油雾器	100	L8000- -W										
分配器★	50	D801-UN-00- -W										
压力开关	50	P8100-UN- -W										
残压排出阀	90	V6010- -W										
L形配管适配器★	50	A801-UN- -W										
T形支撑件组件		*2	B810-UN-W									
连接件组件			C8000-J800-UN-W									

注意事项

技术确认No：

型号中带“UN”的产品表示不含连接件组件等的单体。
T形支撑件组件及连接件组件的型号虽然也带“UN”，但这是定制组合专用的型号。
选择压力开关P8100-UN-W作为组合的一端时，请在该端追加配管适配器(A800-UN-W、A801-UN-W)。
(因为水平方向的气口中没有螺纹。)
将带锁孔残压排出阀V6010-W安装在减压阀、过滤减压阀的1次侧时，请选择可逆流减压阀R8100-W、可
逆流过滤减压阀W8100-W。

批准

查阅

经办人

技术备注栏		