


高性能，除油能力 10 倍。



采用高除油率滤芯，实现二次侧油份浓度 $0.001\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。

具备 10 倍（与精密过滤器 M 系列对比）除油能力的高性能精密过滤器 MX 系列。




高清洁化无油空气更为广阔的应用领域

适用于激光加工机、光学式定位装置、食品・药品生产线等各种需要高清洁化无油空气的用途。



高性能精密过滤器
MX Serie

滤芯结构说明



二次侧油份浓度
0.001mg/m³以下

采用高除油率滤芯，可除油至二次侧油份浓度0.001mg/m³以下(21℃时)。

高精度过滤

去除最小0.01 μm的杂质。

长寿命·低压损

滤芯纤维内的空隙率高达94%，压力损失少，寿命长。

可模块连接

与以往的过滤器F系列、精密过滤器M系列一样，可通过模块连接实现系统化。

种类丰富

根据不同流量，备有MX1000·3000·4000·6000·8000的5种型号。

对应洁净室

备有P70系列。
(备有3000、4000、6000系列)

高性能精密过滤器
MX Series 系列

		过滤精度 μm	二次侧油份浓度 mg/m³(21℃时)	处理流量 ℓ/min					使用温度范围 ℃
				1000 系列	3000 系列	4000 系列	6000 系列	8000 系列	
MX Series		0.01	0.001以下	75	180	370	670	1490	5~60
M Series	M Type	0.01	0.01以下	150	360	825	1270	2600	5~60
	S Type	0.3	0.5以下	150	450	1000	1400	2900	5~60
	X Type	活性炭吸附	0.003以下	150	450	1000	1400	2900	5~30

⚠ 为正确使用本产品，请务必阅读使用注意事项。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀·单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末