


小型尺寸

以0.01MPa精密控制。

通过面间25mm的紧凑尺寸，实现最小设定压力0.01MPa、灵敏度0.001MPa的小型直动精密减压阀。




小型直动式精密减压阀

RJB500 Series

适用于要求省空间、精度、无润滑脂的
半导体制造的后工序、IT领域、
小物件装配等。

在低压范围实现高灵敏度控制

设定压力为低压用时0.01~0.2MPa，标准时0.02~0.5MPa。
灵敏度均为0.001MPa。采用特殊膜片结构，
实现了低压范围内的高灵敏度调整。



无润滑脂规格

流体通路部、快插接头均以无润滑脂为标准规格。
适用于禁油用途。

节能机构


采用可变常时释放机构。
可设定与使用压力相匹配的最少耗气量。

小型




快插接头、安装支撑件、压力表一体化。
省空间且紧凑。

操作性提高



标配快插接头。配管方向备有直管、弯管两种类型。



主要使用示例



通过可变常时释放机构，实现节能



现有产品

重量减轻25%



RJB500

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末