

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末




减压阀

2619 Series

● 配管口径：Rc1/8・Rc1/4

JIS符号



RoHS

规格

项目		2619-1C・2C-P80	2619-1C・2C-P90・P94
使用流体		压缩空气	
最高使用压力	MPa	2.06	1.0
耐压	MPa	3.09	1.5
环境温度・流体温度		5~60	
设定压力范围	MPa	0.04~0.83	
溢流		带溢流机构	
压力表安装口口径	Rc	1/8	
配管口径	Rc	1/8・1/4	1/8・1/4
重量	kg	0.27	0.42
附件重量	g	G：90、B：40	

型号表示方法

2619 - 1 C - L B - P80

机种型号

A 配管口径

B 减压阀

C 附件

D 洁净规格
注2

符号	内 容	
A 配管口径		
1	Rc1/8	
2	Rc1/4	
B 减压阀		
无符号	标准	
N	无溢流机构	
L	低压(0.04~0.34MPa)	
C 附件		
无符号	无	
G	压力表	※ 1
B	支撑件	
D 洁净规格		
	结构/处理	材质限制
P80	禁油处理	—
P90	使用不锈钢材料 禁油处理	—
P94	使用不锈钢材料 禁油处理	铜类・有机硅类・卤素类 (氟・氯・溴)不可

型号选择时的注意事项


注1：附带夹紧接头、管道堵头。
注2：“P94”为接单生产品。

※1：附带下述压力表。

机种	标准压力	“L”低压选择项
2619-□-P80	G49D-6-P10-P94	G49D-6-P04-P94
2619-□-P90	G49D-6-P10-P90	G49D-6-P04-P90
2619-□-P94	G49D-6-P10-P94	G49D-6-P04-P94

支撑件单品型号
2619-B-P80

内部结构及部件一览表




不可拆解

部件一览表


No.	主要部件	材质(处理)		
		2619-※-P80	2619-※-P90	2619-※-P94
1	阀体	铝合金压铸件(涂装)	不锈钢	不锈钢
2	阀垫	锌压铸件(涂装)	锌压铸件(涂装)	锌压铸件(涂装)
3	罩盖	铝(钝化处理)	铝(钝化处理)	铝(钝化处理)
4	底部螺堵	铝(钝化处理)	不锈钢	不锈钢
5	膜片组件	氟橡胶·不锈钢	氟橡胶·不锈钢	丁腈橡胶·不锈钢
6	阀组件	氟橡胶·不锈钢	氟橡胶·不锈钢	丁腈橡胶·不锈钢
7	O形圈	丁腈橡胶	丁腈橡胶	丁腈橡胶
8	O形圈	丁腈橡胶	丁腈橡胶	丁腈橡胶
9	O形圈	氟橡胶	氟橡胶	丁腈橡胶

外形尺寸图

● 2619-P80




● 2619-P90/P94



支撑件外形尺寸图

● 2619-B-P80

支撑件板厚2mm




· 材质：钢
镀镍处理

● 附带螺丝


F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

流量特性


● 2619-1C-P80・P90・P94




● 2619-2C-P80・P90・P94



● 2619-1C-L-P80・P90・P94



● 2619-2C-L-P80・P90・P94



压力特性

● 2619-※-P80・P90・P94

