



带安全标志的压力表

G40D Series

通过绿色与红色的彩色区域显示，便于目视管理。

● 配管口径：R1/8、R1/4

JIS符号



RoHS



规格

项 目	G40D	
	P10	P04
使用流体	压缩空气	
满量程 MPa	1.0	0.4
安全标志设定范围 MPa	0.15~1.0	0.06~0.4
最大设定宽度 MPa	0.45	0.18
环境温度 °C	5~60	
流体温度 °C	5~60	
配管口径 R	1/8、1/4	
精度 注1	满量程±3%	
重量 g	85	

注1：显示精度保障温度为20±15℃。

二次电池对应规格

(样本编号：CC-1226C)

● 二次电池生产工艺中可使用的结构

G40D — — P4

型号表示方法

G40D - 8 - P10

A 型号

B 配管口径


C 压力显示

符号	内 容
A 型号	
G40D	带安全标志的压力表
B 配管口径	
6	R1/8
8	R1/4
C 压力显示	
P10	0~1.0MPa用
P04	0~0.4MPa用
P02	0~0.2MPa用


型号选择时的注意事项

※ 安装在SELEXFRL系列上时，请指定R1/4。


外形尺寸及材质



压力显示：P04




压力显示：P10



压力范围的调整方法

打开透明外壳时



产品名称	材质
弹簧管·连接部	黄铜
外壳	钢板+涂装
镜片	聚酰胺树脂
标志部	PBT树脂

型号	A	B	C	D
G40D-6	φ42.5	26.5	44	R1/8
G40D-8			46	R1/4

拆下透明壳体，将金属丝插入红色区域的孔中，以移动红色区域。
调整后，请务必在装入透明壳体后再加压。

CKD

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀·单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末