

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

空气过滤器用

CKD的空气过滤器备有各种选择项。
空气过滤器选型时，请在充分考虑空气过滤器使用场所的环境的基础上进行选择。


需要带选择项的情况下，订购时请在型号末尾附上选择项符号。
〈例〉A1019-2C带金属滤杯时，变为A1019-2C-M。

滤杯选择项展开表

适用型号		A1019	1219
选择项符号	无符号	○	○
	D	○	
	Z	○	○
	DZ	○	
	M	○	○
	DM	○	



滤杯组件型号表示方法

A1019 - BOWL - DM
(钢球组件与密封用O形圈套件)




聚碳酸酯滤杯


请勿在环境温度较高、有稀释剂・三氯乙烯等有机溶剂和化学品等的环境中使用。备有手动或自动排水式的排水器，请根据使用状况选择使用。



金属滤杯
在环境温度较高、有稀释剂・三氯乙烯等有机溶剂和化学品等的环境中使用，请使用金属滤杯。




尼龙滤杯
尼龙树脂制的透明绿色滤杯可以在部分使用溶剂和合成油的场所使用。备有手动或自动排水式的排水器，请根据使用状况选择使用。



减压阀用

CKD的减压阀备有各种选择项。
减压阀选型时，请根据减压阀的使用条件进行选择。

需要带选择项的情况下，订购时请在型号末尾附上选择项符号。
〈例〉B2019-2C带面板安装时，变为2001-2C-P。



规格

机种	型号	压力调整范围
低压用 减压阀	B2019-1・2C-L	0.02~0.34MPa
	2419-1・2C-L	
低压用 溢流阀	B6061-L	0.04~0.35MPa

附带压力表

机种	附带压力表	
	G	LG
B7019 B2019 2419 B6061	G49D-6-P10	G49D-6-P04


F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

油雾器用

CKD的油雾器备有各种选择项。
油雾器选型时，请在充分考虑油雾器的润滑油种类和使用场所的环境的基础上进行选择。

需要带选择项的情况下，订购时请在型号末尾附上选择项符号。
〈例〉A3019-2C带金属滤杯时，变为A3019-2C-M。



滤杯组件、型号表 (滤杯组件与密封用O形圈的组件)

适用型号	聚碳酸酯树脂滤杯		透明尼龙树脂滤杯		金属滤杯
	空白型	手动旋钮型	空白型	手动旋钮型	手动旋钮型
A3019	A3019-BOWL	A1019-BOWL	A3019-BOWL-Z	A1019-BOWL-Z	A1019-BOWL-M