



储气罐(关联元件)

AT Series

JIS符号



RoHS

CAD

主要特点


是可直接连接到空气增压器ABP-12上使用的储气罐，可紧凑安装。

规格

项目	AT
使用流体	压缩空气
最高使用压力 MPa	0.99
水压试验压力 MPa	1.5
环境温度 °C	0~50(但是，不得冻结)
内部容积 m ³	0.024
配管口径	Rc1/2
材质	钢
重量 kg	17.5

注：附带用于安装空气增压器的O形圈、六角螺栓、弹簧垫圈。


型号表示方法



● 部件型号

AT-K1(O形圈、六角螺栓、弹簧垫圈)

外形尺寸图



F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(V)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末