

( ) 内的数值表示低速型、微速型或低流量型。

| 机种名称・外观                                                                             | 型号                   | 配管口径(Rc或R)       |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | 适用气管外径 |    |    |     |      |               | 有效截面积<br>(mm <sup>2</sup> ) |             | 流量(ℓ/min)<br>ANR<br>0.5MPa时 |          | 适用<br>缸径<br>(mm)<br>参考 | 记载<br>页码 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|-------|---|-----|--------|----|----|-----|------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|
|                                                                                     |                      | M3               | M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | φ32 | φ4     | φ6 | φ8 | φ10 | φ12  | 自由流向          | 控制流向                        | 自由流向        | 控制流向                        |          |                        |          |
|    | ● 带刻度盘调速阀            | DSC-C-M5-3       | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     |      | 1.3           | 0.9(0.3)                    | 87          | 60(20)                      | φ6~φ25   | 694                    |          |
|                                                                                     | DSC-C-M5-4           | ●                |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     |      | 1.5           | 0.9(0.3)(0.1)               | 100         | 60(20)(6.7)                 | φ6~φ25   |                        |          |
|                                                                                     | DSC-C-M5-6           | ●                |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |      | 1.5           | 0.9(0.3)(0.1)               | 100         | 60(20)(6.7)                 | φ6~φ25   |                        |          |
|                                                                                     | DSC-(C)-6-4          |                  |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     |      | 3.2           | 2.4(0.9)(0.2)               | 210         | 160(60)(13)                 | φ15~φ32  |                        |          |
|                                                                                     | DSC-(C)-6-6          |                  |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |      | 4             | 3(0.9)(0.2)                 | 270         | 200(60)(13)                 | φ15~φ32  |                        |          |
|                                                                                     | DSC-(C)-6-8          |                  |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     |      | 4             | 3(0.9)(0.2)                 | 270         | 200(60)(13)                 | φ15~φ32  |                        |          |
|                                                                                     | DSC-8-6              |                  |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |      | 7             | 5(2)                        | 470         | 320(130)                    | φ20~φ50  |                        |          |
|                                                                                     | DSC-8-8              |                  |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     |      | 8             | 6(2)                        | 530         | 400(130)                    | φ20~φ50  |                        |          |
|                                                                                     | DSC-8-10             |                  |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   |      | 8             | 6(2)                        | 530         | 400(130)                    | φ20~φ50  |                        |          |
|                                                                                     | DSC-10-6             |                  |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |      | 10            | 6(4)                        | 670         | 400(270)                    | φ32~φ75  |                        |          |
|                                                                                     | DSC-10-8             |                  |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     |      | 15            | 10.5(4)                     | 1000        | 700(270)                    | φ32~φ75  |                        |          |
|                                                                                     | DSC-10-10            |                  |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     |      | 16            | 12(4)                       | 1070        | 800(270)                    | φ32~φ75  |                        |          |
|                                                                                     | DSC-10-12            |                  |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   |      | 16            | 12(4)                       | 1070        | 800(270)                    | φ32~φ75  |                        |          |
|                                                                                     | DSC-15-10            |                  |    |     |     |     | ●   |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     |      | 22            | 17(6)                       | 1470        | 1120(400)                   | φ40~φ100 |                        |          |
|                                                                                     | DSC-15-12            |                  |    |     |     |     | ●   |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   |      | 24            | 17.5(6)                     | 1600        | 1200(400)                   | φ40~φ100 |                        |          |
|  | DSC-S□-06-H44        |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     | 2.5  | 2.4(0.9)(0.2) | 170                         | 160(60)(13) | φ15~φ32                     | 702      |                        |          |
|                                                                                     | DSC-S□-06-H66        |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 4.5  | 3(0.9)(0.2)   | 300                         | 200(60)(13) | φ15~φ32                     |          |                        |          |
|                                                                                     | DSC-S□-08-H66        |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 6    | 5(2)          | 400                         | 360(130)    | φ20~φ50                     |          |                        |          |
|                                                                                     | DSC-S□-08-H88        |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     | 8    | 6(2)          | 550                         | 400(130)    | φ20~φ50                     |          |                        |          |
|                                                                                     | DSC-S□-10-H88        |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     | 13.5 | 10.5(4)       | 900                         | 710(270)    | φ32~φ75                     |          |                        |          |
|                                                                                     | DSC-S□-10-H1010      |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   | 16.5 | 12(4)         | 1100                        | 780(270)    | φ32~φ75                     |          |                        |          |
|                                                                                     | DSC-S□-10-H1212      |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   | 18   | 12(4)         | 1200                        | 780(270)    | φ32~φ75                     |          |                        |          |
|  | ● 带刻度盘<br>针阀<br>单向阀型 | DVL-S-06-H44-020 |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     | 2.5  | 0.15          | 170                         | 18          | φ6~φ40                      | 708      |                        |          |
|                                                                                     | DVL-S-06-H66-020     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 4.5  | 0.15          | 300                         | 18          | φ6~φ40                      |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-S-06-H44-080     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     | 2.5  | 1.2           | 170                         | 80          | φ6~φ40                      |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-S-06-H66-080     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 4.5  | 1.2           | 300                         | 80          | φ6~φ40                      |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-S-06-H66-160     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 4.5  | 2.5           | 300                         | 160         | φ6~φ40                      |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-S-08-H66-240     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 6    | 3.6           | 400                         | 240         | φ20~φ50                     |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-S-08-H88-240     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     | 8    | 3.6           | 550                         | 240         | φ20~φ50                     |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-S-10-H88-400     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     | 13.5 | 6.6           | 900                         | 440         | φ32~φ75                     |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-S-10-H1010-400   |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   | 16.5 | 6.6           | 1100                        | 440         | φ32~φ75                     |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-S-10-H1212-400   |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   | 18   | 6.6           | 1200                        | 440         | φ32~φ75                     |          |                        |          |
|  | ● 带刻度盘<br>针阀         | DVL-N-06-H44-020 |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     | 0.15 |               | 18                          | —           | —                           | 708      |                        |          |
|                                                                                     | DVL-N-06-H66-020     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 0.15 |               | 18                          | —           | —                           |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-N-06-H44-080     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     | 1.2  |               | 80                          | —           | —                           |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-N-06-H66-080     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 1.2  |               | 80                          | —           | —                           |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-N-06-H66-160     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 2.4  |               | 160                         | —           | —                           |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-N-08-H66-240     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 3.6  |               | 240                         | —           | —                           |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-N-08-H88-240     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     | 3.6  |               | 240                         | —           | —                           |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-N-10-H88-400     |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     | 6.6  |               | 440                         | —           | —                           |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-N-10-H1010-400   |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   | 6.6  |               | 440                         | —           | —                           |          |                        |          |
|                                                                                     | DVL-N-10-H1212-400   |                  |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   | 6.6  |               | 440                         | —           | —                           |          |                        |          |

( )内的数值表示低速型。

| 机种名称・外观                                                                                                | 型号         | 配管口径(Rc或R) |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | 适用气管外径 |    |    |     |     | 有效截面积<br>(mm <sup>2</sup> ) |           | 流量(ℓ/min)<br>ANR<br>0.5MPa时 |          | 适用<br>缸径<br>(mm) | 记载<br>页码 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|-------|---|-----|--------|----|----|-----|-----|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------|------------------|----------|
|                                                                                                        |            | M3         | M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | φ32 | φ4     | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | 自由流向                        | 控制流向      | 自由流向                        | 控制流向     | 参考               |          |
| ● 弯管型・<br>带快插接头<br>   | SC3W-M3-3  | ●          |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     |     | 0.4(0.3)                    | 0.3(0.08) | 27(20)                      | 20(5.9)  | φ4~φ8            | 716      |
|                                                                                                        | SC3W-M3-4  | ●          |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     |     | 0.4(0.3)                    | 0.3(0.08) | 27(20)                      | 20(5.9)  | φ4~φ8            |          |
|                                                                                                        | SC3W-M5-3  | ●          | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     |     | 1.3(1.2)                    | 1.2(0.1)  | 87(80)                      | 80(6.7)  | φ6~φ25           |          |
|                                                                                                        | SC3W-M5-4  |            | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     |     | 1.3(1.2)                    | 1.2(0.1)  | 87(80)                      | 80(6.7)  | φ6~φ25           |          |
|                                                                                                        | SC3W-M5-6  |            | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |     | 1.3(1.2)                    | 1.2(0.1)  | 87(80)                      | 80(6.7)  | φ6~φ25           |          |
|                                                                                                        | SC3W-6-4   |            |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     |     | 3.2(3.2)                    | 2.8(0.2)  | 210(210)                    | 190(13)  | φ15~φ32          |          |
|                                                                                                        | SC3W-6-6   |            |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |     | 4.0(4.0)                    | 3.6(0.2)  | 270(270)                    | 240(13)  | φ15~φ32          |          |
|                                                                                                        | SC3W-6-8   |            |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     |     | 4                           | 3.6       | 270                         | 240      | φ15~φ32          |          |
|                                                                                                        | SC3W-8-6   |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |     | 7                           | 6.5       | 470                         | 430      | φ20~φ50          |          |
|                                                                                                        | SC3W-8-8   |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     |     | 7.5                         | 7         | 500                         | 470      | φ20~φ50          |          |
|                                                                                                        | SC3W-8-10  |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     |     | 8                           | 7         | 530                         | 470      | φ20~φ50          |          |
|                                                                                                        | SC3W-10-6  |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |     | 10                          | 10        | 650                         | 650      | φ32~φ75          |          |
|                                                                                                        | SC3W-10-8  |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     |     | 15                          | 14        | 1000                        | 930      | φ32~φ75          |          |
|                                                                                                        | SC3W-10-10 |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     |     | 16                          | 15        | 1100                        | 1000     | φ32~φ75          |          |
|                                                                                                        | SC3W-10-12 |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   |     | 16                          | 15        | 1100                        | 1000     | φ32~φ75          |          |
|                                                                                                        | SC3W-15-10 |            |    |     |     |     | ●   |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   |     | 22                          | 22        | 1500                        | 1500     | φ40~φ100         |          |
| SC3W-15-12                                                                                             |            |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     | 24  | 24                          | 1600      | 1600                        | φ40~φ100 |                  |          |
| ● 通用型・<br>带快插接头<br> | SC3U-M3-3  | ●          |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     |     | 0.45(0.35)                  | 0.5(0.08) | 31(24)                      | 34(5.4)  | φ4~φ8            | 720      |
|                                                                                                        | SC3U-M3-4  | ●          |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |     | 0.45(0.35)                  | 0.5(0.08) | 31(24)                      | 34(5.4)  | φ4~φ8            |          |
|                                                                                                        | SC3U-M5-3  |            | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     |     | 1.4(1.4)                    | 1.4(0.14) | 95(95)                      | 95(9.5)  | φ6~φ25           |          |
|                                                                                                        | SC3U-M5-4  |            | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |     | 1.4(1.4)                    | 1.4(0.14) | 95(95)                      | 95(9.5)  | φ6~φ25           |          |
|                                                                                                        | SC3U-M5-6  |            | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     |     | 1.6(1.4)                    | 1.4(0.14) | 105(95)                     | 95(9.5)  | φ6~φ25           |          |
|                                                                                                        | SC3U-6-4   |            |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     |     | 3.2(3.2)                    | 2.8(0.25) | 215(215)                    | 190(17)  | φ15~φ32          |          |
|                                                                                                        | SC3U-6-6   |            |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |     | 4(3.7)                      | 3.8(0.25) | 270(245)                    | 260(17)  | φ15~φ32          |          |
|                                                                                                        | SC3U-6-8   |            |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     |     | 4                           | 3.8       | 270                         | 260      | φ15~φ32          |          |
|                                                                                                        | SC3U-8-6   |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     |     | 7                           | 6.5       | 475                         | 440      | φ20~φ50          |          |
|                                                                                                        | SC3U-8-8   |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     |     | 7.5                         | 7         | 510                         | 475      | φ20~φ50          |          |
|                                                                                                        | SC3U-8-10  |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     |     | 8                           | 7         | 540                         | 475      | φ20~φ50          |          |
|                                                                                                        | SC3U-10-8  |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     |     | 14.5                        | 14        | 985                         | 950      | φ32~φ75          |          |
|                                                                                                        | SC3U-10-10 |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   |     | 16                          | 17        | 1090                        | 1150     | φ32~φ75          |          |
|                                                                                                        | SC3U-10-12 |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   |     | 16                          | 18        | 1090                        | 1220     | φ32~φ75          |          |
|                                                                                                        | SC3U-15-10 |            |    |     |     |     | ●   |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   |     | 22                          | 22        | 1500                        | 1500     | φ40~φ100         |          |
|                                                                                                        | SC3U-15-12 |            |    |     |     |     | ●   |     |   |       |       |   |     |        |    |    | ●   |     | 24                          | 24        | 1630                        | 1630     | φ40~φ100         |          |

F.R.L  
F.R  
F  
R  
L  
冷凝水分分离器  
机械式  
压力开关  
残压排出阀  
缓慢  
启动阀  
抗菌  
除菌F  
阻燃FR  
禁油R  
中压FR  
防雾化化  
FRL  
室外FRL  
适配器  
连接件  
压力表  
小型FRL  
大型FRL  
精密R  
真空F、R  
洁净FR  
电空R  
空气增压器  
调速阀  
消音器  
止回阀・  
单向阀等  
接头・  
气管  
喷嘴  
气源处理单元  
精密元件  
电子式  
压力开关  
到位・  
密合确认开关  
空气传感器  
冷却液用  
压力开关  
气体用流量传  
感器・控制器  
水用流量  
传感器  
全气动系统  
(全空压)  
全气动系统  
(Y)  
气体发  
生装置  
冷冻式  
干燥机  
干燥剂式  
干燥机  
高分子膜式  
干燥机  
主管路  
过滤器  
排水器  
等  
卷末

|              |
|--------------|
| F.R.L        |
| F.R          |
| F            |
| R            |
| L            |
| 冷凝水分离器       |
| 机械式压力开关      |
| 残压排出阀        |
| 缓慢启动阀        |
| 抗菌除菌F        |
| 阻燃FR         |
| 禁油R          |
| 中压FR         |
| 防紫色化FRL      |
| 室外FRL        |
| 适配器连接件       |
| 压力表          |
| 小型FRL        |
| 大型FRL        |
| 精密R          |
| 真空F、R        |
| 洁净FR         |
| 电空R          |
| 空气增压器        |
| 调速阀          |
| 消音器          |
| 止回阀・单向阀等     |
| 接头・气管        |
| 喷嘴           |
| 气源处理单元       |
| 精密元件         |
| 电子式压力开关      |
| 到位・密合确认开关    |
| 空气传感器        |
| 冷却液用压力开关     |
| 气体用流量传感器・控制器 |
| 水用流量传感器      |
| 全气动系统(全空压)   |
| 全气动系统(Y)     |
| 气体发生装置       |
| 冷冻式干燥机       |
| 干燥剂式干燥机      |
| 高分子膜式干燥机     |
| 主管路过滤器       |
| 排水器等         |
| 卷末           |

( )内的数值表示低速型或微速型。

| 机种名称・外观                                                                             | 型号                      | 配管口径 (Rc或R)       |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | 适用气管外径 |      |    |    |    |     | 有效截面积 (mm <sup>2</sup> ) |          | 流量 (ℓ/min)<br>ANR<br>0.5MPa时 |         | 适用<br>缸径<br>(mm) | 记载<br>页码 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|-------|---|--------|------|----|----|----|-----|--------------------------|----------|------------------------------|---------|------------------|----------|-----|
|                                                                                     |                         | M3                | M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | φ1.8   | φ3.2 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12                      | 自由流向     | 控制流向                         | 自由流向    | 控制流向             |          | 参考  |
|    | ● 直管型<br>带快插接头          | SCL2-04-H22       |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●      |      |    |    |    |     |                          | (0.2)    | (0.15)                       | (13)    | (10)             | φ4~φ25   | 726 |
|                                                                                     | SCL2-04-H42             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●      | ●    |    |    |    |     |                          | (0.2)    | (0.15)                       | (13)    | (10)             | φ4~φ25   |     |
|                                                                                     | SCL2-04-H24             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●      | ●    |    |    |    |     |                          | (0.2)    | (0.15)                       | (13)    | (10)             | φ4~φ25   |     |
|                                                                                     | SCL2-04-H44             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        | ●    |    |    |    |     | 1.9                      | 1.9(0.2) | 130                          | 130(13) | φ4~φ25           |          |     |
|                                                                                     | SCL2-06-H66             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      | ●  |    |    |     | 4.5                      | 4.5(0.2) | 300                          | 130(13) | φ6~φ40           |          |     |
|                                                                                     | SCL2-08-H66             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      | ●  |    |    |     | 6                        | 6        | 400                          | 400     | φ20~φ50          |          |     |
|                                                                                     | SCL2-08-H88             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      |    | ●  |    |     | 8                        | 8        | 550                          | 550     | φ20~φ50          |          |     |
|                                                                                     | SCL2-10-H88             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      |    |    | ●  |     | 13.5                     | 13.5     | 900                          | 900     | φ32~φ75          |          |     |
|                                                                                     | SCL2-10-H1010           |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      |    |    |    | ●   | 16.5                     | 16.5     | 1100                         | 1100    | φ32~φ75          |          |     |
|                                                                                     | SCL2-10-H1212           |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      |    |    |    |     | ●                        | 18       | 18                           | 1200    | 1200             | φ32~φ75  |     |
|  | ● 进排气・<br>直管型・<br>带快插接头 | SCD2-04-H22       |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●      |      |    |    |    |     |                          | —        | (0.15)                       | —       | (10)             | φ4~φ25   | 726 |
|                                                                                     | SCD2-04-H42             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●      | ●    |    |    |    |     |                          | —        | (0.15)                       | —       | (10)             | φ4~φ25   |     |
|                                                                                     | SCD2-04-H44             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        | ●    |    |    |    |     | —                        | 1.5(0.2) | —                            | 100(13) | φ4~φ25           |          |     |
|                                                                                     | SCD2-06-H66             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      | ●  |    |    |     | —                        | 3.7(0.2) | —                            | 250(13) | φ6~φ40           |          |     |
|                                                                                     | SCD2-08-H66             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      | ●  |    |    |     | —                        | 5        | —                            | 330     | φ20~φ50          |          |     |
|                                                                                     | SCD2-08-H88             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      |    | ●  |    |     | —                        | 6        | —                            | 400     | φ20~φ50          |          |     |
|                                                                                     | SCD2-10-H88             |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      |    |    | ●  |     | —                        | 11       | —                            | 750     | φ32~φ75          |          |     |
|                                                                                     | SCD2-10-H1010           |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      |    |    |    | ●   | —                        | 12.5     | —                            | 850     | φ32~φ75          |          |     |
|                                                                                     | SCD2-10-H1212           |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      |    |    |    |     | ●                        | —        | 13                           | —       | 900              | φ32~φ75  |     |
|  | ● 针阀                    | SCL2-N-04-H44-010 |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        | ●    |    |    |    |     |                          | —        | 0.2                          | —       | 13               | —        | 730 |
|                                                                                     | SCL2-N-04-H44-050       |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        | ●    |    |    |    |     |                          | —        | 0.7                          | —       | 50               | —        |     |
|                                                                                     | SCL2-N-06-H66-010       |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      | ●  |    |    |     |                          | —        | 0.2                          | —       | 13               | —        |     |
|                                                                                     | SCL2-N-06-H66-050       |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      | ●  |    |    |     |                          | —        | 0.7                          | —       | 50               | —        |     |
|                                                                                     | SCL2-N-06-H66-150       |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      | ●  |    |    |     |                          | —        | 2.2                          | —       | 150              | —        |     |
|                                                                                     | SCL2-N-08-H66-300       |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      | ●  |    |    |     |                          | —        | 4.5                          | —       | 300              | —        |     |
|                                                                                     | SCL2-N-08-H88-300       |                   |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |        |      |    | ●  |    |     |                          | —        | 4.5                          | —       | 300              | —        |     |

( )内的数值表示低速型或微型型。

| 机种名称・外观                                                                                                                                        | 型号         | 配管口径(Rc或R) |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | 适用气管外径 |    |    |     |           | 有效截面积<br>(mm <sup>2</sup> ) |         | 流量(ℓ/min)<br>ANR<br>0.5MPa时 |           | 适用<br>缸径<br>(mm)<br>参考 | 记载<br>页码 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|-------|---|-----|--------|----|----|-----|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-----------|------------------------|----------|
|                                                                                                                                                |            | M3         | M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | φ32 | φ4     | φ6 | φ8 | φ10 | φ12       | 自由流向                        | 控制流向    | 自由流向                        | 控制流向      |                        |          |
| <div>● 不锈钢耐腐蚀型</div> <div></div>                              | SC3P-M5-4  | ●          |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     | 0.9       | 1.1                         | 55      | 70                          | φ6~φ25    | 736                    |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-M5-6  | ●          |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 0.9       | 1.1                         | 55      | 70                          | φ6~φ25    |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-6-4   |            | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     | 3         | 2.3                         | 200     | 150                         | φ15~φ32   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-6-6   |            | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     | 3         | 2.3                         | 200     | 150                         | φ15~φ32   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-6-8   |            | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 3.5       | 2.3                         | 230     | 150                         | φ15~φ32   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-8-6   |            |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   | ●   |        |    |    |     | 5.9       | 4                           | 390     | 270                         | φ20~φ50   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-8-8   |            |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 6         | 4                           | 400     | 270                         | φ20~φ50   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-8-10  |            |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     | 6         | 4                           | 400     | 270                         | φ20~φ50   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-10-6  |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     | ●      |    |    |     | 9         | 8                           | 600     | 550                         | φ32~φ75   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-10-8  |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     | 12        | 12.8                        | 800     | 850                         | φ32~φ75   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-10-10 |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     | 12        | 14                          | 800     | 920                         | φ32~φ75   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-10-12 |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     | 12.5      | 14                          | 840     | 920                         | φ32~φ75   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-15-8  |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        | ●  |    |     | 17        | 16.5                        | 1140    | 1100                        | φ40~φ100  |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-15-10 |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     | 21        | 22                          | 1380    | 1450                        | φ40~φ100  |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3P-15-12 |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    | ●  |     | 21        | 24                          | 1380    | 1600                        | φ40~φ100  |                        |          |
| <div>● 气口直接连接・弯管型</div> <div></div>                         | SC3R-M5    | ●          |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 1.2       | 0.7                         | 80      | 47                          | φ6~φ16    | 740                    |          |
|                                                                                                                                                | SC3R-6     |            | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 4.0       | 3.6                         | 270     | 240                         | φ15~φ32   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3R-8     |            |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 7.5       | 7                           | 500     | 470                         | φ20~φ50   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3R-10    |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 16        | 15                          | 1100    | 1100                        | φ32~φ75   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC3R-15    |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 24        | 24                          | 1600    | 1600                        | φ40~φ110  |                        |          |
| <div>● 超小型调速阀</div> <div></div>                             | SC-M3      | ●          |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 0.3       | 0.25                        | 20      | 16                          | φ2.5~φ10  | 742                    |          |
|                                                                                                                                                | SC-M5      |            | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 0.8       | 0.7(0.1)                    | 53      | 47(6.7)                     | φ6~φ25    |                        |          |
| <div>● 超小型进排气调速阀</div> <div></div>                          | SCD-M3     | ●          |    |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 0.2       |                             | 13      |                             | φ4~φ8     | 744                    |          |
|                                                                                                                                                | SCD-M5     |            | ●  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 0.55(0.1) |                             | 37(6.7) |                             | φ6~φ25    |                        |          |
| <div>● 中口径型<br/>Rc1/8~Rc1/2</div> <div></div>               | SC1-6      |            |    | ●   |     |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 11        | 8                           | 730     | 530                         | φ20~φ50   | 748                    |          |
|                                                                                                                                                | SC1-8      |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 14        | 13                          | 930     | 870                         | φ32~φ75   |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC1-10     |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 39        | 22                          | 2600    | 1500                        | φ50~φ140  |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC1-15     |            |    |     |     |     | ●   |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 43        | 36                          | 2900    | 2400                        | φ80~φ160  |                        |          |
| <div>● 大口径型<br/>Rc3/4~Rc2</div> <div></div>                 | SC-20A     |            |    |     |     |     |     | ●   |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 155       | 125                         | 10300   | 8300                        | φ100~φ200 | 750                    |          |
|                                                                                                                                                | SC-25A     |            |    |     |     |     |     |     | ● |       |       |   |     |        |    |    |     | 260       | 280                         | 17400   | 18700                       | φ140~φ250 |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC-32A     |            |    |     |     |     |     |     |   | ●     |       |   |     |        |    |    |     | 1000      | 1000                        | 68000   | 68000                       | φ300~φ450 |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC-40A     |            |    |     |     |     |     |     |   |       | ●     |   |     |        |    |    |     | 1000      | 1000                        | 68000   | 68000                       | φ300~φ450 |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC-50A     |            |    |     |     |     |     |     |   |       |       | ● |     |        |    |    |     | 1500      | 1400                        | 97000   | 91000                       | φ450~     |                        |          |
| <div>● 室外系列<br/>中口径型<br/>Rc1/4~<br/>Rc1/2</div> <div></div> | SC1-8-W    |            |    |     | ●   |     |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 14        | 13                          | 930     | 870                         | φ32~φ75   | 752                    |          |
|                                                                                                                                                | SC1-10-W   |            |    |     |     | ●   |     |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 39        | 22                          | 2600    | 1500                        | φ50~φ140  |                        |          |
|                                                                                                                                                | SC1-15-W   |            |    |     |     |     | ●   |     |   |       |       |   |     |        |    |    |     | 43        | 36                          | 2900    | 2400                        | φ80~φ160  |                        |          |

F.R.L  
F.R  
F  
R  
L  
冷凝水分离器  
机械式压力开关  
残压排出阀  
缓慢启动阀  
抗菌除菌F  
阻燃FR  
禁油R  
中压FR  
防紫色化FRL  
室外FRL  
适配器连接件  
压力表  
小型FRL  
大型FRL  
精密R  
真空F、R  
洁净FR  
电空R  
空气增压器  
调速阀  
消音器  
止回阀・单向阀等  
接头・气管  
喷嘴  
气源处理单元  
精密元件  
电子式压力开关  
到位・密合确认开关  
空气传感器  
冷却液用压力开关  
气体用流量传感器・控制器  
水用流量传感器  
全气动系统(全空压)  
全气动系统(Y)  
气体发生装置  
冷冻式干燥机  
干燥剂式干燥机  
高分子膜式干燥机  
主管路过滤器  
排水器等  
卷末