

梭阀

SHV2 Series

● 配管口径：Rc1/8~Rc1

JIS符号



主要特点


- **丰富的口径种类**
实现配管口径Rc1/8~Rc1系列化
- **选择项充实**
 - ・氟橡胶规格可选化
 - ・备有安装支撑件(小口径型)
- **环保产品**
 - ・不含铅、六价铬的环保型设计
 - ・无涂装
 - ・易于进行分类处理

规格


型 号		SHV2-6	SHV2-8	SHV2-10	SHV2-15	SHV2-20	SHV2-25
项 目							
使用流体		压缩空气					
最高使用压力	MPa	1.0					
最低动作压力	MPa	0.05					
最低动作压差	MPa	0.05					
耐压	MPa	1.5					
流体温度	℃	5~60					
环境温度	℃	0~60(但是，不得冻结)					
配管口径	Rc	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
重量	g	86	82	270	270	760	700
安装支撑件重量		g 15		—			
安装方式		自由					
有效截面积 mm ²	1→2	20	28	90	105	205	245
	3→2	22	32	95	115	210	250
最小必要流量 ※1 ℓ/min		20	30	100		150	

※1：流量低于该值时，可能会导致阀完全不能切换。

动作说明



使用示例



型号表示方法

● 梭阀



机种型号

A 配管口径

B 选择项

C 附件



符号	内 容
A 配管口径	
6	Rc 1/8
8	Rc 1/4
10	Rc 3/8
15	Rc 1/2
20	Rc 3/4
25	Rc 1
B 选择项	
无符号	无选择项
A	氟橡胶规格
C 附件	
无符号	无
P	附带安装支撑件

注1：仅SHV2-6、SHV2-8附带安装支撑件。

内部结构图及部件一览表

● SHV2-6・8

● SHV2-10・15・20・25



编号	部件名称	材 质
1	阀体	铝压铸件
2	堵头	铝压铸件
3	O形圈	丁腈橡胶(氟橡胶)
4	阀	丁腈橡胶(氟橡胶)
5	带开关十字槽盘头小螺钉	不锈钢
6	导环	铝合金



※ () 内为指定选择项“A”(氟橡胶规格)时。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末



外形尺寸图



● SHV2-6・8



(配管气口标记)

气口符号	内 容
1	A(输入)
2	OUT(输出)
3	B(输入)

● SHV2-10・15



(配管气口标记)

气口符号	内 容
1	A(输入)
2	OUT(输出)
3	B(输入)


型号	气口位置		
	1	2	3
SHV2-6		Rc 1/8	
SHV2-8		Rc 1/4	

型号	气口位置		
	1	2	3
SHV2-10		Rc 3/8	
SHV2-15		Rc 1/2	

外形尺寸图



● SHV2-20・25



型号	气口位置		
	1	2	3
SHV2-20	Rc 3/4		
SHV2-25	Rc 1		

〔配管气口标记〕

气口符号	内 容
1	A(输入)
2	OUT(输出)
3	B(输入)

⚠ 使用注意事项

■ 设计・选型时

- 不可用作需零泄漏的截止阀。产品规格上允许一定程度的泄漏。
- 没有安装方向性，但在压差较小的范围(0.05MPa以下)内使用时，动作可能会减缓，敬请注意。

■ 安装・装配・调整时

- 配管连接时，请按推荐紧固扭矩进行紧固。
 - ・ 目的是防止空气泄漏、螺纹的破损。
 - ・ 为避免螺纹受损，请在最初用手拧入后，使用工具进行紧固。
 - ・ 请勿在施加压力的状态下进行增拧。
- 请在气动元件的回路前安装空气过滤器。

■ 使用・维护时

- 请在确认无阻断空气的残压后再更换气管。

〔推荐紧固扭矩〕

	紧固扭矩 N・m
Rc 1/8	3 ~ 5
Rc 1/4	6 ~ 8
Rc 3/8	13 ~ 15
Rc 1/2	16 ~ 18
Rc 3/4	19 ~ 40
Rc 1	41 ~ 70

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末