

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(V)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末



主管路过滤器

AF3000P Series

适用于大型预过滤器。
● 处理空气流量：16~256m³/min (ANR)
JIS符号




规格

项目	AF3016 P-50	AF3032 P-80	AF3048 P-100	AF3064 P-100	AF3080 P-150	AF3096 P-150	AF3128 P-150	AF3160 P-200	AF3192 P-200	AF3256 P-200
处理空气流量 m ³ /min (ANR)	16	32	48	64	80	96	128	160	192	256
使用流体	压缩空气									
使用压力 MPa	0.07~1.0									
耐压 MPa	1.5									
环境温度 °C	5~60									
过滤精度 μm	3									
压力降	初期 MPa	0.005以内								
	通常 MPa	0.005~0.02								
	滤芯更换 MPa	0.07								
滤芯数量	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16
配管口径 (注1) 法兰	2B	3B	4B	4B	6B	6B	6B	8B	8B	8B
重量 kg	45	95	98	130	160	190	250	260	300	350
压差表	标配 (型号：GA5102)									
排水器	标配 (型号：5100-4C)									

注1：法兰为10K法兰。
注2：处理空气流量为入口压力0.7MPa、初始压力降0.005MPa时的大气压换算值。
注3：ANR表示20°C大气压相对湿度65%时的状态。

型号表示方法



A 流量分类

符号	内容
A 流量分类	
016	16m ³ /min (ANR)
032	32m ³ /min (ANR)
048	48m ³ /min (ANR)
064	64m ³ /min (ANR)
080	80m ³ /min (ANR)
096	96m ³ /min (ANR)
128	128m ³ /min (ANR)
160	160m ³ /min (ANR)
192	192m ³ /min (ANR)
256	256m ³ /min (ANR)

B 口径	
请参阅左侧的口径·流量分类表。	

C 选择项	
无符号	无
H	英文规格
K	带辅助法兰
L	附带底座螺栓·螺母(注3)
L1	附带不锈钢底座螺栓·螺母(注2)
O	室外规格
X1	IN-OUT逆向(注1)
Y2	产品照片

口径·流量分类表

B 口径		016	032	048	064	080	096	128	160	192	256
流量分类	法兰 2B	●									
50	法兰 3B		●								
80	法兰 4B			●	●						
100	法兰 6B					●	●	●			
150	法兰 8B								●	●	●
200											


B 口径

C 选择项
注3

型号选择时的注意事项

注1：标准品为从正面看时左侧气口为空气入口，右侧气口为空气出口。
如指定为“X1”，则右侧气口为空气入口，左侧气口为空气出口。
注2：支持AF3032P~AF3256P。
注3：有多个选择项时，请按字母顺序记载。


流量特性



选型注意事项

1. 请勿使用从选型条件找到的交叉点下方的型号。
2. 从选型条件找到的交叉点与流量特性曲线在同一线上时，到达使用寿命的时间会变短，请选择更高一级的型号。
3. 如果在低于所选择压力的状态下使用，可能会无法发挥性能，因此请务必根据使用压力进行选型。

内部结构及部件一览表



部件一览表

※易损件

No.	部件名称	材质
1	上部法兰	SS400
2	※密封垫	NBR
3	阀体	SS400
4	※滤芯组件	PP、NBR等
5	※排水器	ZDC、PC等

附带排水器・截止阀。

易损件型号

流量分类 m ³ /min(ANR)	②密封垫	④滤芯组件	⑤排水器
16	AF3016P-GASKET	AF3016P-ELEMENT-KIT(1)	5100-4C
32	AF3032P-GASKET	AF3032P-ELEMENT-KIT(2)	
48	AF3048P-GASKET	AF3048P-ELEMENT-KIT(3)	
64	AF3064P-GASKET	AF3064P-ELEMENT-KIT(4)	
80	AF3080P-GASKET	AF3080P-ELEMENT-KIT(5)	
96	AF3096P-GASKET	AF3096P-ELEMENT-KIT(6)	
128	AF3128P-GASKET	AF3128P-ELEMENT-KIT(8)	
160	AF3160P-GASKET	AF3160P-ELEMENT-KIT(10)	
192	AF3192P-GASKET	AF3192P-ELEMENT-KIT(12)	
256	AF3256P-GASKET	AF3256P-ELEMENT-KIT(16)	



()内为滤芯数量

外形尺寸图




● AF3016P

● AF3032P~3256P



● 安装脚座 基座螺栓孔尺寸



型号	配管口径	A	B	C	D	E	F	G
AF3016P-50	法兰2B	315	1045	1250	280	8-M20×70	M12	600
AF3032P-80	法兰3B	500	1255	1495	400	12-M22×80	M12	600
AF3048P-100	法兰4B	500	1255	1495	400	12-M22×80	M12	600
AF3064P-100	法兰4B	550	1270	1522	445	16-M22×80	M16	600
AF3080P-150	法兰6B	600	1300	1606	490	16-M22×80	M20	600
AF3096P-150	法兰6B	650	1320	1630	560	16-M24×90	M20	600
AF3128P-150	法兰6B	700	1350	1693	620	20-M24×90	M20	600
AF3160P-200	法兰8B	700	1350	1693	620	20-M24×90	M20	600
AF3192P-200	法兰8B	750	1360	1709	675	20-M24×100	M20	600
AF3256P-200	法兰8B	850	1400	1786	745	20-M30×110	M24	600

型号	H	J	K
AF3032P-80	210	210	φ15
AF3048P-100	210	210	φ15
AF3064P-100	250	250	φ15
AF3080P-150	280	280	φ15
AF3096P-150	320	320	φ15
AF3128P-150	350	350	φ15
AF3160P-200	350	350	φ15
AF3192P-200	400	400	φ15
AF3256P-200	450	450	φ15

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防雾化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀、单向阀等
- 接头、气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位、密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器、控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(V)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末




超精密过滤器

AF3000S Series

保护昂贵的气动元件

● 流量范围：16～256m³/min (ANR)

JIS符号




规格

项目	AF3016 S-50	AF3032 S-80	AF3048 S-100	AF3064 S-100	AF3080 S-150	AF3096 S-150	AF3128 S-150	AF3160 S-200	AF3192 S-200	AF3256 S-200
处理空气流量 m ³ /min (ANR)	16	32	48	64	80	96	128	160	192	256
使用流体	压缩空气									
使用压力 MPa	0.07～1.0									
耐压 MPa	1.5									
环境温度 °C	5～60									
过滤精度 μm	0.3									
二次侧油份浓度 mg/m ³	1.0 (进气30°C时)									
压力降	初期 MPa	0.01以内								
	通常 MPa	0.01～0.03								
	滤芯更换 MPa	0.07								
滤芯数量	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16
配管口径 (注1) 法兰	2B	3B	4B	4B	6B	6B	6B	8B	8B	8B
重量 kg	45	95	98	130	160	190	250	260	300	350
压差表	标配 (型号：GA5102)									
排水器	标配 (型号：5100-4C)									


注1：法兰为10K法兰。
注2：处理空气流量为入口压力0.7MPa、初始压力降0.01MPa时的大气压换算值。
注3：ANR表示20°C大气压相对湿度65%时的状态。

型号表示方法



符号	内容
A 流量分类	
016	16m ³ /min (ANR)
032	32m ³ /min (ANR)
048	48m ³ /min (ANR)
064	64m ³ /min (ANR)
080	80m ³ /min (ANR)
096	96m ³ /min (ANR)
128	128m ³ /min (ANR)
160	160m ³ /min (ANR)
192	192m ³ /min (ANR)
256	256m ³ /min (ANR)
B 口径	
请参阅左侧的口径・流量分类表。	
C 选择项	
无符号	无
H	英文规格
K	带辅助法兰
L	附带基座螺栓・螺母 (注3)
L1	附带不锈钢基座螺栓・螺母 (注2)
O	室外规格
X1	IN-OUT逆向 (注1)
Y2	产品照片

流量特性



- ⚠ 选型注意事项

1. 切勿使用从选型条件找到的交叉点下方的型号。

2. 从选型条件找到的交叉点与流量特性曲线在同一直线上时，到达使用寿命的时间会变短，请选择更高级的型号。

3. 进气温度达到30°C以上时，油份去除率会变差，因此请将进气温度控制在30°C以下。


4. 如果在低于所选择压力的状态下使用，可能会无法发挥性能，因此请务必根据使用压力进行选型。

⚠ 型号选择时的注意事项

注1：标准品为从正面看时左侧气口为空气入口，右侧气口为空气出口。
如指定为“X1”，则右侧气口为空气入口，左侧气口为空气出口。

注2：支持AF3032S～AF3256S。

内部结构及部件一览表



部件一览表

※易损件

No.	部件名称	材质
1	上部法兰	SS400
2	※密封垫	NBR
3	阀体	SS400
4	※滤芯组件	滤纸、NBR等
5	※排水器	ZDC、PC等

附带排水器・截止阀。

易损件型号


流量分类 m³/min(ANR)	② 密封垫	④ 滤芯组件	⑤ 排水器
16	AF3016P-GASKET	AF3016S-ELEMENT-KIT(1)	5100-4C
32	AF3032P-GASKET	AF3032S-ELEMENT-KIT(2)	
48	AF3048P-GASKET	AF3048S-ELEMENT-KIT(3)	
64	AF3064P-GASKET	AF3064S-ELEMENT-KIT(4)	
80	AF3080P-GASKET	AF3080S-ELEMENT-KIT(5)	
96	AF3096P-GASKET	AF3096S-ELEMENT-KIT(6)	
128	AF3128P-GASKET	AF3128S-ELEMENT-KIT(8)	
160	AF3160P-GASKET	AF3160S-ELEMENT-KIT(10)	
192	AF3192P-GASKET	AF3192S-ELEMENT-KIT(12)	
256	AF3256P-GASKET	AF3256S-ELEMENT-KIT(16)	

()内为滤芯数量


外形尺寸图




● AF3016S



● AF3032S~3256S



● 安装脚座 底座螺栓孔尺寸



型号	配管口径	A	B	C	D	E	F	G
AF3016S-50	法兰2B	315	1045	1250	280	8-M20×70	M12	600
AF3032S-80	法兰3B	500	1255	1495	400	12-M22×80	M12	600
AF3048S-100	法兰4B	500	1255	1495	400	12-M22×80	M12	600
AF3064S-100	法兰4B	550	1270	1522	445	16-M22×80	M16	600
AF3080S-150	法兰6B	600	1300	1606	490	16-M22×80	M20	600
AF3096S-150	法兰6B	650	1320	1630	560	16-M24×90	M20	600
AF3128S-150	法兰6B	700	1350	1693	620	20-M24×90	M20	600
AF3160S-200	法兰8B	700	1350	1693	620	20-M24×90	M20	600
AF3192S-200	法兰8B	750	1360	1709	675	20-M24×100	M20	600
AF3256S-200	法兰8B	850	1400	1786	745	20-M30×110	M24	600

型号	H	J	K
AF3032S-80	210	210	φ15
AF3048S-100	210	210	φ15
AF3064S-100	250	250	φ15
AF3080S-150	280	280	φ15
AF3096S-150	320	320	φ15
AF3128S-150	350	350	φ15
AF3160S-200	350	350	φ15
AF3192S-200	400	400	φ15
AF3256S-200	450	450	φ15

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防雾化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀、单向阀等
- 接头、气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位、密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器、控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(V)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末




超精密过滤器

AF3000M Series

适用于禁油气动回路

● 流量范围：16～256m³/min (ANR)

JIS符号



规格


项目		AF3016 M-50	AF3032 M-80	AF3048 M-100	AF3064 M-100	AF3080 M-150	AF3096 M-150	AF3128 M-150	AF3160 M-200	AF3192 M-200	AF3256 M-200
处理空气流量 m³/min(ANR)		16	32	48	64	80	96	128	160	192	256
使用流体		压缩空气									
使用压力 MPa		0.07～1.0									
耐压 MPa		1.5									
环境温度 °C		5～60									
过滤精度 μm		0.01									
二次侧油份浓度 mg/m³		0.1(进气30°C时)									
压力降	初期 MPa	0.01以内									
	通常 MPa	0.02～0.04									
	滤芯更换 MPa	0.07									
滤芯数量		1	2	3	4	5	6	8	10	12	16
配管口径 (注1) 法兰		2B	3B	4B	4B	6B	6B	6B	8B	8B	8B
重量 kg		45	95	98	130	160	190	250	260	300	350
压差表		标配(型号：GA5102)									
排水器		标配(型号：5100-4C)									

注1：法兰为10K法兰。

注2：处理空气流量为入口压力0.7MPa、初始压力降0.01MPa时的大气压换算值。

注3：ANR表示20℃大气压相对湿度65%时的状态。

型号表示方法



符号	内容
A 流量分类	
016	16m ³ /min (ANR)
032	32m ³ /min (ANR)
048	48m ³ /min (ANR)
064	64m ³ /min (ANR)
080	80m ³ /min (ANR)
096	96m ³ /min (ANR)
128	128m ³ /min (ANR)
160	160m ³ /min (ANR)
192	192m ³ /min (ANR)
256	256m ³ /min (ANR)

B 口径	
请参阅左侧的口径・流量分类表。	

C 选择项	
无符号	无
H	英文规格
K	带辅助法兰
L	附带基座螺栓・螺母 (注3)
L1	附带不锈钢基座螺栓・螺母 (注2)
O	室外规格
X1	IN-OUT逆向 (注1)
Y2	产品照片

口径・流量分类表

B 口径		流量分类										
流量分类		016	032	048	064	080	096	128	160	192	256	
50	法兰2B	●										
80	法兰3B		●									
100	法兰4B			●	●							
150	法兰6B					●	●	●				
200	法兰8B								●	●	●	


型号选择时的注意事项

注1：标准品为从正面看时左侧气口为空气入口，右侧气口为空气出口。
如指定为“X1”，则右侧气口为空气入口，左侧气口为空气出口。

注2：支持AF3032M～AF3256M。

注3：有多个选择项时，请按字母顺序记载。


流量特性



选型注意事项

1. 请勿使用从选型条件找到的交叉点下方的型号。
2. 从选型条件找到的交叉点与流量特性曲线在同一直线上时，到达使用寿命的时间会变短，请选择更高级的型号。
3. 进气温度达到30℃以上时，油份去除率会变差，因此请将进气温度控制在30℃以下。
4. 如果在低于所选择压力的状态下使用，可能会无法发挥性能，因此请务必根据使用压力进行选型。

内部结构及部件一览表



部件一览表

※易损件

No.	部 件 名 称	材 质
1	上部法兰	SS400
2	※密封垫	NBR
3	阀体	SS400
4	※滤芯组件	滤纸、NBR等
5	※排水器	ZDC、PC等

附带排水器・截止阀。

易损件型号


流量分类 m³/min(ANR)	② 密封垫	④ 滤芯组件	⑤ 排水器
16	AF3016P-GASKET	AF3016M-ELEMENT-KIT(1)	5100-4C
32	AF3032P-GASKET	AF3032M-ELEMENT-KIT(2)	
48	AF3048P-GASKET	AF3048M-ELEMENT-KIT(3)	
64	AF3064P-GASKET	AF3064M-ELEMENT-KIT(4)	
80	AF3080P-GASKET	AF3080M-ELEMENT-KIT(5)	
96	AF3096P-GASKET	AF3096M-ELEMENT-KIT(6)	
128	AF3128P-GASKET	AF3128M-ELEMENT-KIT(8)	
160	AF3160P-GASKET	AF3160M-ELEMENT-KIT(10)	
192	AF3192P-GASKET	AF3192M-ELEMENT-KIT(12)	
256	AF3256P-GASKET	AF3256M-ELEMENT-KIT(16)	

()内为滤芯数量


外形尺寸图




● AF3016M



● AF3032M~3256M



● 安装脚 基座螺栓孔尺寸



型 号	配管口径	A	B	C	D	E	F	G
AF3016M-50	法兰2B	315	1045	1250	280	8-M20×70	M12	600
AF3032M-80	法兰3B	500	1255	1495	400	12-M22×80	M12	600
AF3048M-100	法兰4B	500	1255	1495	400	12-M22×80	M12	600
AF3064M-100	法兰4B	550	1270	1522	445	16-M22×80	M16	600
AF3080M-150	法兰6B	600	1300	1606	490	16-M22×80	M20	600
AF3096M-150	法兰6B	650	1320	1630	560	16-M24×90	M20	600
AF3128M-150	法兰6B	700	1350	1693	620	20-M24×90	M20	600
AF3160M-200	法兰8B	700	1350	1693	620	20-M24×90	M20	600
AF3192M-200	法兰8B	750	1360	1709	675	20-M24×100	M20	600
AF3256M-200	法兰8B	850	1400	1786	745	20-M30×110	M24	600

型 号	H	J	K
AF3032M-80	210	210	φ15
AF3048M-100	210	210	φ15
AF3064M-100	250	250	φ15
AF3080M-150	280	280	φ15
AF3096M-150	320	320	φ15
AF3128M-150	350	350	φ15
AF3160M-200	350	350	φ15
AF3192M-200	400	400	φ15
AF3256M-200	450	450	φ15

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防紫色化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀・单向阀等
- 接头・气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位・密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器・控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(V)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末



超精密过滤器

AF3000X Series

适用于禁异味气动回路

● 流量范围：16～256m³/min (ANR)

JIS符号

除臭




规格

项目	AF3016 X-50	AF3032 X-80	AF3048 X-100	AF3064 X-100	AF3080 X-150	AF3096 X-150	AF3128 X-150	AF3160 X-200	AF3192 X-200	AF3256 X-200
处理空气流量 m ³ /min (ANR)	16	32	48	64	80	96	128	160	192	256
使用流体	压缩空气									
使用压力 MPa	0.07～1.0									
耐压 MPa	1.5									
环境温度 ℃	5～30									
过滤方式	通过活性炭吸附									
二次侧油份浓度 mg/m ³	0.03 (进气30℃时)									
压力降 MPa	0.01以内									
滤芯数量	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16
配管口径 (注1) 法兰	2B	3B	4B	4B	6B	6B	6B	8B	8B	8B
重量 kg	45	95	98	130	160	190	250	260	300	350
压差表	标配 (型号：GA5102)									
排水器	无									

注1：法兰为10K法兰。
注2：处理空气流量为入口压力0.7MPa、初始压力降0.01MPa时的大气压换算值。
注3：ANR表示20℃大气压相对湿度65%时的状态。

型号表示方法



A 流量分类

B 口径

C 选择项

口径・流量分类表

B 口径		016	032	048	064	080	096	128	160	192	256
流量分类											
50	法兰2B	●									
80	法兰3B		●								
100	法兰4B			●	●						
150	法兰6B					●	●	●			
200	法兰8B								●	●	●

符号	内容
A 流量分类	
016	16m ³ /min (ANR)
032	32m ³ /min (ANR)
048	48m ³ /min (ANR)
064	64m ³ /min (ANR)
080	80m ³ /min (ANR)
096	96m ³ /min (ANR)
128	128m ³ /min (ANR)
160	160m ³ /min (ANR)
192	192m ³ /min (ANR)
256	256m ³ /min (ANR)
B 口径	
请参阅左侧的口径・流量分类表。	
C 选择项	
无符号	无
H	英文规格
K	带辅助法兰
L	附带基座螺栓・螺母 (注3)
L1	附带不锈钢基座螺栓・螺母 (注2)
O	室外规格
X1	IN-OUT逆向 (注1)
Y2	产品照片


流量特性

流量特性与第1874页的AF3000M型相同。
请务必使用AF3000M型作为预过滤器。

⚠ 型号选择时的注意事项

注1：标准品为从正面看时左侧气口为空气入口，右侧气口为空气出口。
如指定为“X1”，则右侧气口为空气入口，左侧气口为空气出口。
注2：支持AF3032X～AF3256X。
注3：如果在低于所选择压力的状态下使用，可能会无法发挥性能，因此请务必根据使用压力进行选型。

内部结构及部件一览表



部件一览表			※易损件
No.	部件名称	材质	
1	上部法兰	SS400	
2	※密封垫	NBR	
3	阀体	SS400	
4	※滤芯组件	活性炭、NBR等	

易损件型号		
流量分类 m³/min(ANR)	② 密封垫	④ 滤芯组件
16	AF3016P-GASKET	AF3016X-ELEMENT-KIT(1)
32	AF3032P-GASKET	AF3032X-ELEMENT-KIT(2)
48	AF3048P-GASKET	AF3048X-ELEMENT-KIT(3)
64	AF3064P-GASKET	AF3064X-ELEMENT-KIT(4)
80	AF3080P-GASKET	AF3080X-ELEMENT-KIT(5)
96	AF3096P-GASKET	AF3096X-ELEMENT-KIT(6)
128	AF3128P-GASKET	AF3128X-ELEMENT-KIT(8)
160	AF3160P-GASKET	AF3160X-ELEMENT-KIT(10)
192	AF3192P-GASKET	AF3192X-ELEMENT-KIT(12)
256	AF3256P-GASKET	AF3256X-ELEMENT-KIT(16)

()内为滤芯数量

外形尺寸图

外形尺寸图与第1875页的AF3000M型相同。但是，不附带排水器和截止阀。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末