



排水传感器

DBS1006 Series

使用高可靠性液面液位传感器检测空气回路中混入的冷凝水。


● 配管口径：G1/2"



规格

项 目	DBS1006-15-AC200V	
配管	冷凝水入口	G1/2"
口径	排水口	G1/4"
使用	使用流体	压缩空气中的冷凝水
条件	环境温度 °C	1~60
	使用压力 MPa	0~1.6
电气	电源	单相 AC200V 50/60Hz
规格	最大功耗	8.0VA
报警触点容量	max.AC250V/1A, max.DC30V/1A, min.DC5V/10mA	
防护等级	IP65	
重量	kg	0.65


用途示例



外形尺寸图



● DBS1006-15



F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(V)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末