

M3QB1 集成规格书的制作方法

●集成阀型号

M3QB 1 8 0 - M5 - C2 H P - 8 - 3

注1 配管口径 连接方式 选择项 连数 电压

注1：无法进行上述指定位置的混合，因此请根据型号指定。

产品名称	型号	配置位置																				使用数量
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
阀	3QB119-□	○	○	○		○	○	○														6
遮蔽板	3QB1-MP-□				○				○													2

制作集成规格书须知

- 将配管口朝自己，从左端开始按顺序填写。
- 各机种分别有各自的集成规格书，请填写对应的规格书。

M3QB1 集成规格书

●经办人 ●数量 套 ●交货期 月 日

发票号	订单号
-----	-----

发行	年	月	日
贵公司名			
经办人	先生/小姐		
订单号			

●集成阀型号

M3QB 1 0 - M5 - H - - -

注1 配管口径 连接方式 选择项 连数 电压

注1：无法进行上述指定位置的混合，因此请根据型号指定。

产品名称	型号	配置位置																				使用数量
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
阀	3QB119-□																					
遮蔽板	3QB1-MP-□																					

4GA/B	4
M4GA/B	4
MN4GA/B	4
4GA/B (气控阀)	4
4GB 带传感器	4
4GD/E	4
M4GD/E	4
MN4GD/E	4
4GA4/B4	4
MN3E	4
MN4E	4
W4GA/B2	4
W4GB4	4
MN3S0	4
MN4S0	4
4SA/B0	4
4KA/B	4
4KA/B (气控阀)	4
4F	4
4F (气控阀)	4
PV5G	4
GMF	4
PV5	4
GMF	4
PV5S-0	4
3Q	4
MV3QR	4
3MA/B0	4
3PA/B	4
P・M・B	4
NP・NAP	4
NVP	4
4G※0EJ	4
4F※0EX	4
4F※0E	4
HMV	4
HSV	4
2QV	4
3QV	4
SKH	4
消音器	4
全气动系统 (全空压)	4
全气动系统 (V)	4
卷末	4

