



过滤减压阀 室外系列

BW7019 Series

过滤器和减压阀一体化。

● 配管口径：Rc 1/4

JIS符号



规格


项目		BW7019
最高使用压力	MPa	1.0
耐压力	MPa	1.5
流体温度	℃	-20~60 (但是, 不得冻结)
环境温度	℃	-20~60
过滤精度	μm	5
设定压力	MPa	0.04~0.83
溢流		带溢流机构
配管口径	Rc	1/4
重量	kg	0.45

注1：使用活塞排水“D”时，最低工作压力为0.1MPa。请勿在有冲击的装置中使用。

注2：活塞排水“D”时，请注意排水的冻结。


流量特性

● BW7019 Rc 1/4



压力特性

● BW7019



型号表示方法

BW7019 - 2C - ○ - ○

A 配管口径

B 选择项

C 附件 (附带)

符号	内容
A 配管口径	
2C	Rc 1/4
B 选择项	
排水	无符号 气嘴阀
	D 活塞排水
滤芯	无符号 5μm
保修期	无符号 交货后的1年内
	G 交货后的3年内 (带检查成绩单、检查要领书、溯源体系图) 注1 注2
流向	无符号 标准流向(左→右)
	X1 逆流(右→左)
C 附件 (附带)	
无符号	无附件
GW49P	压力表 (GW49D-6-P10)
BW	支撑件 (6506-W)

型号选择时的注意事项

注1：选择项G的保修期为交货后直至开始使用最长2年或者开始使用后1年，最长不超过3年。

注2：选择项G时，需替换规格书、图纸。

有关详情，请参阅第98页。

选择项重量表


※请加算到标配品的重量上。

单位：kg

	排水	压力表	支撑件
符号	D	GW49P	BW
BW7019	0	0.086	0.03

内部结构及部件一览表

● BW7019




No.	部件名称	材 质
1	调整螺钉	不锈钢
2	外壳	锌合金压铸件、铝
3	隔片组件	丁腈橡胶、铜、锌合金压铸件
4	本体	铝合金压铸件
5	阀组件	黄铜・氯化丁腈橡胶
6	O形圈	特殊丁腈橡胶
7	滤芯	聚丙烯
8	金属滤杯组件	锌合金铸件


外形尺寸图



● BW7019



维护尺寸



●附件
支撑件 (-BW)
部件型号：6506-W

