

可以看着当前值变更设定值！

开关输出1 动作指示灯

IO-Link型为通信动作指示灯

开关输出2 动作指示灯

高性能型为模拟
电压输出动作指示灯



当前值[主显示画面]

3色显示(红·绿·橙)

主显示画面与输出的ON/OFF联动
按绿色/红色进行变化，设定过程中为橙色。

设定值[辅显示画面]

可定制辅显示画面

除设定值以外可显示任意英文、数字。


模式切换键

设定UP键

设定DOWN键

IO-Link型登场

IO-Link为工厂现场的传感器·执行器用数字通信标准。(IEC61131-9)
可传输无法通过模拟通信传输的参数和事件数据。



IO-Link的特点



可通过数字数据常时监视。



可通过网络设定、变更参数，因此可实现装置的远程操作。



可在网络上确认型号、序列号等。



可从主机复制设定，因此维护时无需重新进行繁琐的参数设定。可从主机复制设定，因此维护时无需重新进行繁琐的参数设定。



可确认设备的故障、断线。



还可转换为以太网类型的网络进行连接，实现装置的物联网化。


可选输出

可从开关输出、模拟输出、IO-Link中选择。备有3种类型适用于不同用途。


	标准型	高性能型	IO-Link型
输出1	开关输出 (NPN/PNP)	模拟输出 (电压/电流)	IO-Link
输出2	开关输出 (NPN/PNP)	开关输出 (NPN/PNP)	控制输出 (PNP)

用途示例

工件吸附确认



装置气源压力确认



接触气体部禁油型

PPX-P12
Series

- 接触气体部的禁油处理。
- 最适用于半导体、医疗等禁止使用润滑脂的用途。

易使用的便捷功能

●便于阅读的字母数字显示



●峰值・谷值保持功能

使用2个画面显示变动的压力最大值和最小值。

●可在10档内变更响应时间(2.5ms~5000ms)

●可通过代码编号显示设定内容



省空间
可紧凑
安装。