

各机种对应表

适用缸径		双作用· 单活塞杆型	双作用· 高负荷型	单作用· 加压伸出型	单作用· 加压缩回型	双作用· 双活塞杆型	双作用· 微速型	双作用· 低速型	双作用· 耐热型	双作用· 橡胶气 缓冲型	双作用· 防回转型 (注5)	双作用· 带阀型
			K	SCPS3	SCPH3	D	F	O	T	※C	M	V
φ6~ 16	P4	●		○	○	○				○	○	
	P40	●		○	○	○				○	○	
	P42	▲				▲				▲		

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外

型号表示方法

不带开关（无开关用磁环）

SCPD3 - 00 - 10 - 15 - O - P4 P40 Y

带开关（内置开关用磁环）

SCPD3-L - 00 - 10 - 15 - O - SW11 - R - P4 P40 Y

① 机种型号

② 安装方式
注1

③ 缸径

④ 行程

⑤ 后端气口方向
注1

⑥ 开关型号
注2、注4

⑦ 开关数

⑧ 附件
注3

符 号		内 容		
A 机种型号				
SCPD3		双作用型		
SCPD3-L		双作用型・带开关		
B 安装方式				
缸径(φ)		6	10	16
00	基本型	●	●	●
LS	单侧轴向脚座型(前端)	●	●	●
FA	前端法兰型	●	●	●
CB	双耳环型(带销和挡圈)		●	●
C 缸径(mm)				
6	φ6			
10	φ10			
16	φ16			
D 行程 (mm)				
缸径	行程	可制作行程	中间行程	
φ6	5~100	105	每1mm	
φ10	5~200	210		
φ16	5~260	270		
E 后端气口方向				
无符号	垂直方向			
O	轴向			
F 开关型号				
开关型号 请参阅卷头23~26的对应表。				
G 开关数				
R	前端带1个			
H	后端带1个			
D	带2个			
T	带3个			
H 附件				
缸径(φ)		6	10	16
I	单耳环连接件		●	●
Y	双耳环连接件(带销和挡圈)		●	●
B1	单耳环支撑件		●	●
B2	双耳环支撑件		●	●

型号选择时的注意事项

注1：气口方向为“O”轴向时，安装方式“CB”制作不可用。

注2：不带开关规格未组装磁环。

注3：无法同时选择“I”“Y”。

注4：开关附带在产品中发货。

注5：无法制作防回转型的缸径6。

关联产品

调速阀					
型号	外观	配管口径 (Rc或R)	适用气管外径		记载 页码
		M5	4 (φ4)	6 (φ6)	
SC3W-M5- ※-P4		●	●	●	530

※中请填入适用气管外径的符号。