



### 各机种对应表

| 适用缸径         |    | 双作用·<br>给油 | 双作用·<br>自润滑型 | 双作用·<br>带开关 | 行程<br>调整型<br>(伸出可调) | 双作用·<br>耐热型 | 双作用·<br>双活塞杆型 | 双作用·<br>背靠背型 | 双作用·<br>两段型 | 双作用·<br>低油压型 | 双作用·<br>强力刮板型 |
|--------------|----|------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|              |    |            | N            | LN          | P                   | T           | D             | B            | W           | H            | G             |
| φ125~<br>250 | P4 |            | ○            | ○           | ▲                   |             | ▲             | ▲            | ▲           |              | ▲             |

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外

### 型号表示方法

●自润滑型不带开关

SCS2-N — LB-125 B-50 — P4 Y

●自润滑型带开关

SCS2-LN — LB-125 B-50 — SW11-R-P4 Y

机种型号

A 安装方式  
注1

B 缸径

C 缓冲

D 行程

E 开关型号

F 开关数

G 选择项  
注2


H 附件  
注3

### 型号选择时的注意事项

- 注1：孔式耳轴仅φ125~160提供特注对应。  
请与我司营业所商谈。  
注2：缓冲针阀位置表示请通过下图进行确认。  
注3：“I”“无法同时选择“Y””。  
注4：接单生产品。请与我司营业所商谈。

### 关于缓冲针阀位置

(沿前端方向将气口移至上部的针阀位置)



| 符号                      | 内 容              |       |                                                                |
|-------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| A 安装方式                  |                  |       |                                                                |
| 00                      | 基本型              |       |                                                                |
| LB                      | 轴向脚座型            |       |                                                                |
| FA                      | 前端法兰型            |       |                                                                |
| FB                      | 后端法兰型            |       |                                                                |
| CA                      | 单耳环型             |       |                                                                |
| CB                      | 双耳环型（带销和挡圈）      |       |                                                                |
| TC                      | 中间耳轴型            |       |                                                                |
| TA                      | 前端耳轴型            |       |                                                                |
| TB                      | 后端耳轴型            |       |                                                                |
| B 缸径（mm）                |                  |       |                                                                |
| 125                     | φ 125            |       |                                                                |
| 140                     | φ 140            |       |                                                                |
| 160                     | φ 160            |       |                                                                |
| 180                     | φ 180            |       |                                                                |
| 200                     | φ 200            |       |                                                                |
| 250                     | φ 250            |       |                                                                |
| C 缓冲                    |                  |       |                                                                |
| B                       | 两侧带缓冲            |       |                                                                |
| R                       | 前端带缓冲            |       |                                                                |
| H                       | 后端带缓冲            |       |                                                                |
| N                       | 不带缓冲             |       |                                                                |
| D 行程（mm）                |                  |       |                                                                |
| 缸径                      | 行程               | 可制作行程 | 中间行程                                                           |
| φ 125~φ 140             | 1~800            | 2000  | 每1mm                                                           |
| φ 160                   | 1~800            | 1947  |                                                                |
| φ 180                   | 1~900            | 1525  |                                                                |
| φ 200                   | 1~945            | 945   |                                                                |
| φ 250                   | 1~751            | 751   |                                                                |
| E 开关型号                  |                  |       |                                                                |
| 开关型号<br>请参阅卷头23~26的对应表。 |                  |       |                                                                |
| F 开关数                   |                  |       |                                                                |
| R                       | 前端带 1 个          |       |                                                                |
| H                       | 后端带 1 个          |       |                                                                |
| D                       | 带2个              |       |                                                                |
| T                       | 带3个              |       |                                                                |
| 4                       | 带4个              |       |                                                                |
| G 选择项                   |                  |       |                                                                |
| M                       | 活塞杆、活塞杆螺母材质（不锈钢） |       |                                                                |
| 无符号                     | 缓冲针阀位置           | 标准    | <div>标准</div> <div>T<div><div></div></div>R</div> <div>S</div> |
| R                       | 缓冲针阀位置           | R     |                                                                |
| S                       | 缓冲针阀位置           | S     |                                                                |
| T                       | 缓冲针阀位置           | T     |                                                                |
| H 附件                    |                  |       |                                                                |
| I                       | 单耳环连接件           |       |                                                                |
| Y                       | 双耳环连接件（带销和挡圈）    |       |                                                                |
| B1                      | 单耳环支撑件           |       |                                                                |
| B2                      | 双耳环支撑件（带销和挡圈）    |       |                                                                |