

各机种对应表

适用缸径		双作用・单活塞杆型	双作用・防坠落型	双作用・橡胶气缓冲型	双作用・气缓冲型	双作用・强力刮板型	双作用・圆形刮板型	双作用・耐切削油型	双作用・防焊渣附着型
			Q	※C	C	G	G1	G2/G3	G4
φ12~100	P4	●	●	○	○	○			
	P40	●	●	○	○	○			
	P42	▲	▲	▲	▲				

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外

注1：不对应STG-K。

型号表示方法

不带开关（内置开关用磁环）

STG - M - 32 - 25 ————— P4
P40

带开关（内置开关用磁环）

STG - M - 32 - 25 - SW11 - R - P4
P40

机种型号

Ⓐ 轴承方式

Ⓑ 缸径

Ⓒ 行程

Ⓓ 开关型号
注1 注2

Ⓔ 开关数

⚠ 型号选择时的注意事项

注1：STG-12,16上无法安装T8H/V。

注2：开关附带在产品中发货。

注3：全长尺寸与较长的标准行程的尺寸相同。

注4：也可以对应缸体尺寸与行程长度匹配的专用缸体。请与本公司协商。

注5：() 内为开关双色显示式、交流磁场用时的最小行程。

符号	内容
----	----

Ⓐ 轴承方式

M 滑动轴承

B 滚动轴承

Ⓑ 缸径 (mm)

12 φ12

16 φ16

20 φ20

25 φ25

32 φ32

40 φ40

50 φ50

63 φ63

80 φ80

100 φ100

Ⓒ 行程 (mm)

适用缸径

C 行程 (mm)		φ12	φ16	φ20	φ25	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
标准 行程	10	●	●								
	20	●	●	●	●						
	25					●	●	●	●	●	●
	30	●	●	●	●						
	40	●	●	●	●						
	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	175	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	300			●	●	●	●	●	●	●	●
	350			●	●	●	●	●	●	●	●
400			●	●	●	●	●	●	●	●	

最小行程 注5

5(10)

中间行程 注3、注4

每5mm

Ⓓ 开关型号

开关型号

请参阅卷头23~26的对应表。

Ⓔ 开关数

R 前端带1个

H 后端带1个

D 带2个

T 带3个