

各机种对应表

适用缸径		双作用・单活塞杆型	单作用・加压伸出型	单作用・加压缩回型	双作用・微速型	双作用・防回转型
			X	Y	F	M
φ6~32	P4	●	○	○		○
	P40	●	○	○		○
	P42	▲				▲

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外

型号表示方法

不带开关（无开关用磁环）

SMG - 32 - 25 ————— P4 P40

带开关（内置开关用磁环）

SMG-L - 32 - 25 - SW51 - R - P4 P40

A 机种型号

B 缸径

C 行程

D 开关型号

E 开关数

符号		内 容					
A 机种型号							
SMG		双作用型					
SMG-L		双作用型・带开关					
B 缸径(mm)							
6		φ6					
10		φ10					
16		φ16					
20		φ20					
25		φ25					
32		φ32					
C 行程(mm)		适用缸径					
		φ6	φ10	φ16	φ20	φ25	φ32
标准行程	5	●	●	●	●	●	●
	10	●	●	●	●	●	●
	15	●	●	●	●	●	●
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	30	●	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●	●
	50	●	●	●	●	●	●
	60	●	●	●	●	●	●
	70				●	●	●
	80				●	●	●
	90				●	●	●
100				●	●	●	
D 开关型号							
开关型号 请参阅卷头23~26的对应表。							
E 开关数							
R		前端带1个					
H		后端带1个					
D		带2个					

关联产品

调速阀							
型号	外观	配管口径(Rc或R)		适用气管外径			记载页码
		M5	1/8	4(φ4)	6(φ6)	8(φ8)	
SC3W-M5-※-P4		●		●	●		530
SC3W-6-※-P4			●	●	●	●	

※中请填写适用气管外径的符号。

P4 Series

气缸
电磁阀
气动执行器
开关

真空元件

空压阀

空气元件

空压辅助元件

消音器

气管

气体发生装置

流体控制元件

带马达规格

无马达规格

31