

各机种对应表

适用缸径		双作用型	双作用・高负荷型
			K
φ20~100	P4	○	○
	P40	○	○

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 ■：对象外
注：使用标准润滑油

型号表示方法

● 不带开关

USSD-K - 20 - 5 - F - N - P4/P40 - LB

● 带开关

USSD-KL - 20 - 5 - F - SW11 - R - N - P4/P40 - LB

A 机种型号

B 缸径 (mm)

C 行程 (mm)

D 锁紧方向

E 开关型号
注2
注3

F 开关数

G 选择项

H 安装部件
注1
注3

符号	内容
A 机种型号	
USSD	双作用型
USSD-L	双作用型・带开关
USSD-K	双作用・高负荷型
USSD-KL	双作用・高负荷型・带开关
B 缸径 (mm)	
20	φ20
25	φ25
32	φ32
40	φ40
50	φ50
63	φ63
80	φ80
100	φ100
C 行程 (mm)	
请参阅行程表。	
D 锁紧方向	
F	前进方向锁紧
B	后退方向锁紧
E 开关型号	
开关型号 请参阅卷头23~26的对应表。	
F 开关数	
R	前端带1个
H	后端带1个
D	带2个
G 选择项	
无符号	杆端内螺纹
N	杆端外螺纹
H 安装部件	
LB	轴脚座
CB	双耳环 (带销和挡圈)

C 行程

系列	行程 (mm)	缸径 (mm)							
		φ20	φ25	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
USSD	标准行程	5	●	●	●	●	●	●	●
		10	●	●	●	●	●	●	●
		15	●	●	●	●	●	●	●
		20	●	●	●	●	●	●	●
		25	●	●	●	●	●	●	●
		30	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		50	●	●	●	●	●	●	●
	最小行程	注5	1						
	中间行程	注5	1						
USSD-K	标准行程	5	●	●	●	●	●	●	●
		10	●	●	●	●	●	●	●
		15	●	●	●	●	●	●	●
		20	●	●	●	●	●	●	●
		25	●	●	●	●	●	●	●
		30	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		50	●	●	●	●	●	●	●
	最小行程	注5	1						
	中间行程	注5	1						

型号选择时的注意事项

- 注1：安装部件附带发货。
注2：USSD-※L的缸径φ20~φ32上，无法安装T8※开关。
注3：开关和安装部件附带在产品中发货。
需要安装后发货时，请与我司营业所商谈。
注4：接单生产品。请与我司营业所商谈。
注5：全长尺寸、与其上一档标准行程的尺寸相同。
(无法制作带开关的行程不足5mm的产品。)此外、双色显示、断电延迟型T1※、无法制作带T8※开关的行程不足10mm的产品。