

停产产品

止动气缸

STA2 Series

●缸径：φ50



规格

※为接单生产品。

项目	STA2	
缸径	mm	φ50
行程	mm	30
动作方式	双作用型/双作用·带弹簧型	
使用流体	压缩空气	
最高使用压力	MPa	1.0
最低使用压力	MPa	0.2 (参阅图2)
耐压力	MPa	1.5
环境温度	℃	-5~60 (但是, 不得冻结)
配管口径	Rc 1/8	
缓冲	后端带橡胶缓冲	
给油	不可	
允许吸收能量	请参阅下表	
重量	g	1800

带复合功能

图1 允许吸收能量





图2 对应横向负荷的最低工作压力



STA2 Series

各机种对应表

适用缸径	P4	双作用型	双作用带 弹簧型
			Y1
φ50		▲	▲

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外

型号表示方法

●不带开关

STA2 - 50 - 30 - F - P4

●带开关

STA2 - 50 - 30 - SW11 - R - F - P4

A 机种型号

B 缸径

C 行程

D 开关型号

E 开关数

F 滚柱材质

符号	内容
A 机种型号	
STA2	双作用型
STA2-Y1	双作用・带弹簧型
B 缸径 (mm)	
50	φ50
C 行程 (mm)	
30	30
D 开关型号	
开关型号请参阅 卷头21~卷头24页的对应表。	
E 开关数	
R	前端带1个
H	后端带1个
D	带2个
T	带3个
F 滚柱材质	
无符号	树脂
F	钢

注1：接单生产品。请与我司营业所商谈。

关联元件

调速阀						
型号	外观	配管口径 (Rc或R)	适用气管外径			记载 页码
			1/8	4 (φ4)	6 (φ6)	
SC3W-6- ※-P4			●	●	●	232

※中请填写入适用气管外径的符号。