

型号表示方法



符号	内 容
A 安装方式	
00	基本型
FA	法兰型
B 系列 (MAX能量值)	
0.1	1J
0.3	3J
0.7	7J
1.2	12J
2.6	26J
7	70J
12	120J
20	200J
C 选择项	
无符号	标准
N1	带止动螺母
C	带前端帽

⚠ 型号选择时的注意事项
注1：N1规格品带3个六角螺母。

气缸
电磁阀
气动执行器
开关元件

气缸

真空元件

空压阀

连接
空气元件

调速阀

接头

空压辅助元件
辅助阀

消音器

气管

气体发生装置

流体控制元件

电动机
规格
电动机
规格