



空压气缸综合II
样本编号：CB-030SC

薄型型广角卡爪

HMD Series

●开闭角度：-4°~184°

双作用型



规格

项目	HMD	
尺寸	16CS	25CS
缸径 mm	φ16	φ25
动作方式	双作用型	
使用流体	压缩空气	
最高使用压力 MPa	0.7	
最低使用压力 MPa	0.3	
环境温度 °C	5~60	
配管口径	M 3	M 5
开闭角度 度	-4~184	
活塞杆径 mm	φ6	φ8
往复内容积 cm ³	5.8	19.4
重复精度 mm	±0.2	
产品重量 kg	0.13	0.38
给油	不可	

各机种对应表

适用缸径	双作用型	标准	
		●	○
φ16・25	P4	●	○
	P40	●	○

●：对象機種 ○：准对象機種 ▲：敬请咨询 ■：对象外

型号表示方法

不带开关

HMD - 16CS - P4 P40

带开关

HMD - 16CS - SW11 - R - P4 P40

機種型号

Ⓐ 尺寸

Ⓑ 开关型号


Ⓒ 开关数

符号	内容
Ⓐ 尺寸	
16CS	
25CS	
Ⓑ 开关型号	
开关型号	
请参阅卷头23~26的对应表。	
Ⓒ 开关数	
R	开侧带1个
H	闭侧带1个
D	带2个


夹持力性能数据

表示当供给压力为0.3、0.5、0.7MPa时，卡爪的爪部长度 l 上的夹持力。


• 闭合方向 (\blackrightarrow) (实线表示)




● HMD-16CS




● HMD-16CS




● HMD-16CS



● HMD-25CS



● HMD-25CS



● HMD-25CS

