

简易万向节  
**FK Series**  
●适用缸径：φ6～φ100

标准  
P4对应

RoHS

CAD


规格

| 型号       |            | 允许负荷 注1<br>(N) | 允许偏心量<br>(mm) | 推力方向的间隙量<br>(mm) |
|----------|------------|----------------|---------------|------------------|
| 外螺纹      | 内螺纹        |                |               |                  |
| FK-M3-N  | FK-M3      | 63             | ±0.3          | 0.1 ~ 0.3        |
| FK-M4-N  | FK-M4      | 110            |               |                  |
| FK-M5-N  | FK-M5      | 179            |               |                  |
| FK-M6-N  | FK-M6      | 253            |               |                  |
| FK-M8-N  | FK-M8×1.0  | 462            |               |                  |
| -        | FK-M8×1.25 | 462            |               |                  |
| FK-M10-N | FK-M10     | 734            |               |                  |
| -        | FK-M12     | 1069           | ±0.7          |                  |
| -        | FK-M14     | 1466           |               |                  |
| FK-M16-N | FK-M16     | 2003           |               |                  |
| -        | FK-M18     | 2448           |               |                  |
| FK-M20-N | -          | 3130           |               |                  |
| -        | FK-M22     | 3896           |               |                  |
| -        | FK-M26     | 6219           |               |                  |

注1：允许负荷表示静态负荷。

型号表示方法

● 简易万向节



各机种对应表

| 适用尺寸 | P4  | 外螺纹型 | 内螺纹型 |
|------|-----|------|------|
|      |     | N    |      |
| 所有尺寸 | P40 | ●    | ●    |

●：对象机种  
○：准对象机种  
▲：请咨询本公司。  
□：对象外

| 符号      | 内容       |      |
|---------|----------|------|
| A 螺纹尺寸  |          |      |
| M3-N    | M3×0.5   | 外螺纹型 |
| M4-N    | M4×0.7   |      |
| M5-N    | M5×0.8   |      |
| M6-N    | M6×1.0   |      |
| M8-N    | M8×1.25  |      |
| M10-N   | M10×1.5  |      |
| M16-N   | M16×2.0  |      |
| M20-N   | M20×2.5  | 内螺纹型 |
| M3      | M3×0.5   |      |
| M4      | M4×0.7   |      |
| M5      | M5×0.8   |      |
| M6      | M6×1.0   |      |
| M8×1.0  | M8×1.0   |      |
| M8×1.25 | M8×1.25  |      |
| M10     | M10×1.25 |      |
| M12     | M12×1.5  |      |
| M14     | M14×1.5  |      |
| M16     | M16×1.5  |      |
| M18     | M18×1.5  |      |
| M22     | M22×1.5  |      |
| M26     | M26×1.5  |      |