



型号表示方法


●圆形吸盘型号表示方法



●方形吸盘型号表示方法



●圆环状吸盘型号表示方法



吸附面积・重量表

型 号	吸附面积 (cm ²)	重量 (g)
PVP-R-36-18	8	80
PVP-R-85-27	51	290
PVP-R-118-18	107	520
PVP-C-50	20	140
PVP-C-75	44	250
PVP-C-100	79	390
PVP-C-113	100	490
PVP-C-138	149	680
PVP-C-187	275	1,170
PVP-S-50-50	25	160
PVP-S-100-100	100	490
PVP-S-150-150	225	980
PVP-S-200-250	500	2,030

各机种对应表

P4	PVP
	标准对应

●：对象機種 ○：准对象機種 ▲：敬请咨询 ■：对象外

P4
Series

气缸
电磁阀
气动执行器
开关

真空元件

空压阀

空气元件
调速阀
接头
辅助阀
空压辅助元件

消音器
气管

气体发生装置

流体控制元件

带马达规格
无马达规格
电动执行器