



空压・真空・辅助元件综合
样本编号：CB-0245C


缓慢启动阀

V3301-W Series

确保启动时、停止时的安全。

● 配管口径：Rc1/4~Rc1/2

JIS符号



RoHS



规格

项目		V3301-W/V3321-W		
动作方式		先导式软滑阀		
使用流体		压缩空气（超干燥压缩空气除外） 注1		
使用压力 MPa		0.2～1.0		
耐压力 MPa		1.5		
环境温度・流体温度 ℃		5～60		
配管口径	1(P)・2(A)气口	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
	3(R)气口	Rc3/8		
	表安装口	Rc1/4		
有效截面积 mm ²	低速供气	6		
	高速供气	40	64	76
	高速排气	50	74	78
响应时间		0.2sec以下		
给油		自润滑 注2		
重量 g		V3301-W : 635 V3321-W : 515		
电磁阀规格		V3301-W		
额定电压	V	AC100 (50/60Hz)	AC200 (50/60Hz)	DC24
启动电流	A	0.076/0.058	0.038/0.030	0.092
保持电流	A	0.038/0.029	0.019/0.015	
功耗	W	2.2/1.7	2.2/1.7	2.2
温度上升	K	40以下		
电压波动范围		±10%		
绝缘种类		B类		
电线连接		直接引线・端子箱		

注1：使用超干燥压缩空气时，请与本公司协商。

注2：给油时，请使用1种ISOVG32透平油。

各机种对应表

V3301	
配管口径	Rc1/4~Rc1/2
P4	▲ (注1)
P40	▲ (注1)

注1：电线连接仅对应LS。

●：对象机种 ○：准对象机种

▲：请咨询本公司。 ■：对象外

型号表示方法

● 电磁阀式 **V3301** - **08** - W - FL (白色型)

Ⓐ 配管口径

符号	内容
Ⓐ 配管口径	
1 (P) ・ 2 (A) 气口	
08	Rc1/4
10	Rc3/8
15	Rc1/2

⚠ 注1：将V3301-W安装在减压阀、过滤减压阀的1次侧时，可逆流减压阀(R※100-W)可逆流过滤减压阀(W※100-W)。
注2：接单生产品。请与我司营业所商谈。