


截止阀

FPV Series

● 配管口径：(Rc或R) 1/4~1/2

JIS 符号



RoHS


CAD

主要特点

- 是最适合气缸防坠落、中间停止的紧关阀。
- 小巧、轻盈
与本公司以往产品相比，体积比平均为75%、重量比平均为50%，实现了小型轻量化。
- 丰富的口径种类
口径M5~R1/2的系列可直接安装到气缸上。

先导压力

先导压力请在规格范围内使用。



规格

项 目	FPV-M5	FPV-6A			FPV-8A			FPV-10A			FPV-15A			
配管口径	M5	R1/8			R1/4			R3/8			R1/2			
主侧适用气管外径	φ6	φ6	φ8	Rc1/8	φ6	φ8	Rc1/4	φ8	φ10	Rc3/8	φ10	φ12	Rc1/2	
先导侧适用气管外径	φ4			M5	φ4		M5	φ4		Rc1/8	φ4		Rc1/8	
使用流体	压缩空气													
最高使用压力	MPa	1.0												
最低使用压力	MPa	0												
耐压力	MPa	1.5												
先导压力	MPa	请参阅上表。												
流体温度	℃	5~60												
环境温度	℃	0~60(但是，不得冻结)												
重量	g	28	26		36	50	51	68	90	93	120	143	145	192
有效截面积	mm ²	1.3	5			10			17			27		

型号表示方法

FPV - 6A - 06 - FL No.

● A 配管口径

● B 适用气管外径

A 配管口径	
M5	M5
6A	R1/8
8A	R1/4
10A	R3/8
15A	R1/2

B 适用气管外径		A 配管口径				
		M5	6A	8A	10A	15A
06	φ6	●	●	●		
08	φ8		●	●	●	
10	φ10				●	●
12	φ12					●
6A	Rc1/8		●			
8A	Rc1/4			●		
10A	Rc3/8				●	
15A	Rc1/2					●

不可制作。

注：接单生产品。请与我司营业所商谈。


各机种对应表

	FPV
配管口径	M5, R1/8, 1/4, 3/8, 1/2
P4	▲

- ：对象机种
- ：准对象机种
- ▲：敬请咨询
- ：对象外

使用示例

- 用于气缸防坠落回路



- 用于气缸中间停止回路

