



超小型接头

FTS4・FPL Series

● 配管口径：M3～1/8



P4
Series

规格

项 目	F
使用流体	压缩空气
最高使用压力 MPa	0.7以下
环境・流体温度 °C	-5～60（但是，不得冻结）
使用气管	软尼龙管（型号 FH-3224、F-1504、F-1506） 聚氨酯管（型号U-9504、U-9506）注

注：请在0～60°C的范围内使用聚氨酯管。
气管的尺寸及使用压力请参阅《空压・真空・辅助元件综合》(样本No.CB-024S)。

各机种对应表

	FTS4	FPL
配管口径	M3	M5
P4	▲	▲

●：适用机种 ○：准对象机种
▲：请咨询本公司 □：对象外
注：M3的垫圈尺寸与标准不同。

型号表示方法

・直管型、适用气管外径φ3.2、φ4、配管口径M3

FTS4 - M3 - P4

・堵头、配管口径M5

FPL - M5 - P4

注1：有关详细型号组合的信息，请参阅《空压・真空・辅助元件综合》(样本编号：CB-024SC)。

注2：销售单位为10个/1袋。
各机种的销售单位为10个/1袋。

注3：接单生产品。请与我司营业所商谈。

气缸
卡爪・
卡盘
关联元件
开关

真空元件

空压阀

节流
空气元件
调速阀
接头
辅助阀
消音器
气管

气体发生装置

流体控制元件

电动执行器
带马达
规格
无马达
规格