



空压配管用元件
样本编号：CC-1101C

PP(聚丙烯树脂)型 新型接头

ZSF-P4 Series

- 吹气回路用
- 无润滑脂规格
- 配管口径 M3、M5、R1/8~R1/2
- 适用气管 $\phi 4 \sim \phi 12$


RoHS

规格

项目	ZSF-P4
使用流体	空气 (注1)
最高使用压力 MPa	1.0 (注2)
使用真空压力 kPa	-100
保证耐压力 MPa	1.5 (注3)
使用温度范围 $^{\circ}\text{C}$	0~60 (但是, 不得冻结) (注4)

注1：采用了橡胶材质EPDM，因此不适用于包含矿物油的流体。
注2：最高使用压力为20 $^{\circ}\text{C}$ 时的数值。在其他温度范围下使用时，请参阅右侧的“使用温度与最高使用压力的关系图”。
注3：保证耐压力为20 $^{\circ}\text{C}$ 时的数值。保证耐压力为最高使用压力的1.5倍。
注4：部分空气(露点)可能会因绝热膨胀而冻结。

使用温度与最高使用压力的关系图



型号表示方法

※关于型号的组合，请参阅《空压配管用元件》(样本编号：CC-1101C)。

ZSF - C 4 - 6 - P4
A B C

A 形状	B 适用管外径	C 配管尺寸 注1
C 直管型	4 $\phi 4$	M3 M3 $\times$ 0.5
U 同径直管	6 $\phi 6$	M5 M5 $\times$ 0.8
L 弯管型	8 $\phi 8$	6 R1/8
V 同径弯管	10 $\phi 10$	8 R1/4
B 三通	12 $\phi 12$	10 R3/8
E 同径三通		15 R1/2
G 变径直管		
D 分支三通		
Y Y形		
EG 变径三通		
X 分支Y形		
W 变径Y形		
BP 盲栓		
MP 隔板		
J 变径塞管		

注1: C为气管尺寸时, 请从B表中选择。

※销售单位为10个。