



空压・真空・辅助元件综合
样本编号：CB-024SC


真空过滤器

VFA1000・3000・4000 Series

去除随真空泵或真空发生器吸气时一起被吸入的灰尘或水分

● 配管口径：Rc1/8~Rc1/2

JIS 符号



RoHS



P4
Series

气缸
电磁阀
气动元件
开关

真空元件

空压阀

连接
空气元件
加速阀

空压辅助元件

接头
辅助阀
消音器
气管

气体发生装置

流体控制元件

带马达
规格
电动机
规格

规格

型号	VFA1000		VFA3000		VFA4000	
使用压力	kPa		-100~0			
耐压力	MPa		0.5			
环境温度・流体温度	℃		5~50			
滤杯容量	cm ³		45		80	
配管口径	Rc	1/8 1/4	1/4 3/8		3/8 1/2	
重量	kg	0.1		0.3		0.5
推荐流量注1	ℓ/min(ANR)	60	80	100	200	400

注1：初始压力损失为3kPa以下时的流量(使用标准滤芯时)。

注2：标准滤芯的过滤部为平均40μm的滤网(材质:聚酰胺)，通过选择项，可使用相当于5μm过滤精度的纤维型(材质:聚丙烯)。


各机种对应表

	VFA1000	VFA3000	VFA4000
配管口径	Rc1/8, 1/4	Rc1/4, 3/8	Rc3/8, 1/2
P4	●	●	●

注：不支持金属滤杯。

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外

型号表示方法



符号	内容	A 机种型号		
		VFA1000	VFA3000	VFA4000
B 配管口径				
6	Rc1/8	●		
8	Rc1/4	●	●	
10	Rc3/8		●	●
15	Rc1/2			●
C 选择项				
滤杯材质	无符号 聚酰胺(尼龙)	●	●	●
滤芯	无符号 40μm聚酰胺	●	●	●
	Y5 5μm聚丙烯	●	●	●
D 附件				
无符号	无	●	●	●
B	C形支撑件	●	●	●

支撑件单体型号

机种型号	支撑件型号
VFA1000	B120
VFA3000	B320
VFA4000	B420

型号选择时的注意事项

注1：选择项请按滤杯材质、滤芯的顺序进行记载。