



流量特性

AMDZ※3R~AMD5※3R


●流量特性(水)
差压-流量()内：Cv值






●旁通部位 流量特性(水)
差压-流量()内：Cv值



●带旁通(水)
转数-流量



●带流量调节(水)
转数-流量




注1：请将调节旋钮从全闭状态向打开方向旋转1/2圈以上(AMDZ为1/4圈以上)使用。若低于上述值使用，在某些条件下可能会发生震动、流量变化等。


流量特性

AMD0□2~AMD5□2

●流量特性(水)
差压-流量()内: Cv值




●旁通部位 流量特性(水)
差压-流量()内: Cv值




液体供给用AMD41H~AMD61H

●流量特性(水)
差压-流量()内: Cv值



AMD31M・AMD51M

●流量特性(水)
差压-流量()内: Cv值



Part3R

Part2

Part1

供液

气控阀

无金属

流量特性

大口径

聚氯乙烯

排液

Part3RN

Part2

手动阀

供液

无金属

大口径

回吸阀

单体

气控阀

一体

减压阀

先导

手动

电动

流量调节

手动

手动微小流量



精密液位开关

关联元件

流量特性


AMD0□2~AMD5□2

●带流量调节(水)
转数-流量



注1： 请将调节旋钮从全闭状态向打开方向旋转1/4圈以上使用。若低于上述值使用，在某些条件下可能会发生震动、流量变化等。


●带旁通(水)
转数-流量




流量特性

AMDZ~AMD0

- 流量特性(水)
差压-流量 ()内：Cv值



- 带流量调节(水)
转数-流量




注1： 请将调节旋钮从全闭状态向打开方向旋转1/4圈以上使用。若低于上述值使用，在某些条件下可能会发生震动、流量变化等。

Part3R
Part2
Part1
供液
气控阀
无金属
流量特性
大口径
聚氯乙 烯
排液
Part3RN
Part2
供液
无金属
大口径
单体
回吸阀
气控阀 一体
先导
减压阀
手动
电动
流量调节 阀
手动
手动微 小流量
精致液位 开关
关联元件

流量特性

GAMD0□2A

●流量调节(水)
转数-流量



注1：A口的接头尺寸为φ10时的流量特性。
注2：从A口流向B口时的流量特性。
注3：请将调节旋钮从全闭状态向打开方向旋转1/4圈以上使用。
若低于上述值使用，在某些条件下可能会发生震动、流量变化等。